

# Tagmodel

## UATYQ-CY1

**R-410A**

- › Enkel at installere med konceptet "plug & play" plus kun én installationskonfiguration.; der kræves ingen ekstra rør, da de indendørs og udendørs sider allerede er forbundne.
- › Særdeles effektiv og pålidelig scrollkompressor
- › Gratis køling og friskluftindsugning er muligt med den valgfrie forvarmer
- › Kølemiddel, som fabrikken har påfyldt, sørger for ren og effektiv drift.
- › Med remdrevet ventilator kan luftmængde og statisk tryk justeres efter behov.

# UATYQ-CY1





Indendørs enhed				UATYQ	250CY1	350CY1	450CY1	550CY1	600CY1	700CY1
Kølekapacitet	Nom.		kW	27,340	35,580	44,720	55,690	66,820	72,600	
Varmekapacitet	Nom.		kW	24,910	34,790	41,790	53,930	61,690	69,610	
Indgangseffekt	Køle	Nom.	kW	8,140	10,780	13,040	16,740	19,650	21,610	
	Varme	Nom.	kW	7,330	10,840	12,860	15,540	18,580	21,420	
EER				3,36	3,30	3,43	3,33	3,40	3,36	
COP				3,40	3,21	3,25	3,47	3,32	3,25	
Fordamper	Luftmængde	Køle	m <sup>3</sup> /min	93,6	121,8	160,2	189,6	206,7	235,02	
	Udvendigt statisk tryk		Pa		147			206		
Fordampers rørtilslutninger	Kondensdræns størrelse	UD	mm	25,4						
Fordamper	Dimensioner	Enhed	Højde	mm	1.150	1.028	1.130	1.048	1.302	1.454
			Bredde	mm	1.638			2.209		
			Dybde	mm	2.063	2.113				2.670
	Vægt	Enhed	kg	445	580	610	830	880	1.020	
	Kabinet	Farve		Lysegrå						
	Luftmængde	Køle	cfm	8.230	12.000	12.100	12.900	20.200	21.200	
	Driftsområde	Køle	Min.-Max. °CDB	0~52						
		Varme	Min.-Max. °CWB	-15~18						
	Lydtryk	Nom.	dBA	68	64	65	68		70	
	Lydeffektniveau	Nom.	dBA	82		83	87		90	
	Kølemiddel	Type/GWP		R-410A/ 2.087,5						
		Påfyldning	kg/ TCO <sub>2</sub> eq	6.1/ 12.7	5.8/ 12.1	7.2/ 15.0	8.7/ 18.2	10.4/ 21.7	11.6/ 24.2	
Strømforsyning	Fase/Frekvens/Strømsspænding		Hz/V	3~/50/380-415						

Indeholder drivhusgasser med tilsat fluor

## Forvarmer som ekstraudstyr

Indendørs enhed				ECONO	250AY1	350AY1	450AY1	550AY1	600AY1	700AY1
Dimensioner	Pakket enhed	Højde	mm	534						
		Bredde	mm	1,440	1,430		1,458			
		Dybde	mm	1,144	1,124		1,564			
Vægt	Enhed		kg	51	42	43	53	54	69	
Pakke	Vægt		kg	152	140	141	165	166	181	
Ventilator	Luftmængde	Køle	Nom.	l/s	1,560	2,030	2,670	3,160	3,445	3,917
				cfm	3,300	4,300	5,650	6,700	7,300	8,300
Strømforsyning	Strømsspænding		V	24 DC						
Option for				UATYQ250CY1	UATYQ350CY1	UATYQ450CY1	UATYQ550CY1	UATYQ600CY1	UATYQ700CY1	
Teststandard				ISO 13253						

**Daikin Europe N.V.** Naamloze Vennootschap · Zandvoordestraat 300 · 8400 Oostende · Belgium · [www.daikin.eu](http://www.daikin.eu) · BE 0412 120 336 · RPR Oostende (Responsible Editor)



ECPDA15-118

03/15



Denne brochure er kun udarbejdet som information og udgør ikke et tilbud, der forpligter Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. har samlet denne brochures indhold efter bedste overbevisning. Der gives ingen udtrykkelige eller underforståede garantier for, at indholdet og de produkter og tjenester, der præsenteres heri, er komplette, nøjagtige, pålidelige eller egnede til et bestemt formål. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. Daikin Europe N.V. afviser udtrykkeligt ethvert ansvar for nogen form for direkte eller indirekte skader, forstået i ordets bredeste betydning, som er opstået på grund af eller i forbindelse med denne brochures brug og/eller fortolkning Daikin Europe N.V. har copyright på hele indholdet.