

Wandmodel

FAQ-C



Seasonal Classic Seasonal Smart



Afwezigheidsfunctie



Verticale autoswing

Voor hoge kamers zonder vals plafond of zonder vrije vloer ruimte

- › Het vlakke, stijlvolle voorpaneel past uitstekend in elk interieur en is eenvoudiger te reinigen
- › Kan zowel in nieuwe als in bestaande gebouwen worden geïnstalleerd
- › Laag stroomverbruik dankzij speciale DC-ventilator motor
- › De luchtstroom wordt comfortabel in de kamer verspreid dankzij de 5 verschillende uitblaashoeken die via de afstandsbediening kunnen worden geprogrammeerd
- › Het onderhoud wordt soepel via de voorzijde van de unit uitgevoerd

FAQ-C + RZQG-L9V1/(8)Y1, RZQSG-L3/9V1/(8)Y1



Binnenunit		Veel gestelde vragen		71C		100C	
Behuizing	Kleur	Zuiver wit					
Afmetingen	Eenheid	Hoogte x Breedte x Diepte	mm	290x1.050x238		340x1.200x240	
Geluidsniveau	Koelen/Verwarmen		dB(A)	61/61		65/65	
Geluidsdrukkniveau	Koeling	Hoog/Standaard/Laag	dB(A)	45/42/40		49/45/41	
	Verwarming	Hoog/Standaard/Laag	dB(A)	45/42/40		49/45/41	
Regelsystemen	IR-afstandsbediening			BRC7EB518			
	Bedrade afstandsbediening			BRC1D52 / BRC1E52A/B			



Combinatie met Seasonal Smart-buitenunits zorgt voor hoge kwaliteit, optimaal comfort, flexibele installatie en hoog energierendement.



In combinatie met Seasonal Classic een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding voor alle soorten commerciële toepassingen.

Energierendement		FAQ + RZQG/RZQSG		71C + 71L9V1	100C + 100L9V1	71C + 71L8Y1	100C + 100L8Y1	71C + 71L3V1	100C + 100L9V1	100C + 100L8Y1
Koelvermogen	Nom.		kW	6,8	9,5	6,8	9,5	6,8	9,5	
Verwarmingsvermogen	Nom.		kW	7,5	10,8	7,5	10,8	7,5	10,8	
Opgenomen vermogen	Koeling	Nom.	kW	2,00	2,63	2,00	2,63	2,12	3,16	
	Verwarming	Nom.	kW	2,03	3,00	2,03	3,00	2,08	3,17	
Seizoensrendement (volgens EN14825)	Koeling	Energielabel		A++				A+		
		Pdesign	kW	6,80	9,50	6,8	9,5	6,80	9,50	
		SEER		6,51	6,11	6,51	6,11	6,05	5,61	
	Verwarming (gematigd klimaat)	Jaarlijks energieverbruik	kWu	366	545	366	545	393	593	
		Energielabel		A+				A		
		Pdesign	kW	6,33	10,20	6,33	10,2	6,00	6,81	
Nominale energierendement	EER			3,40	3,62	3,40	3,62	3,21	3,01	
		COP		3,70	3,61	3,70	3,61	3,61	3,41	
	Jaarlijks energieverbruik	kWu	1.000	1.315	1.000	1.315	1.060	1.580		
	Energielabel	Koelen/Verwarmen		A/A				A/A		

Buitenunit		RZQG/RZQSG		71L9V1	100L9V1	71L8Y1	100L8Y1	71L3V1	100L9V1	100L8Y1	
Afmetingen	Eenheid	Hoogte x Breedte x Diepte	mm	990x940x320	1.430x940x320	990x940x320	1.430x940x320	770x900x320	990x940x320		
Geluidsniveau	Koeling		dB(A)	64	66	64	66	65	70	69	
Geluidsdrukkniveau	Koeling	Nom.	dB(A)	48	50	48	50	49/47	53/-		
	Verwarming	Nom.	dB(A)	50	52	50	52	51	57		
Bedrijfsbereik	Fluisterstille nachtstand	Niveau 1	dB(A)	43	45	43	45	-	49		
	Koeling	Omgeving Min.-Max.	°C DB	-15~50				-15~46			
Koelmiddel	Verwarming	Omgeving Min.-Max.	°C NB	-20~15,5				-15~15,5			
	Type/GWP			R-410A/2.087,5							
Netvoeding	Vulling	kg/TCO ₂ Eq		2,9/6,1	4,0/8,4	2,9/6,1	4,0/8,4	2,75/5,7	2,9/6,1		
	Fase/Frequentie/Spanning	Hz/V		1~/50/220-240		3N~/50/380-415		1~/50/220-240		3N~/50/380-415	

Bevat gefluoreerde broeikasgassen (1) EER/COP volgens Eurovent 2012, uitsluitend voor gebruik buiten de EU (2) Nominale energierendement: koeling bij 35°/27° nominale last, verwarming bij 7°/20° nominale last

Daikin Belux Waver
Daikin Belux Herentals
Daikin Belux Gent

Avenue Franklin 1B · 1300 Wavre · Belgium · T 010 23 72 23 · www.daikin.be · BE 0422.832.403 · RPR Oostende (Verantwoordelijke uitgever)
Welvaartstraat 14/1 bus 3 · 2200 Herentals · Belgium · T 014 28 23 30
Rijvisschestraat 118 · 9052 Zwijnaarde · Belgium · T 09 244 66 44



Daikin-producten worden verdeeld door:



ECPNL15-117

06/15



Daikin neemt deel aan het Eurovent-certificatieprogramma voor vloeistofkoelsystemen (LCP), luchtbehandelingsunits (AHU), ventilatorconvectoren (FCU) en systemen met variabele koelmiddelstroom (VRF). Controleer de lopende validiteit van het certificaat online: www.eurovent-certification.com of via: www.certiflash.com



Deze brochure dient uitsluitend ter informatie en verbindt Daikin Belux tot geen enkele prestatie. Daikin Belux heeft de inhoud van deze brochure met grote zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele garantie geboden voor de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid voor een bepaald gebruik doordat de inhoud van deze publicatie en de producten en diensten die erin worden beschreven. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Daikin Belux wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor directe of indirecte schade in de ruimste betekenis, die zou voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik en/of de interpretatie van deze brochure. De inhoud is onderworpen aan het auteursrecht van Daikin Belux.