

Mini Sky Air Alpha-series

RZAG-A



BLUEEVOLUTION

R-32

INVERTER



Technische koeling



Inverter

Uitbreiding van Sky Air Alpha-series voor licht- commerciële toepassingen en technische koeling

- › Capaciteiten van 3,5 tot 6 kW
- › Buitendelen met rendementen tot A++
- › Lage milieu-impact dankzij koudemiddel R-32
- › Geschikt voor technische koeling
- › Vervang bestaande systemen zonder het leidingwerk aan te passen
- › Exclusief bedoeld voor Split-toepassingen (binnendeel-buitendeel)
- › Garandeert werking in zowel koel- als verwarmingsmodus bij -20°C
- › Leidinglengte tot 50 m en hoogteverschil tot 30 m
- › Aansluitbaar op alle Sky Air-binnendelen en op het Split-wandmodel Perfera (FTXM)



RZAG-A

Meer informatie vindt u op my.daikin.nl

RZAG-A

Combinatietabel comfortkoeling

	FCAHG-H			FCAG-A/B						FFA-A9			FDA-A			FDXM-F9			FBA-A9						FHA-A9						FAA-A			FTXM-N						FUA-A						FNA-A9						FVA-A											
Bouwgrootte	71	100	125	140	35	50	60	71	100	125	140	35	50	60	125	140	35	50	60	35	50	60	71	100	125	140	35	50	60	71	100	125	140	71	100	125	140	71	100	125	140	35	50	60	71	100	125	140	35	50	60	71	100	125	140								
RZAG35A					P															P							P																																				
RZAG50A						P														P							P																																				
RZAG60A							P													P							P																																				

P = Pair (Split)-combinatie

Combinatietabel technische koeling



	FTXM-N			FAA-A			FHA-A9						FBA-A9						FDXM-F9			FUA-A						FNA-A9						FVA-A			FFA-A9						FCAHG-H						FCAG-A/B																
Bouwgrootte	35	50	60	71	100	35	50	60	71	100	125	140	35	50	60	71	100	125	140	35	50	60	71	100	125	140	35	50	60	71	100	125	140	35	50	60	71	100	125	140	35	50	60	71	100	125	140	35	50	60	71	100	125	140	35	50	60	71	100	125	140				
RZAG35A		P*																		P*																																													
RZAG50A			P																	P																																													
RZAG60A				P*																P*																																													


P = Pair (Split); P* = ASYCPiR; voor deze combinaties is een optioneel verloopstuk voor asymmetrische combinaties nodig! Voor meer informatie over de opties voor technische koeling, bel onze Sales Support collega's op 088 324 54 55 of stuur een e-mail naar verkoop@daikin.nl

Buitendeel	RZAG		35A	50A	60A
Afmetingen	Unit	HxBxD	mm		
Gewicht	Unit		kg		
Geluidsniveau	Koelen		62	63	64
	Verwarmen		62	63	64
Geluidsdrukniveau	Koelen	Nom.	48	49	50
	Verwarmen	Nom.	48	49	50
Werkingsbereik	Koelen	Omgevingstemperatuur Min.--Max.	°CDB		
	Verwarmen	Omgevingstemperatuur Min.--Max.	°CWB		
Koudemiddel	Type/GWP		R-32 / 675		
	Vulling		kg/TCO,eq		
Leidingaansluitingen	Vloeistof/Gas Buitendiameter		1/4" / 3/8"		3/8" / 1/2"
	Leidinglengte Buitendeel - binnendeel Max.		m		
	System Equivalent		m		
	Voorgevolgd tot		m		
	Additionele vulling (handmatig)		kg/m		
	Hoogteverschil Binnendeel - buitendeel Max.		m		
Spanningsvorm	Fase / Frequentie / Spanning		Hz / V		
Afzekerwaarde (advies)		A	Afhankelijk van de combinatie met de binnendelen		

Type	Binnendeel	Buitendeel	Bedrade afstandsbediening	Bedrijfsrotatie (*)	Capaciteit (kW)		Seizoensrendement**			
					Koelen (Nom.)	Verwarmen (Nom.)	Koelen		Verwarmen (gematigd klimaat)	
							Energielabel	SEER	Energielabel	SCOP
Kanaalmodel logabronnige	FDXM35F9	RZAG35A	BRC1H519W/S/K	JA	3,5	4,0	A+	5,90	A	3,90
	FDXM50F9	RZAG50A	BRC1H519W/S/K	JA	5,0	5,0	A+	5,90	A	3,90
	FDXM60F9	RZAG60A	BRC1H519W/S/K	JA	6,0	7,0	A+	5,70	A	3,90
Kanaalmodel met hoge ESP	FBA35A9	RZAG35A	BRC1H519W/S/K	JA	3,5	4,0	A++	6,12	A+	4,10
	FBA50A9	RZAG50A	BRC1H519W/S/K	JA	5,0	6,0	A+	6,30	A+	4,10
	FBA60A9	RZAG60A	BRC1H519W/S/K	JA	6,0	7,0	A++	6,15	A+	4,10
Fully Flat casettemodel	FFA35A9	RZAG35A	BRC1H519W/S/K	JA	3,5	4,0	A++	6,40	A	3,80
	FFA50A9	RZAG50A	BRC1H519W/S/K	JA	5,0	5,8	A++	6,30	A+	4,01
	FFA60A9	RZAG60A	BRC1H519W/S/K	JA	6,0	7,0	A+	5,80	A+	4,04
Roundflow casettemodel	FCAG35A	RZAG35A	BRC1H519W/S/K	NEE	3,5	4,0	A++	7,30	A+	4,30
	FCAG50A	RZAG50A	BRC1H519W/S/K	NEE	5,0	5,8	A++	6,80	A+	4,30
	FCAG60A	RZAG60A	BRC1H519W/S/K	NEE	6,0	7,0	A++	6,60	A+	4,25
Vloermodel	FNA35A9	RZAG35A	BRC1H519W/S/K	JA	3,5	4,0	A+	5,90	A	3,90
	FNA50A9	RZAG50A	BRC1H519W/S/K	JA	5,0	5,0	A+	5,90	A	3,90
	FNA60A9	RZAG60A	BRC1H519W/S/K	JA	6,0	7,0	A+	5,70	A	3,90
Palaal- onderbodemodel	FHA35A9	RZAG35A	BRC1H519W/S/K	JA	3,5	4,0	A++	6,40	A+	4,10
	FHA50A9	RZAG50A	BRC1H519W/S/K	JA	5,0	5,8	A++	6,80	A+	4,30
	FHA60A9	RZAG60A	BRC1H519W/S/K	JA	6,0	7,0	A++	6,60	A+	4,20
Wandmodel	FTXM35N	RZAG35A	Standaard draadloze afstandsbediening	NEE	3,5	4,0	A++	7,70	A++	4,60
	FTXM50N	RZAG50A	Standaard draadloze afstandsbediening	NEE	5,0	6,0	A++	7,41	A++	4,60
	FTXM60N	RZAG60A	Standaard draadloze afstandsbediening	NEE	6,0	7,0	A++	6,90	A+	4,35

* Ingebouwde bedrijfsrotatie en backup-functies in bedrade afstandsbediening; ** Conform EN14825

Daikin Nederland Bel 088 324 54 55, stuur een e-mail naar verkoop@daikin.nl of kijk voor meer informatie op www.daikin.nl



Daikin Europe N.V. neemt deel aan het Euroventcertificeringsprogramma voor vloeistofkoelsystemen (LCP), hydronische warmtepompen, ventilatorconvectoren (FCU) en systemen met variabele koudemiddelstroom (VRF). Controleer de geldigheid van het certificaat online via www.eurovent-certification.com.

ECPNL19-146

01/19

Deze publicatie dient uitsluitend ter informatie en vormt geen enkele verplichting voor Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. heeft de inhoud van deze publicatie met de grootste zorg samengesteld. Er wordt echter geen expliciete of impliciete garantie geboden voor de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid voor een specifiek gebruiksdoel van de inhoud van deze publicatie en de producten en diensten die erin worden beschreven. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Daikin wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade in de ruimste betekenis, die zou voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik en/of de interpretatie van deze publicatie. De inhoud is onderworpen aan het auteursrecht van Daikin.



Gedrukt op chloorarm papier.