

Wandmodel

FTX-J/GV



Econo-modus



Nachtmodus



Comfortmodus



Multicombinaties

Online-bediening
via app

Basis wandmodel met diverse functies voor een hoog energierendement en comfort

- › De Econo-modus beperkt het energieverbruik en voorkomt overbelasting wanneer er andere huishoudelijke apparaten in gebruik zijn
- › De comfortmodus garandeert een tochtvrije werking, door te voorkomen dat warme of koude lucht rechtstreeks op de aanwezigen blaast

- › Het fotokatalytisch luchtzuiveringsfilter uit titaniumapatiet filtert zwevende microscopische stofdeeltjes uit de lucht, breekt onaangename geuren doeltreffend af en beperkt de verspreiding van bacteriën, virussen en microben voor een constante toevoer van schone lucht
- › Online-bediening (optioneel): bedien uw binnendeel vanuit welke locatie dan ook via een app, uw thuisnetwerk of het internet

FTX-J/GV + RX-K/GV(B)




Binnendeel		FTX	20J3	25J3	35J3	50GV	60GV	71GV
Behuizing	Kleur		Wit					
Afmetingen	Eenheid	Hoogte x Breedte x Diepte	283x770x198			290x1.050x238		
Geluidsniveau	Koelen/Verwarmen		55/55		58/58	59/58	60/59	63/62
Geluidsdrumniveau	Koeling	Hoog/Standdaard/Laag/Fluïsterstille werking	39/33/25/22	40/33/26/22	41/34/27/23	43/39/34/31	45/41/36/33	46/42/37/34
	Verwarming	Hoog/Standdaard/Laag/Fluïsterstille werking	39/34/28/25	40/34/28/25	41/35/29/26	42/38/33/30	44/40/35/32	46/42/37/34
Besturingssystemen	Infrarood afstandsbediening		ARC433A87			ARC433B70		

Energieprestatie		FTX + RX	20J3 + 20K	25J3 + 25K	35J3 + 35K	50GV + 50GV	60GV + 60GV(B)	71GV + 71GV(B)
Koelvermogen	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,3/3,8	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/6,7	2,3/7,10/8,5
Verwarmingsvermogen	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,0	1,3/3,5/4,8	1,7/5,8/7,7	1,7/7,0/8,0	2,3/8,20/10,2
Opgenomen vermogen	Koeling	Min./Nom./Max.	0,310/0,490/0,720	0,310/0,700/1,050	0,290/1,030/1,300	0,440/1,550/2,080	0,440/1,990/2,400	0,570/2,350/3,200
	Verwarming	Min./Nom./Max.	0,250/0,590/0,950	0,250/0,690/1,110	0,290/0,930/1,290	0,400/1,600/2,530	0,400/2,040/2,810	0,520/2,550/3,820
Seizoensrendement (volgens EN14825)	Koeling	Energielabel	A++			A+	A	B
		Pdesign	2,00	2,50	3,30	5,00	6,00	7,10
		SEER	6,11	6,15		5,63	5,37	4,97
	Jaarlijks energieverbruik	kWu	115	142	188	311	391	500
Verwarming (gematigd klimaat)	Energielabel	A+						A
	Pdesign	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80	6,20	
	SCOP	4,34	4,16	4,14	4,08	3,88	3,81	
Jaarlijks energieverbruik	kWu	711	809	947	1.578	1.730	2.276	
Nominale energieprestatie	EER		4,09	3,55	3,21	3,23	3,02	
	COP		4,24	4,06	3,76	3,63	3,43	3,22
	Jaarlijks energieverbruik	kWu	244	352	514	775	995	1.175
Energielabel	Koelen/Verwarmen		A/A			B/B	B/C	

Buitendeel		RX	20K	25K	35K	50GV	60GV(B)	71GV(B)
Afmetingen	Eenheid	Hoogte x Breedte x Diepte	550x658x275			735x825x300		770x900x320
Geluidsniveau	Koeling		60		62	63	62	65
	Verwarming		61		62	64	62	66
Geluidsdrumniveau	Koeling	Hoog/Laag	46/-		48/-	47/44	49/46	52/49
	Verwarming	Hoog/Laag	47/-		48/-	48/45	49/46	52/49
Werkingsbereik	Koeling	Omgeving Min.-Max.	-10~46					
	Verwarming	Omgeving Min.-Max.	-15~18					
Koudemiddel	Type/GWP		R-410A/2.087,5					
	Vulling	kg/TCO _{eq}	0,74/1,5		1,0/2,1	1,5/3,1	1,5/3,1	2,3/4,8
Spanningsvorm	Fase/Frequentie/Spanning	Hz/V	1~/50/220-240					

Daikin Airconditioning Netherlands B.V. Bel 088 324 54 55 of kijk voor meer informatie op www.daikin.nl.



ECPNL 15-024

08/15



Daikin Europe NV neemt deel aan het Eurovent-certificatieprogramma voor vloeistofkoelsystemen (LCP), luchtbehandelingskasten (AHU), ventilatorconvectoren (FCU) en systemen met variabele koudemiddelstroom (VRF). Controleer de geldigheid van het certificaat online via www.eurovent-certification.com of www.certiflash.com.

Deze publicatie dient uitsluitend ter informatie en houdt geen bindend aanbod vanwege Daikin Europe NV in. Daikin Europe N.V. heeft de inhoud van deze folder met de grootste zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele expliciete of impliciete garantie geboden voor de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid voor een bepaald gebruiksdoel van de inhoud van deze publicatie en de producten en diensten die erin worden beschreven. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Daikin Europe N.V. wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor directe of indirecte schade in de ruimste betekenis, die zou voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik en/of de interpretatie van deze folder. De inhoud is onderworpen aan het auteursrecht van Daikin Europe N.V.