



Wandmodel Stylish

FTXA-AW/BS/BT/BB + RXA-A/B



R-32



Coanda effect - koeling



Coanda effect - verwarming



Intelligente thermische sensor



Nauwelijks hoorbaar



Daikin Residential Controller



Multi-splitcombinaties

Compact, functioneel en stijlvol ontwerp, verkrijgbaar in 4 kleuren, die passen in ieder interieur.

- › Seizoensrendement tot A+++ in koel- én verwarmingsmodus.
- › Onopvallend en ruimtebesparend design door de afgeronde hoeken, leverbaar in 4 kleuren: wit, zwart, zilver en zwarthout.
- › Optimale luchtstroom voor een betere temperatuurverdeling in de ruimte dankzij het Coanda-effect.
- › Intelligente thermische sensor voor een gelijkmatige luchtstroomverdeling.

- › Optimale binnenluchtkwaliteit en krachtige luchtzuivering dankzij de Flash Streamer-technologie.
- › Met een geluidsniveau van slechts 19 dB(A) is het systeem nauwelijks hoorbaar.
- › Geïntegreerde Daikin Residential Controller voor online bediening met een app vanaf een smartphone of tablet.
- › Spraakbediening mogelijk door integratie met Google Assistant en Amazon Alexa.

FTXA-AW/BS/BT/BB + RXA-A/B



Voorzien van de Flash Streamer-technologie




Lees meer over de Flash Streamer-technologie en het Covid-19 virus!

Set	C/FTXA + RXA/B		CTXA15 AW/BS/BT/BB	20AW/BS/BT/BB + 20A	25AW/BS/BT/BB + 25A	35AW/BS/BT/BB + 35A	42AW/BS/BT/BB + 42B	50AW/BS/BT/BB + 50B	
Totale koelcapaciteit	Min./Nom./Max.	kW	Alleen beschikbaar voor multi-combinaties	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3	
Totale verwarmingscapaciteit	Min./Nom./Max.	kW		1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5	
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C		kW		1,36	1,52	2,17	2,93	3,15	
Opgenomen vermogen	Koelen	Min./Nom./Max.		kW	0,27/0,43/0,63	0,27/0,56/0,78	0,31/0,78/1,04	-/1,05/-	-/1,36/-
	Verwarmen	Min./Nom./Max.		kW	0,25/0,50/0,91	0,25/0,56/1,22	0,32/0,99/1,67	0,46/1,31/-	0,49/1,45/-
Seizoensrendement (volgens EN14825)	Koelen	Energielabel			A+++			A++	
		Pdesign		kW	2,00	2,50	3,40	4,20	5,00
	SEER			8,75	8,74	8,73	7,50	7,33	
	Jaarlijks energieverbruik	kWh		80	100	137	196	239	
Verwarmen (gematigd klimaat)	Energielabel				A+++			A++	
		Pdesign		kW	2,40	2,45	2,50	3,80	4,00
	SCOP set/buitendeel			5,15/5,57	5,15/5,60	5,15/5,62	4,60/4,91	4,60/4,92	
	Voordeel Energie Investeringsaftrek (EIA)			Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
	Jaarlijks energieverbruik	kWh		653	666	680	1.150	1.217	
Afzekerwaarde (advies)		A					16		

Binnendeel	C/FTXA		CTXA15 AW/BS/BT/BB	20AW/BS/BT/BB	25AW/BS/BT/BB	35AW/BS/BT/BB	42AW/BS/BT/BB	50AW/BS/BT/BB
Afmetingen	Unit	HxBxD		295x798x189				
Gewicht	Unit			12				
Unit	Kleur			Wit				
Ventilator - Luchthoeveelheid	Koelen	Fluïerstil/Laag/Midden/Hoog	m³/h	276/366/492/660	276/366/480/660	276/366/540/690	276/366/540/714	276/432/600/786
	Verwarmen	Fluïerstil/Laag/Midden/Hoog	m³/h	270/384/522/654		270/384/540/666	270/384/540/690	312/462/630/876
Geluidsvermogeniveau	Koelen		dB(A)	57				
Geluidsdrukniveau	Koelen	Fluïerstil/Laag/Hoog	dB(A)	19/25/39		19/25/41		21/29/45
	Verwarmen	Fluïerstil/Laag/Hoog	dB(A)	19/25/39		19/25/41		21/29/45

Buitendeel	RXA		15A	20A	25A	35A	42B	50B
Afmetingen	Unit	HxBxD		550x765x285			734x870x373	
Gewicht	Unit			32			50	
Geluidsvermogeniveau	Koelen/Verwarmen		dB(A)	59/59		61/61	62/62	
		Nom.	dB(A)	46/47		49/49	48/48	
Werkingsbereik	Koelen	Min.~Max.	°CDB					
	Verwarmen	Min.~Max.	°CWB	-10~46				
Koudemiddel	Type/Inhoud	kg/Inhoud	TCO ₂ eq/GWP	R-32/0,76/0,52/675			R-32/1,1/0,75/675	
Koelleidingmaten	Vloeistof/Gas		inch	1/4" / 3/8"			1/4" / 1/2"	
	Leidinglengte	Max.	m	20			30	
		Voorgevuld tot	m	10				
	Additional vulling (handmatig)		kg/m	0,020 (voor leidinglengte van meer dan 10 m)				
Spanningsvorm	Fase/Frequentie/Spanning		m	15			20	
			Hz/V	1~/50/220-240				

Daikin Nederland Bel naar 088 324 54 60 (keuze 3), whatsapp naar 088 324 54 55, stuur een e-mail naar verkoop@daikin.nl of kijk voor meer informatie op www.daikin.nl/Stylish.



ECPNL21-053

03/21



Daikin Europe N.V. neemt deel aan het Euroventcertificeringsprogramma voor ventilatorconvectoren (FCU) en systemen met variabele koudemiddelstroom (VRF). Controleer de geldigheid van het certificaat online via www.euroventcertification.com.

Deze publicatie dient uitsluitend ter informatie en vormt geen enkele verplichting voor Daikin Europe N.V. Daikin heeft de inhoud van deze publicatie met de grootste zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele expliciete of impliciete garantie geboden voor de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid voor een bepaald gebruiksdoel van de inhoud van deze publicatie en de producten en diensten die erin worden beschreven. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Daikin wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade in de ruimste betekenis, die zou voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik en/of de interpretatie van deze publicatie. De inhoud is onderworpen aan het auteursrecht van Daikin. Gedrukt op chloorarm papier.