



Wandmodel

FTXC-A

R-32



Inverter



Alleen ventileren



Power-modus



Automatische omschakeling koelen/verwarmen



Comfortabele slaapstand

Wandmodel voor een goede prijs-kwaliteitverhouding, een laag energieverbruik en een gelijkmatige luchtstroomverdeling.

- › Energiezuinig: energielabel A++ bij koelen én A+ bij verwarmen.
- › Kies voor een R-32 product om uw milieupact met 68% te reduceren in vergelijking met R-410A systemen en rechtstreeks uw energieverbruik te verlagen, dankzij het hoge energierendement.
- › Vlak, stijlvol wandmodel dat past op iedere wand en in elk interieur.
- › Fluisterstille werking: het geluidsniveau is slechts 21 dB(A)!
- › De onopvallende, robuuste Daikin buitendelen kunnen eenvoudig worden gemonteerd op een dak of terras of gewoon tegen de buitenmuur.
- › Het ontvochtigingsprogramma vermindert de luchtvochtigheid zonder schommelingen in de kamertemperatuur.

FTXC-A + RXC-A




Binnendeel		FTXC	25A	35A	50A	60A
Behuizing	Kleur		Wit			
Afmetingen	Unit	HxBxD	288x859x209		310x1.124x237	
Geluidsvermogensniveau	Koelen		53	54	55	61
Geluidsdrukkniveau	Koelen	Superhoog/Hoog/Laag/Stille werking	41/40/29/21	42/41/30/22	44/40/35/32	46/43/37/33

Set		FTXC + RXC	25A + 25A	35A + 35A	50A + 50A	60A + 60A
Totale koelcapaciteit	Nom.	kW	2,56	3,37	5,48	6,23
Totale verwarmingscapaciteit	Nom.	kW	2,84	3,58	5,62	6,40
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C		kW	1,74	2,19	3,44	3,92
Opgenomen vermogen	Koelen	Nom.	0,69	1,06	1,67	1,93
	Verwarmen	Nom.	0,78	1,00	1,52	1,63
Seizoensrendement (volgens EN14825)	Koelen	Energielabel	A++			
		Pdesign	2,56	3,37	5,48	6,24
		SEER	6,14	6,11	6,79	6,21
		Jaarlijks energieverbruik	146	193	283	352
	Verwarmen (gematigd klimaat)	Energielabel	A+			
		Pdesign	2,41	2,19	3,57	4,16
		SCOP set/buitendeel	4,00/4,13	4,00/4,14	4,30/4,52	4,21/4,39
		Voordeel Energie Investeringsaftrek (EIA)	Nee	Nee	Ja	Ja
		Jaarlijks energieverbruik	773	768	1163	1385

Buitendeel		RXC	25A	35A	50A	60A
Afmetingen	Unit	HxBxD	550x658x289		628x855x328	753x855x328
Geluidsvermogensniveau	Koelen		58	60	64	65
Geluidsdrukkniveau	Koelen	Hoog	45	46	51	
Werkingsbereik	Koelen	Omgeving Min.-Max.	10~46		-10~46	
	Verwarmen	Omgeving Min.-Max.	-15~18			
Koudemiddel	Type/Inhoud	kg/Inhoud TCO ₂ eq/GWP	R-32/0,60/0,41/675	R-32/0,80/0,54/675	R-32/1,10/0,74/675	R-32/1,20/0,81/675
Spanningsvorm	Fase/Frequentie/Spanning	Hz/V	1~/50/220-240			

Daikin Nederland Bel 088 324 54 55, stuur een e-mail naar verkoop@daikin.nl of kijk voor meer informatie op www.daikin.nl



ECPNL17-045

06/18



Daikin Europe N.V. neemt deel aan het Euroventcertificeringsprogramma voor vloeistofkoelsystemen (LCP), hydronische warmtepompen, ventilatorconvectoren (FCU) en systemen met variabele koudemiddelstroom (VRF). Controleer de geldigheid van het certificaat online via www.eurovent-certification.com.

Deze publicatie dient uitsluitend ter informatie en vormt geen enkele verplichting voor Daikin Europe N.V. Daikin heeft de inhoud van deze flyer met de grootste zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele expliciete of impliciete garantie geboden voor de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid voor een bepaald gebruiksdoel van de inhoud van deze publicatie en de producten en diensten die erin worden beschreven. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Daikin wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor directe of indirecte schade in de ruimste betekenis, die zou voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik en/of de interpretatie van deze flyer. De inhoud is onderworpen aan het auteursrecht van Daikin. Deze publicatie is gedrukt op chloorarm papier.