

Sieninis įrenginys

FTXP-M



comfora

BLUEEVOLUTION



Praktiškai negirdimas



Energijos taupymas
laukimo režimo metu



3-D oro srautas



Valdiklis,
kontroliuojamas
internetine programėle



Skirtingų modelių
panaudojimas

Neatkreipiantis dėmesio sieninis įrenginys,
pasizymintis aukštu efektyvumu ir komfortu

- › Praktiškai negirdimas: prietaisas veikia taip tyliai, kad jį beveik pamiršite.
- › Internetinis valdiklis (pasirinktinai): iš bet kur valdykite vidaus įrenginį per programėlę, vietinį tinklą arba internetą, taip pat stebėkite energijos sąnaudas
- › Sidabrinis alergenu šalinimo ir oro gryninimo filtras: sulaiko tokius alergenus kaip žiedadulkės ir dulkės.
- › 3-D oro sraute derinamas vertikalus ir horizontalus automatinis siūbavimas, kad šilto arba šalto oro srovė cirkuliuotų net didelių erdvių kampuose
- › Įrenginys dėl kompaktiškų matmenų idealiai tinka renovacijos projektams, ypač tada, kai bus montuojamas virš durų

FTXP-M + RXP-M




Vidinis įrenginys		FTXP	20M	25M	35M	50M	60M	71M
Korpusas	Spalva		Balta spalva					
Matmenys	Įrenginys	Aukštis x plotis x gylis	286x770x225			295x990x263		
Triukšmingumo lygis	Vėsinimas	dBA	55		58	59	60	62
Garso slėgio lygis	Vėsinimas	Aukštas / vidutinis / žemas / tylus darbas	39/33/25/19	40/33/26/19	43/34/27/20	43/39/34/27	45/41/36/30	46/42/37/32
	Šildymas	Labai aukštas / aukštas / vidutinis / žemas / tylus darbas	-39/34/28/21	-40/34/28/21	-40/35/29/21	42/38/33/30/-	44/40/35/32/-	45/41/36/33/-
Valdymo sistemos	Nuotolinis valdymas infraraudonaisiais spinduliais		ARC480A53					
	Laidinis nuotolinio valdymo pultelis		BRC944B2 / BRC073A1			-		

Efektyvumo duomenys		FTXP + RXP	20M + 20M	25M + 25M	35M + 35M	50M + 50M	60M + 60M	71M + 71M	
Vėsinimo galia	Min. / nom. / maks.	kW	1,3/2,00/2,6	1,3/2,50/3,0	1,3/3,50/4,0	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3	
Šildymo galia	Min. / nom. / maks.	kW	1,30/2,50/3,50	1,30/3,00/4,00	1,30/4,00/4,80	1,7/6,0/7,7	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/9,0	
Galios įvestis	Vėsinimas	Min. / nom. / maks.	kW	0,31/0,50/0,72	0,31/0,65/0,72	0,29/1,01/1,30	0,320/1,385/1,826	0,332/1,824/2,980	0,449/2,689/3,274
	Šildymas	Min. / nom. / maks.	kW	0,25/0,52/0,95	0,25/0,69/0,95	0,29/1,00/1,29	0,440/1,579/2,356	0,456/1,928/2,787	0,617/2,571/3,306
Erdvės vėsinimas	Pajėgumas	kW	2,00	2,50	3,50	5,0	6,0	7,1	
	Energijos efektyvumo klasė		A++						
	SEER		6,79	6,92	6,62	7,30	6,82	6,20	
Patalpos šildymas (vidutinis klimatas)	Energijos suvartojimas per metus	kWh/a	103	126	186	240	308	401	
	Pajėgumas	Pdesign	kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80	6,20
	Energijos efektyvumo klasė		A++			A+			
Vardinis našumas	SCOPnet / A		4,69	4,65	4,68	4,42	4,12	4,04	
	Energijos suvartojimas per metus	kWh/a	662	728	845	1,463	1,638	2,166	
	EER		4,02	3,83	3,49	3,61	3,29	2,64	
	COP		4,77	4,36	4,02	3,80	3,63	3,19	

Išorinis įrenginys		RXP	20M	25M	35M	50M	60M	71M
Matmenys	Įrenginys	Aukštis x plotis x gylis	550x658x275			734x870x373		
Triukšmingumo lygis	Vėsinimas	dBA	60		62	61	63	66
	Šildymas	dBA	61		62	61	63	65
Garso slėgio lygis	Vėsinimas	Aukštas / nom.	46/-		48/-	-47	-49	-52
	Šildymas	Aukštas / nom.	47/-		48/-	-49	-49	-52
Veikimo diapazonas	Vėsinimas	Aplinkos Min. ~ maks.	°CDB -10~46					
Veikimo diapazonas	Šildymas	Aplinkos Min. ~ maks.	°CDB -15~18					
Šaltnešis	Tipas / užpildas / GWP	kg / TCO _{ekv.}	R-32/0,55/0,37/675,0		R-32/0,70/0,48/675,0 R-32/0,90/0,61/675		R-32/1,15/0,78/675	
Maitinimo tiekimas	Fazė / dažnis / įtampa	Hz / V	1~/50/220-240					

Daikin Europe N.V. Naamloze Vennootschap · Zandvoordestraat 300 · 8400 Oostende · Belgium · www.daikin.eu · BE 0412 120 336 · RPR Oostende (atsakingas redaktorius)



„Daikin Europe N.V.“ dalyvauja „Eurovent Certified Performance“ programoje, skirtoje ventilatoriniams įrenginiams ir kintancio šaltnešio šrauto sistemoms. Patikrinkite esamo sertifikato galiojimą: www.eurovent-certification.com

ECPLT19-046

10/20



Dabartinis lankstinukas sudarytas tik informaciniais tikslais, todėl neprilygsta pasiūlymui, kuris „Daikin Europe N.V.“ įpareigoja. „Daikin Europe N.V.“ sudarė šio lankstinuko turinį, atsižvelgdama į visas turimas žinias. Nesuteikiama jokia specialios arba numanomos garantijos dėl turinio ir čia pateiktų gaminių bei paslaugų užbaigtumo, tikslumo, patikimumo ar tinkamumo tam tikram tikslui. Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo. „Daikin Europe N.V.“ aiškiai plačiausia prasme atmeta bet kokią atsakomybę už bet kokią tiesioginę ar netiesioginę žalą, atsirandantią arba susijusią su šio lankstinuko naudojimu ir (arba) interpretavimu. Visam turiniui galioja „Daikin Europe N.V.“ autoriaus teisės.