

Klimalar

Isıtma ve Soğutma

Duvar tipi ünite

- » Kolay kontrol parmaklarınızın ucunda
- » Turbo mod
- » Korozyon önleyici kaplamalı dış ünite
- » 20 ila 60 sınıfı geniş aralık



www.daikin.eu



FTYNV-A



Yalnızca fan

Konforlu
uyku moduYatay
otomatik
salınımOtomatik fan
devriFan devri
kademeleriNem alma
programı24 saat
zamanlayıcıUzaktan
kumanda

Isıtma ve Soğutma

İç ünite			FTYNV20A	FTYNV25A	FTYNV35A	FTYNV50A	FTYNV60A
Soğutma kapasitesi	Nom.	kW	2,2	2,6	3,5	5,3	6,45
Isıtma kapasitesi	Nom.	kW	2,3	2,75	3,8	5,8	7,35
Nominal verimlilik (35°/27° nominal yükte soğutma, 7°/20° nominal yükte ısıtma)	EER		3,24		3,21		3,12
	COP		3,71	3,77	3,62	3,63	3,42
Yıllık enerji tüketimi		kWh	340	405	545	775	1.035
Enerji etiketi	Soğutma				A		B
	Isıtma				A		B
Boyutlar	Ünite	YükseklikxGenişlikxDerinlik	265x790x174		275x845x180	298x940x200	315x1.007x219
Ağırlık	Ünite		8	9	10	13	15
Fan - Hava debisi	Soğutma	Yüksek/Nom./Düşük/Sessiz çalışma	7/6,2/5,5/4,3		8,3/6,9/6/5	10,5/8,8/7,2/5,5	14,2/13/10,8/9,2
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Yüksek/Nom./Düşük/Sessiz çalışma	40/37/35/32		39/36/33/30	42/39/36/33	45/42/38/-
Boru bağlantıları	Sıvı	DÇ			6,35		
	Gaz	DÇ			9,52	12,7	15,9
Güç beslemesi	Faz / Frekans / Gerilim	Hz / V			1~/50/220-240		

Dış ünite			RYNV20A	RYNV25A	RYNV35A	RYNV50A	RYNV60A
Boyutlar	Ünite	YükseklikxGenişlikxDerinlik	540x771,6x320	540x848x320	592x848x320	680x913x378	700x955x424
Ağırlık	Ünite		28	26	41	46	57
Kompresör	Tipi		Döner				
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Nom.	50		52	56	57
Çalışma sıcaklık aralığı	Soğutma	Ortam sıcaklığı Min.-Maks.	18~43				
	Isıtma	Ortam sıcaklığı Min.-Maks.	-7~24				
Soğutucu akışkan	Tipi		R-410A				
Boru bağlantıları	Sıvı	DÇ			6,35		
	Gaz	DÇ	9,52		12,7		15,9
	Boru uzunluğu	DÜ - İÜ	Maks.	15		20	
	Kot farkı	İÜ - DÜ	Maks.	5		10	
Güç beslemesi	Faz / Frekans / Gerilim	Hz / V			1~/50/220-240		



FTYNV-A iç ünite



Uzaktan kumanda



RYNV-A dış ünite

Daikin konutlarda, ticari işletmelerde ve endüstriyel tesislerde kullanım için tasarlanan yüksek kaliteli klima cihazlarının üretiminde gösterdiği başarılarla dolu 90 yıllık deneyimi ve ısı pompası teknolojisi alanında sürdürdüğü 56 yıllık liderliği ile dünya çapında bir üne sahiptir.



Bu broşür yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve Daikin Europe N.V.yi bağlayıcı bir teklif niteliği taşımaz. Daikin Europe N.V. bu broşürün içeriğini bilgisi sınırları dahilinde derlemiştir. Burada belirtilen içeriğin, ürünlerin ve hizmetlerin belirli bir amaca uygunluğu, bütünlüğü, doğruluğu ve güvenilirliği ile ilgili açık veya dolaylı herhangi bir garanti verilmez. Teknik özellikler önceden uyarı yapılmaksızın değiştirilebilir. Daikin Europe N.V., bu broşürün kullanımı ve/veya yorumlanmasından doğan veya bununla ilişkili doğrudan ya da dolaylı herhangi bir hasar için en geniş anlamıyla herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Tüm içeriğin telif hakkı Daikin Europe N.V.ye aittir.

Daikin ürünlerinin dağıtıcısı: