

# Väggmonterad enhet

FXAQ-A



Frånvaroprogram



Låg ljudnivå



Vertikal autoswing



Flerbostad

## Väggmodell med modern design, passar alla rum

- › Platt, snygg frontpanel smälter bra in i alla miljöer och den är dessutom enklare att rengöra
- › Perfekt för installation i både nya och befintliga byggnader

- › Luften distribueras uppåt och nedåt tack vare 5 olika utloppsvinklar som kan programmeras via fjärrkontrollen


# FXAQ-A



Inomhusenhet		FXAQ	15A	20A	25A	32A	40A	50A	63A	
Kylkapacitet	Total kapacitet/Nom./Nom.	kW	-1,7	-2,2	-2,8	-3,6	-4,5	-5,6	-7,1	
Värmekapacitet	Total kapacitet/Nom./Nom.	kW	-1,9	-2,5	-3,2	-4,0	-5,0	-6,3	-8,0	
Ineffekt - 50 Hz	Kyla	Nom.	0,02		0,03		0,02		0,05	
	Värme	Nom.	0,03		0,04		0,02		0,06	
Mått	Enhet	Höjd	290							
		Bredd	795			1.050				
		Djup	266			269				
Vikt	Enhet	kg	12			15				
Hölje	Färg	Vit								
Fläkt - Luftflöde - 50 Hz	Kyla	Hög/Låg	m <sup>3</sup> /min	8,4/7,0	9,1/7,0	9,4/7,0	9,8/7,0	12,2/9,7	14,4/11,5	18,3/13,5
Luftfilter	Typ	Tvättbart plastnät								
Ljudeffektsnivå	Kyla	Hög/nom.	dBA	51,0/-	52,0/-	53,0/-	55,0/-	58,0/-	63,0/-	
Ljudtrycksnivå	Kyla	Hög/låg	dBA	32,0/28,5	33,0/28,5	35,0/28,5	37,5/28,5	37,0/33,5	41,0/35,5	46,5/38,5
	Värme	Hög/låg	dBA	33,0/28,5	34,0/28,5	36,0/28,5	38,5/28,5	38,0/33,5	42,0/35,5	47,0/38,5
Köldmedium	Typ	R-410A								
	GWP	2.087,5								
Röranslutningar	Vätska	YD	mm	6,35					9,52	
	Gas	YD	mm	12,7					15,9	
	Kondensvatten	VP13 (I.D. 15/Y.D. 18)								
Strömförsörjning	Fas / Frekvens / Spänning	Hz/V	1~/50/220-240							
Ström - 50 Hz	Max amperestyrka i säkring (MFA)	A	16							
Styrsystem	Infraröd fjärrkontroll	BRC7EA628 / BRC7EA629								
	Kabelansluten fjärrkontroll	BRC1H51W/S/K, BRC1E53A/B/C								

Innehåller fluoriderade växthusgaser

Daikin Europe N.V. Naamloze Vennootschap · Zandvoordestraat 300 · 8400 Oostende · Belgium · www.daikin.eu · BE 0412 120 336 · RPR Oostende (Responsible Editor)



ECPSV18-245

01/18



Den aktuella broschyren är enbart skapad i informations syfte och utgör därför inte något bindande erbjudande från Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. har sammanställt denna broschyr efter bästa förmåga. Ingen uttrycklig eller antydd garanti lämnas för fullständighet, riktighet, tillförlitlighet eller lämplighet för speciellt syfte av innehållet och produkterna och tjänsterna som presenteras här. Specifikationerna kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Daikin Europe N.V. fransäger sig uttryckligen allt ansvar för eventuell direkt eller indirekt skada, i den vidaste bemärkelse, som uppstår från eller är relaterad till användningen och/eller tolkningen av denna broschyr. Allt innehåll är upphovsrättsskyddat av Daikin Europe N.V.