

Takmonterad 2-vägsblåsande kassett

FXCQ-A



Låg ljudnivå

Tunn, lätt konstruktion underlättar installation i trånga takutrymmen

- › Djupet på alla enheter är 620 mm, perfekt för innertak
- › Möblera om i rummet? Flexibilitet att passa alla rumsutformningar utan att behöva flytta på enheten. Via den trådslutna kontrollen är det lätt att styra varje luftriktare individuellt och till och med stänga luftriktarna.
- › Minskad energiförbrukning tack vare specialutvecklad liten rörvärmeväxlare, DC-fläktmotor och kondensvattenpump
- › Stilren enhet smälter in i alla miljöer. Spjällen stängs helt när enheten inte används
- › Optimal komfort säkerställs med automatisk luftflödesjustering mot önskad last


FXCQ-A



Inomhusenhet		FXCQ	20A	25A	32A	40A	50A	63A	80A	125A				
Kylkapacitet	Nom.	kW	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	9,0	14,0				
VärmeKapacitet	Nom.	kW	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0	10,0	16,0				
Ineffekt - 50 Hz	Kyla	Nom.	0,031	0,039		0,041	0,059	0,063	0,090	0,149				
	Värme	Nom.	0,028	0,035		0,037	0,056	0,060	0,086	0,146				
Mått	Enhet	Höjd	mm											
		Bredd	775		990			1.445						
		Djup	mm											
Vikt	Enhet	kg	19		22		25	33	38					
Hölje	Material	Galvaniserad stålplåt												
Dekorationspanel	Modell	BYBCQ40HW1			BYBCQ63HW1			BYBCQ125HW1						
	Färg	Vit (6,5Y 9,5/0,5)												
	Mått	Höjd x Bredd x Djup	mm			55x1.070x700			55x1.285x700			55x1.740x700		
	Vikt	kg	10			11			13					
Fläkt - Luftflöde - 50 Hz	Kyla	Hög/nom./låg	m ³ /min	10,5/9/7,5	11,5/9,5/8		12/10,5/8,5	15/13/10,5	16/14/11,5	26/22,5/18,5	32/27,5/22,5			
Luftfilter	Typ	Plastnät, mögelbeständigt												
Ljudeffektsnivå	Kyla	Nom.	dB(A)	32,0/30,0/28,0	34,0/31,0/29,0	34,0/32,0/30,0	36,0/33,0/31,0	37,0/35,0/31,0	39,0/37,0/32,0	42,0/38,0/33,0	46,0/42,0/38,0			
Ljudtrycksnivå	Kyla	Hög/nom./låg	dB(A)	32,0/30,0/28,0	34,0/31,0/29,0	34,0/32,0/30,0	36,0/33,0/31,0	37,0/35,0/31,0	39,0/37,0/32,0	42,0/38,0/33,0	46,0/42,0/38,0			
	Värme	Hög/nom./låg	dB(A)	32,0/30,0/28,0	34,0/31,0/29,0	34,0/32,0/30,0	36,0/33,0/31,0	37,0/35,0/31,0	39,0/37,0/32,0	42,0/38,0/33,0	46,0/42,0/38,0			
Köldmedium	Typ/ GWP	R-410A/ 2.087,5												
Röranslutningar	Vätska	YD	mm	6,35			9,52							
	Gas	YD	mm	12,7			15,9							
	Kondensvatten	VP25 (Y.D. 32 / ID 25)												
Strömförsörjning	Fas / Frekvens / Spänning	Hz/V	1~/50/220-240											
Ström - 50 Hz	Max amperestyrka i säkring (MFA)	A	16											
Styrsystem	Infraröd fjärrkontroll	BRC7C52												
	Förenklad kabelansluten fjärrkontroll för hotellapplikationer	-												
	Trådansluten fjärrkontroll	BRC1D52 / BRC1E52A/B												

Innehåller fluorerande växthusgas

Daikin Europe N.V. Naamloze Vennootschap · Zandvoordestraat 300 · 8400 Oostende · Belgium · www.daikin.eu · BE 0412 120 336 · RPR Oostende (Responsible Editor)



ECPSV15-240

06/15



Den aktuella broschyren är enbart skapad i informations syfte och utgör därför inte något bindande erbjudande från Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. har sammanställt denna broschyr efter bästa förmåga. Ingen uttrycklig eller antydd garanti lämnas för fullständighet, riktighet, tillförlitlighet eller lämplighet för speciellt syfte av innehållet och produkterna och tjänsterna som presenteras här. Specifikationerna kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Daikin Europe N.V. fransäger sig uttryckligen allt ansvar för eventuell direkt eller indirekt skada, i den vidaste bemärkelse, som uppstår från eller är relaterad till användningen och/eller tolkningen av denna broschyr. Allt innehåll är upphovsrättsskyddat av Daikin Europe N.V.