

Undertaksenhet med hög ESP

FXMQ-P7/MA9



Idealisk för extra stora utrymmen

FXMQ-P: ESP upp till 200

- › Funktionen med automatisk justering av luftflödet mäter luftvolymen och det statiska trycket och justerar det mot det nominella luftflödet, oavsett kanallängd, underlättar installation och säkerställer komforten
- › Högt externt statiskt tryck upp till 200 Pa underlättar användning med flexibla kanaler av varierande längd
- › Diskret dolda i taket: bara insugs- och utsläppsgallren synliga
- › Minskad energiförbrukning tack vare specialutvecklad DC-fläktmotor
- › Flexibel installation eftersom luftens tillopp kan ändras från baksidan till undersidan

FXMQ-MA: ESP upp till 270

- › Högt externt statiskt tryck upp till 270 Pa underlättar användning med flexibla kanaler av varierande längd
- › Diskret dolda i taket: bara insugs- och utsläppsgallren synliga
- › Enhet med stor kapacitet: upp till 31,5 kW värmekapacitet

FXMQ-P7/FXMQ-MA9



Inomhusenhet		FXMQ-P7/FXMQ-MA9	20P7	25P7	32P7	40P7	50P7	63P7	80P7	100P7	125P7	200MA9	250MA9
Kylkapacitet	Nom.	kW	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	9,0	11,2	14,0	22,4	28,0
Värmekapacitet	Nom.	kW	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0	10,0	12,5	16,0	25,0	31,5
Ineffekt - 50 Hz	Kyla	Nom.	0,049		0,053	0,151	0,110	0,120	0,171	0,176	0,241	1,294	1,465
	Värme	Nom.	0,037		0,041	0,139	0,098	0,108	0,159	0,164	0,229	1,294	1,465
Mått	Enhet	Höjd	300			300			470				
		Bredd	550		700	1.000		1.400		1.380			
		Djup	700			700			1.100				
Krävd takhöjd >		350			350								
Vikt	Enhet	kg	23		26	35		46		137			
Hölje	Färg		Ofärgat										
	Material		Galvaniserad stålplåt										
Dekorationspanel	Modell		BYBS32DJW1		BYBS45DJW1	BYBS71DJW1		BYBS125DJW1		-			
	Färg		Vit (10Y9/0,5)										
	Mått	Höjd x Bredd x Djup	55x650x500		55x800x500	55x1.100x500		55x1.500x500		-x-x-			
	Vikt	kg	3,0		3,5	4,5		6,5		-			
Fläkt - Luftflöde - 50 Hz	Kyla	Hög/nom./låg	m ³ /min	9/7,8/6,5	9,5/8,3/7	16/13,5/11	18/16,5/15	19,5/17,8/16	25/22,5/20	32/27,5/23	39/33,5/28	58/-/50	72/-/62
	Värme	Hög/nom./låg	m ³ /min	9,0/7,8/6,5	9,5/8,3/7	16/13,5/11	18/16,5/15	19,5/17,8/16	25/22,5/20	32/27,5/23	39/33,5/28	-/-/-	-/-/-
Fläkt - yttre statiskt tryck - 50 Hz	Hög/nom.	Pa	100/50		160/100	200/100		221/132		270/191			
Luftfilter	Typ		Plastnät, mögelbeständigt					Plastnät, mögelbeständigt					
Ljudeffektsnivå	Kyla	Hög/nom.	dB	56/-	57/-	65/-	61/-	64/-	67/-	65/-	70/-	-/-	
Ljudtrycksnivå	Kyla	Hög/nom./låg	dB	33/31/29	34/32/30	39/37/35	41/39/37	42/40/38	43/41/39	44/42/40	48/-/45		
	Värme	Hög/nom./låg	dB	33/31/29	34/32/30	39/37/35	41/39/37	42/40/38	43/41/39	44/42/40	-/-/-		
Köldmedium	Typ/GWP		R-410A/ 2.087,5										
Röranlutningar	Vätska	YD	6,35		9,52		15,9		19,1	22,2			
	Gas	YD	12,7		VP25 (I.D. 25/Y.D. 32)		PS1B						
	Kondensvatten		1~/50/60/220-240/220										
Strömförsörjning	Fas / Frekvens / Spänning	Hz/V	16										
Ström - 50 Hz	Max amperestyrka i säkring (MFA)	A	15										
Styrsystem	Infraröd fjärrkontroll		BRC4C65										
	Förenklad kabelsluten fjärrkontroll för hotellapplikationer		BRC2E52C (värmeåtervinningstyp) / BRC3E52C (värmepumpstyp)										
	Trådsluten fjärrkontroll		BRC1D52 / BRC1E52A/B										

Innehåller fluoriserande växthusgas

Daikin Europe N.V. Naamloze Vennootschap · Zandvoordestraat 300 · 8400 Oostende · Belgium · www.daikin.eu · BE 0412 120 336 · RPR Oostende (Responsible Editor)



ECPSV15-244

06/15



Den aktuella broschyren är enbart skapad i informations syfte och utgör därför inte något bindande erbjudande från Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. har sammanställt denna broschyr efter bästa förmåga. Ingen uttrycklig eller antydd garanti lämnas för fullständighet, riktighet, tillförlitlighet eller lämplighet för speciellt syfte av innehållet och produkterna och tjänsterna som presenteras här. Specifikationerna kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Daikin Europe N.V. fransäger sig uttryckligen allt ansvar för eventuell direkt eller indirekt skada, i den vidaste bemärkelse, som uppstår från eller är relaterad till användningen och/eller tolkningen av denna broschyr. Allt innehåll är upphovsrättskyddat av Daikin Europe N.V.