

Въздухопречиствател с технология Streamer

MC30YV



Flash Streamer

Мощно пречистване на въздуха

- › Чист въздух благодарение на подхода "Catch and Clean" на Daikin за разграждане на вредните вещества
- › Високо ефективен електростатичен HEPA филтър, който не се запушва лесно и затова има малко загуба на налягане
- › Една от най-тихите гами въздухопречистватели на европейския пазар
- › Няма нужда да сменяте филтъра в продължение на десет години, което води до ниски разходи за поддръжка
- › Пречиства въздуха в стаи с размер до 46 m²

MC30YV




MC30YV

Вътрешно тяло		МС	30YVM
Приложение			Подов тип
Приложим размер на стая		m ²	23 (1) / 46 (2)
CADR		m ³ /h	180 (3)
Тегло	Тяло	kg	5,8
Размери (В x Ш x Д)		mm	450 / 270 / 270
Корпус		Цвят	Бяло
Вентилатор		Тип	Многовитлов вентилатор (вентилатор Sirocco)
	Дебит на въздушен поток	Операции за пречистване: Безшумно/ Средно/Турбо	m ³ /h 60 /120 /180
Ниво на звуково налягане (4)		Операции за пречистване: Безшумно/Средно/Турбо	dBА 19 /27 /37
Операция за пречистване на въздуха		Входяща мощност	kW 0,008 /0,015 /0,025
Метод на обезмирисване		Flash streamer + Обезмирисващ катализатор	
Начин на улавяне на праха		Електростатичен НЕРА филтър (5)	
Въздушен филтър		Тип Мрежа от полиетилен терефталат	
Индикатор		Артикул 01	Индикатор за защитно заключване/ Индикатор за ВКЛ./ИЗКЛ./ Индикатор за Streamer / Режим за сън
Електрозахранване		Фаза/Честота/Напрежение	Hz/V 1~/50/60/220-240/220-230
Тип		Въздухопречиствател	

(1) Този приложим размер на помещение е подходящ за използване на уреда на максимална скорост на вентилатора (НН). Приложимият размер на помещение посочва пространството, при което известно количество прахови частици могат да бъдат отстранени за 30 минути. (JEM 1467) | (2) Този приложим размер на помещение е подходящ за използване на уреда на максимална скорост на вентилатора (НН). Приложимата площ на помещението е изчислена в съответствие със стандарта NRCC-54013, като е използван CADR (скорост на подаване на чист въздух) за цигарен дим, който е изпитан съгласно JEM1467. | (3) Преобразуван до стандартите на CADR от стойности от изпитване в съответствие с JEM1467. | (4) Нивата на работен шум са средната стойност на стойностите, измерени на разстояние 1 m от предната, лявата, дясната и горната страна на тялото. (Те се равняват на стойностите в звукоизолирано помещение) | (5) Електростатичният НЕРА филтър е поставен в уреда. | (6) Друга функция: Функция за автоматично рестартиране.

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsGmbH Lembockgasse 59/1/1, 1230 Vienna, Austria · Tel.: + 43 (0) 1 253 21 11 · e-mail: office@daikin.bg · www.daikin.bg Oostende (Отроворен редактор)



ЕСРBG22-612А

12/2022

Настоящата публикация е изготвена само с цел информация и не представлява предложение, задължаващо Daikin Europe NV. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe NV. / Daikin Central Europe HandelsGmbH е изготвила настоящата брошура на базата на информацията, с която разполага. Няма явна или неявна гаранция за пълнотата, точността, надеждността или годността за конкретна цел на нейното съдържание и на изделията и услугите, представени в нея. Техническите данни подлежат на промяна без предварително уведомяване. Daikin Europe NV. / Daikin Central Europe HandelsGmbH не носи никаква отговорност за преки или косвени щети в най-широкия смисъл, произтичащи от или свързани с използването и/или тълкуването на тази брошура. Daikin Europe NV. има авторско право върху цялото съдържание.

