

# Oro grynintuvas su „Streamer“ technologija

MC55VB



„Flash Streamer“  
technologija

## Galingas oro valymas

- › Grynas oras, dėl naudojamos oro valymo technologijos
- › Sulaiko smulkias dulkių daleles

- › Galingas įsiurbimas ir ypatingai tylus veikimas
- › Naujas stilingas ir kompaktiškas dizainas

# MC55VB



MC55VBFVM

Modelis		MC	55VB
Paskirtis			Statomas ant grindų
Aptarnaujamas patalpos plotas		m <sup>2</sup>	41
Matmenys	Įrenginys Aukštis x plotis x gylis	mm	500 x 270 x 270
Svoris	Įrenginys	kg	6,8
Korpusas	Spalva		Balta spalva
Ventiliatorius	Tipas		Daugiamatis ventiliatorius (išcentrinis ventiliatorius su gaubtu)
	Oro srauto greitis	Tylus / žemas / aukštas / itin aukštas	m <sup>3</sup> /val. 66 / 120 / 192 / 330
Garso slėgio lygis	Tylus / žemas / aukštas / itin aukštas	dBA	19 / 29 / 39 / 53
El. galia	Tylus / žem. / vid. / itin aukštas	kW	0,008 / 0,010 / 0,015 / 0,037
Blogų kvapų pašalinimo būdas			„Flash streamer“ + kvapus pašalinantis katalizatorius
Dulkių surinkimo būdas			Elektrostatinis HEPA filtras
Oro filtras	Tipas		Polietileno tereftalato tinklelis
Ženklas	Elementas 01		Dulkės: 3 etapai / kvapas: 3 etapai / apsaugos nuo žiedadulkių režimas / užrakto nuo vaikų indikatorius / PM 2.5 jutiklių lemputė: 6 etapai / oro srauto rodiklis (LL/L/M/H) / automatinio ventiliatoriaus režimas (LL-H) / „Econo“ režimas / įjungimo ir išjungimo indikatorius / „Streamer“ indikatorius
El. maitinimas	Fazė / dažnis / įtampa	Hz / V	1~/50/60/220-240/220-230
Tipas			Oro valymo įtaisas

Aptarnaujamos patalpos plotas yra rekomenduojamas naudojant įrenginį didžiausiu ventiliatoriaus greičiu (HH). Aptarnaujamos patalpos plotas nurodo plotą, iš kurio per 30 minučių gali būti pašalintas tam tikras dulkių dalelių kiekis. (JEM 1467) | Darbinio triukšmo lygiai – vidutinės reikšmės, matuojamos 1 m atstumu nuo įrenginio priekio, kairės, dešinės ir viršaus. (Jos atitinka reikšmes beaidėje kameroje) | Įrenginyje įtaisytas elektrostatinis HEPA filtras. | Kita funkcija: Aktyvi formavimo funkcija. Automatinio atstatymo funkcija.

**Daikin Europe N.V.** Naamloze Vennootschap · Zandvoordestraat 300 · 8400 Oostende · Belgium · www.daikin.eu · BE 0412 120 336 · RPR Oostende (atsakingas redaktorius)

Dabartinis lankstinukas sudarytas tik informaciniais tikslais, todėl neprilygsta pasiūlymui, kuris „Daikin Europe N.V.“ įpareigoja „Daikin Europe N.V.“ sudarė šio lankstinuko turinį, atsižvelgdama į visas turimas žinias. Nesuteikiama jokios specialios arba numanomos garantijos dėl turinio ir čia pateiktų gaminių bei paslaugų užbaigtumo, tikslumo, patikimumo ar tinkamumo tam tikram tikslui. Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo. „Daikin Europe N.V.“ aiškiai plačiausia prasme atmeta bet kokią atsakomybę už bet kokią tiesioginę ar netiesioginę žalą, atsirandančią arba susijusią su šio lankstinuko naudojimu ir (arba) interpretavimu. Visam turiniui galioja „Daikin Europe N.V.“ autoriaus teisės.

ECPLT20-703

06/2020

