

Luchtreiniger met Streamer- technologie

MC55VB



Flash-streamer

Krachtige luchtzuivering

- › Zuivere lucht dankzij luchtreinigingstechnologie
- › Vangt fijne stofdeeltjes op
- › Krachtige zuigkracht en fluisterstille werking
- › Nieuwe stijlvolle en compacte vormgeving

MC55VB



MC55VBFVM

Enkelvoudige unit			MC	55VB
Toepassing				Vloermodel
Geschikt voor vloeroppervlakte			m ²	41
Afmetingen	Unit	hoogte x breedte x diepte	mm	500 x 270 x 270
Gewicht	Unit		kg	6,8
Behuizing	Kleur			Wit
Ventilator	Type			Meerschopventilator (Siroccoventilator met versterking)
	Luchtdebiet	Werking Stil/Laag/ luchtreiniging Middelhoog/Turbo	m ³ /u	66 /120 /192 /330
Geluidsrukniveau	Werking Stil/Laag/Middelhoog/ luchtreiniging Turbo		dB(A)	19 /29 /39 /53
Werking luchtreiniging	Opgenomen vermogen	Stil/L/M/Turbo	kW	0,008 /0,010 /0,015 /0,037
Ontgeuringsmethode				Flash Streamer + ontgeuringskatalysator
Stofvangmethode				Elektrostatische HEPA-filter
Luchtfilter	Type			Polyethyleentereftalaat
Symbol	Onderdeel 01			Stof: 3 stappen / Geur: 3 stappen / Anti-pollenstand / Kinderslot lampje / PM 2.5 sensorlampje: 6 stappen / Luchtstroom (LL/L/M/H) / Automatische ventilatormodus (LL-H) / Econo-modus / AAN/UIT-lampje / Streamer-lampje
Voeding	Fase/Frequentie/Spanning		Hz/V	1~/50/60/220-240/220-230
Type				Luchtreiniger

De toepasselijke kameroppervlakte verwijst naar de werking van de unit met maximaal ventilatortoerental (HH). De toepasselijke oppervlakte duidt de ruimte aan waar een bepaalde hoeveelheid stofdeeltjes kan worden verwijderd in 30 minuten. (JEM 1467) | Het geluidsniveau tijdens werking is het gemiddelde van de waarden gemeten op 1 m afstand van de voorkant, linker- en rechterkant en bovenkant van de unit. (deze waarden zijn gelijk aan de waarden in een echo-loze kamer) | Elektrostatisch HEPA-filter is in de unit geïntegreerd. | Overige functies: Actieve plasmatische-functie. Automatische herstartfunctie.

Daikin Belux Waver
Daikin Belux Herentals
Daikin Belux Gent
Daikin Luxemburg

Avenue Franklin 1B · 1300 Waver · België · T 010 23 72 23 · www.daikin.be · BE 0422.832.403 · RPR Oostende (Verantwoordelijke uitgever)
 Welvaartstraat 14/1 bus 3 · 2200 Herentals · België · T 014 28 23 30
 Schoonzichtstraat 1/0201 · B-9051 Sint-Denijs-Westrem · België · T 09 244 66 44
 22, Rue de l'Industrie · 8399 Windhof · Groothertogdom Luxemburg · T +352 2630 38 01 · LU30570781



ECPNL20-703

04/20



Deze publicatie dient uitsluitend ter informatie en vormt geen enkele verplichting voor Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. heeft de inhoud van deze publicatie met grote zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele expliciete of impliciete garantie geboden voor de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid voor een specifiek gebruiksdoel van de inhoud van deze publicatie en de producten en diensten die erin worden beschreven. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Daikin Europe N.V. wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor directe of indirecte schade in de ruimste betekenis, die zou voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik en/of de interpretatie van deze publicatie. De inhoud is onderworpen aan het auteursrecht van Daikin Europe N.V.