



# PORTFÖLJ VÄTSKEKYL- AGGREGAT

# PORTFÖLJ - LUFTKYLDA AGGREGAT

Typ	Kompr.	Köldm.	Läge	Referens	Packshot	0	17,5	200	500	1000	2000 kW		
A / C	SWING	R-410A	❄️	EWAQ005-007ACV3									
	SCROLL			EWAQ009-011ACV3									
				EWAQ009-013ACW1									
	SWING	R-410A	🔥	EWYQ005-007ACV3									
	SCROLL			EWYQ009-011ACV3									
				EWYQ009-013ACW1									
	A / C	R-407C	❄️	EUWAC5-10FZW									
				SCROLL	EUWA*5-24KAZW								
					EUWY*5-24KAZW								
		R-410A	❄️	EWAQ080-260DAYN									
				🔥	EWYQ080-250DAYN								
		SKRUV	R-134a		❄️	EWAD100-410E-SS							
EWAD100-400E-SL													
EWAD190-600AJYNN													
EWAD260-650AJYNN/A													
EWAD210-500AJYNN/Q													
EWAD200-600AJYNN/H													
🔥				EWYD250-580BZSS									
	EWYD250-570BZSL												
	EWAD330-520BZSS/SL												
	EWAD330-520BZXS/XL/XR												
	EWAD650-C17C-SS/SL												
	EWAD620-C16C-SR												
❄️	EWAD760-C19C-XS/XL												
	EWAD740-C19C-XR												
	EWAD820-C14C-PS/PL												
	EWAD810-C14C-PR												
	ERAD120-490E-SS												
	ERAD120-460E-SL												
C / U	SKRUV	R-134a	❄️										

- A / C = Luftkyld
- W / C = Vattenkyld
- C / U = Kondensorenhet
- C / C = Kylaggregat utan kondensor
- ❄️ = Enbart kylning
- 🔥 = Endast uppvärmning
- 🔥❄️ = Värmepump
- = Värme
- = Kyla
- Nomenklatur för den luftkylda A-serien:
- Tillval
- /A Hög verkningsgrad
- /Q Standard verkningsgrad, extra låg ljudnivå
- /H Hög omgivning
- Nomenklatur för den luftkylda B- och C-serien:

E	W	A	D	4	6	0	B	Z	X	S
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

- 9 Inverter
- : utan inverter
- Z: inverter
- 10 Effektivnivå
- S: Standard
- X: Hög
- P: Förstklassig
- 11 Ljudnivå
- S: Standard
- L: Låg
- R: Reducerad



# PORTFÖLJ VATTENKYLDA AGGREGAT

Typ	Kompr.	Köldm.	Läge	Referens	Packshot	0	17,5	200	500	1000	2000	9000 kW		
W/C	SCROLL	R-407C		EWWP014-065KAW1N										
				EWWP090-195KAW1N										
	SKRUV	R-134a		EWWD120-540MBYNN										
				EWWD170-600DJYNN										
				EWWD190-650DJYNN/A										
				EWWD340-C18EJYNN										
				EWWD360-C12EJYNN/A										
				EWWD380-C11BJYNN										
	R-410A	EWQ400-C20AJYNN												
		EWQ440-C22AJYNN/A												
CENTRI-FUGAL	R-134a		EWWD320-C10FZXS											
			DWSC											
			DWDC											
C/C	SCROLL	R-407C		EWLP012-65KAW1N										
				EWLD120-540MBYNN										
	SKRUV	R-134a		EWLD160-550DJYNN										
				EWLD320-C17EJYNN										

W/C = Vattenkyld  
C/C = Kylaggregat utan kondensor

= Enbart kylning  
 = Endast uppvärmning

= Värme  
 = Kyla





# TILLBEHÖRSFORTFÖLJ

## VÄTSKEKYLARE

	Luftkylda vätskekylare							Vattenkylda vätskekylare							Centrifugal chillers	
	EUWAC-FZW	EUWA/Y*-KAZW1	EWA/YQ-DAYN	EWAD-AJYNN (A,Q,H)	EWYD-BZ	EWAD-BZ	EWAD-C-	EWWP-KAW1N	EWLP-KAW1N	EWWD-MB	EWLD-MBYNN	EWV(L)D-DJ	EWV(L)D-EJ	EWWD-BJ	EWVQ-AJ	DWSC & DWDC
<b>Paneler</b>																
EKDSSP																
EKDSSP-S																
EKDDSP																
EKPWPRO																
EKPWPROM																
<b>Seriekort &amp; kom. moduler</b>																
EKAC10B																
EKACPG																
EKAC200A																
EKAC200J																
EKACBAC																
EKACLON																
EKACLONP																
EKACRS232																
EKACWEB																
EKACBACMSTP																
EKACBACCERT																
EKCM200J																
EKCMMLON																
EKCMBACMSTP																
EKCMBACIP																
<b>LON Gateway</b>																
EKLONPG																
<b>Andra system och tillbehör</b>																
EKCON																
EKCONUSB																
EKMODEM																
EKGSMOD																
EKRUPCJ																
EKRUPCK																
EKRUPCS																
EKPWPPOEXT																
EKGWWEB																
EKGWMODEM																
EKBNGP																
EKBMSBNA																
EKBMSMBA																
EKRUPC																
EKRUPG																
EHMC10A10																
EHMC10A80																
<b>Mätare</b>																
EKGAU5/8KA																
EKGAU10/12KA																
EKGAU16KA																
EKGAU20/24KA																
<b>Mjukstartare</b>																
EKSS																
<b>Buffertank</b>																
EKBT																
EKBT500N - EKBTC10N - EKBT500C - EKBTC10C																
<b>Tillsats för vattenledningar</b>																
EKGN210																
EKGN260																

\* För installation av EKBMSMBA, EKBMSBNA måste EKAC10B vara installerat på enheten.

## FLÄKTKONVEKTOR

Typ: FWM, FWL, FVV	1										FVV	FWL	FWM			
	1	2	3	4	6	8	10	12	16	18						
Extra enkel rad värmväxlare	ESRH02A6	ESRH03A6	ESRH06A6	ESRH10A6												
Elektrisk värmare	EEH01A6	EEH02A6	EEH03A6	EEH06A6	EEH10A6											
2-rör 3-vägsventil	E2MV03A6	E2MV06A6	E2MV10A6													
4-rör 3-vägsventil	E4MV03A6	E4MV06A6	E4MV10A6													
Termostat, fläktstopp	YFSTA6															
Luftintag och utsläppsgaller	EAI02A6	EAI03A6	EAI06A6	EAI10A6												
Stödfötter	ESFV06A6															
Stödfötter / galler	ESFVG02A6	ESFVG03A6	ESFVG06A6	ESFVG10A6												
Friskluftsintag	EFA02A6	EFA03A6	EFA06A6	EFA10A6												
Bakre panel	ERP02A6	ERP03A6	ERP06A6	ERP10A6												
Elektromekanisk styrning	ECFWMB6															
Elektronisk styrenhet	FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A															
Alternativ master slave	EPIMSA6															
Vertikal dräneringsform	EDPVA6															
Horisontell dräneringsform	EDPHA6															
Inbyggd installationssats	FWECKA															
Temperaturgivarsats	FWTSKA															
Givarsats för relativ fuktighet	FWHNSKA															

  

Typ: FWT, FWF och FWC	FWT			FWC			FWF		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Standard trådsluten fjärrkontroll	MERCIA								
Förenklad trådsluten fjärrkontroll	SRC-COA								
Förenklad trådsluten fjärrkontroll	SRC-HPA								
2-rör 3-vägsventil									
2-rör 3-vägsventil									
4-rör 3-vägsventil									
Trådlös kontroll endast för kylning	WRC-COB								
Trådlös kontroll för värmepump	WRC-HPB								
Frontpanel 900 x 900 2 rör (4)									
Frontpanel 900 x 900 4 rör (4)									
Decorationspanel 600x600									

  

Typ: FWB	2-4			5-7			8-10		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Extra värmväxlare	EAH04A6	EAH07A6	EAH10A6						
3-vägsventil extra värmväxlare	E2MV307A6	E2MV310A6							
3-vägsventil kylvärmväxlare	Fabriksmonterad								
2-vägsventil extra värmväxlare	E2MV207A6	E2MV210A6							
2-vägsventil kylvärmväxlare	Fabriksmonterad								
Elektrisk värmare	Fabriksmonterad								
Termostat, fläktstopp	YFSTA6								
Master-slave-gränssnitt	EPIMSB6								
Elektronisk styrenhet	FWEC1A								
	FWEC2A								
	FWEC3A								
Temperaturgivarsats	FWTSKA								
Givarsats för relativ fuktighet	FWHNSKA								

  

Typ: FWD	4		6		8		10		12		16		18	
	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
Elektrisk värmare: liten	EDEH04A6	EDEH06A6	EDEH10A6	EDEH12A6	EDEH16A6	EDEH18A6								
Elektrisk värmare: stor	EDEH04A6	EDEH06A6	EDEH10A6	EDEH12A6	EDEH16A6	EDEH18A6								
2-rör 3-vägsventil	ED2MV04A6	ED2MV10A6	ED2MV12A6	ED2MV18A6										
4-rör 3-vägsventil	ED4MV04A6	ED4MV10A6	2xED2MV12A6	2 x ED2MV18A6										
Vertikal dräneringsform	EDDPV10A6												EDDPV18A6	
Horisontell dräneringsform	EDDPH10A6												EDDPH18A6	
Termostat, fläktstopp	YFSTA6													
Friskluftsintag	EDMFA04A6	EDMFA06A6	EDMFA10A6	EDMFA12A6	EDMFA18A6									
Elektronisk styrenhet	FWEC1A													
	FWEC2A													
	FWEC3A													
Power-gränssnitt	EPIB6													
Master-slave-gränssnitt	EPIMSA6													
Temperaturgivarsats	FWTSKA													
Givarsats för relativ fuktighet	FWHNSKA													

(1) För installation av EKBMSMBA, EKBMSBNA - måste EKAC10B vara installerad på enheten.  
 (2) För installation av EKBMSMBA och EKBMSBNA måste EKAC200A vara installerad på enheten.

(3) 2 delar behövs  
 (4) Inklusive WRC-COA / WRC-HPA

(5) Kräver elektronisk styrenhet  
 (6) För FWD 12,16,18 endast motorventil (rör ingår ej)

(7) Vattensond ingår