



Scrollkylare utan kondensor

EWLP-KBW1N



Scrollkompressor

- › En av de mest kompakta enheterna på marknaden: 600 mm x 600 mm x 600 mm
- › Låg energiförbrukning

- › Låg ljudnivå
- › Enkel installation och skötsel
- › Plattvärmväxlare i rostfritt stål


EWLP-KBW1N



Endast kyla				EWLP-KBW1N	012	020	026	030	040	055	065
Kylkapacitet	Nom.		kW	12,1 (1)	20,0 (1)	26,8 (1)	31,2 (1)	40,0 (1)	53,7 (1)	62,4 (1)	
Ineffekt	Kyla	Nom.	kW	4,2 (2)	6,6 (2)	8,5 (2)	10,1 (2)	13,4 (2)	17,8 (2)	20,3 (2)	
Kapacitetsteg nummer				1							
EER				2,88 (1)	3,03 (1)	3,15 (1)	3,09 (1)	2,99 (1)	3,02 (1)	3,07 (1)	
Mått	Enhet	Höjd	mm	600							
		Bredd	mm	600							
		Djup	mm	600			1200				
Vikt	Enhet		kg	108	141	147	151	252	265	274	
Vattenvärmeväxlarens - evaporator	Min vattenvolym i systemet			l	62	103	134	155	205	268	311
	Typ				Hårdlödd platta						
	Vattenflöde	Nom.	l/min	35	57	77	89	115	154	179	
	Modell			Antal	1						
Kompressor	Typ				Hermetiskt försluten scrollkompressor						
	Antal				1			2			
Ljudeffektsnivå	Kyla	Nom.	dB(A)	64			71	67			74
Driftområde	Evaporator	Kyla	Min.	°CTT			-10				
			Max.	°CTT			20				
	Kondensator	Kyla	Min.	°CTT			25				
			Max.	°CTT			60				
Köldmedium	Typ/ GWP			R-407C/ 1,773,9							
	Styrning			Termostatisk expansionsventil							
	Kretsar	Antal		1			2				
Röranslutningar	Kondensatorvatten inlopp/utlopp (YD)			-							
	Evaporatorvatten inlopp/utlopp (YD)			FBSP 25mm				FBSP 40 mm			
	Evaporatorvatten dränering			Fältinstallation							
Enhet	Belastningsström	Kyla	Nom.	A	7,4	11,5	14,3	16,6	23,0	28,7	33,3
		Max		A	9	14,5	18,5	22	28	36	40
Strömförsörjning	Fas / Frekvens / Spänning			Hz/V	3N~/50/400						

(1) Kyla: vattentemperatur till evaporator 12°C; vattentemperatur från evaporator 7 °C; kondenserings-temp. bubbling 45 °C; flyttemp 40°C; standard: Eurovent 6/C/003: kondenserings-temp. bubbling motsvarar kompressorns topptryck. Ineffekten inkluderar ett ineffektillägg för den obligatoriska förångningspumpen. Dess funktion är avhängigt fluorerande växthusgas.

Daikin Europe N.V. Naamloze Vennootschap · Zandvoordestraat 300 · 8400 Oostende · Belgium · www.daikin.eu · BE 0412 120 336 · RPR Oostende (Responsible Editor)



ECPSV15-462_2

06/15



Daikin Europe N.V. deltar i Eurovent Certification Programme för vätskekylare (LCP), luftbehandlingsenheter (AHU), fläktkonvektorenheter (FCU) samt system med varierbart flöde av köldmediet (VRF). Kontrollera certifikatets nuvarande giltighet på nätet: www.eurovent-certification.com eller med: www.certiflash.com

Den aktuella broschyren är enbart skapad i informationssyfte och utgör därför inte något bindande erbjudande från Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. har sammanställt denna broschyr efter bästa förmåga. Ingen uttrycklig eller antydd garanti lämnas för fullständighet, riktighet, tillförlitlighet eller lämplighet för speciellt syfte när det gäller innehållet och produkterna och tjänsterna som presenteras här. Specifikationerna kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Daikin Europe N.V. fransäger sig uttryckligen allt ansvar för eventuell direkt eller indirekt skada, i den vidaste bemärkelse, som uppstår från eller är relaterad till användningen och/eller tolkningen av denna broschyr. Allt innehåll är upphovsrättskyddat av Daikin Europe N.V.