

Nízkoteplotný systém Daikin Altherma Monoblok

EBHQ-BBV3



- › Jednofázový reverzibilný Monoblok
- › Energeticky účinný vykurovací a chladiaci systém založený na technológii tepelného čerpadla vzduch-voda
- › Potrubie H₂O medzi vonkajšou jednotkou a vnútornými vykurovacími telesami
- › Nízke účty za elektrickú energiu a nízke emisie CO₂
- › Certifikácia Eko-štítkom
- › Zabudovaný záložný elektrický ohrievač pre dodatočné ohrievanie pri extrémne nízkej vonkajšej teplote
- › Rotačný kompresor riadený invertorom
- › Možnosť kombinácie s prípravou teplej pitnej vody

EKCB(H/X)-BC + EBHQ-BBV3



EBHQ-BBV3


EKCB(H/X)-BCV3

Jedna jednotka		EBHQ	006BBV3	008BBV3	EKCB(H/X) 008BCV3	
Vykurovací výkon	Nom. ot.	kW	6,00 (2) / 5,58 (4)	8,85 (2) / 8,15 (4)	-	
Chladiaci výkon	Nom. ot.	kW	7,00 (1) / 5,12 (3)	8,37 (1) / 6,08 (3)	-	
Prikon	Chladienie	Nom. ot.	kW	2,20 (1) / 2,16 (3)	2,97 (1) / 2,75 (3)	-
	Vykurovanie	Nom. ot.	kW	1,41 (2) / 1,79 (4)	2,21 (2) / 2,72 (4)	-
COP			4,26 (2) / 3,11 (4)	4,00 (2) / 3,00 (4)	-	
EER			3,18 (1) / 2,37 (3)	2,82 (1) / 2,21 (3)	-	
Vonkajšie rozmery	Jednotka	Výška	mm	805	390	
		Šírka	mm	1.190	412	
		Hĺbka	mm	360	100	
		Hĺbka s remoconom namontovaným na prednej doske	mm	-	120	
Hmotnosť	Jednotka	kg	95	6		
Prevádzkový rozsah	Vykurovanie	Okolité teplota Min. ~ Max.	°CWB	-15~25	--	
		Strana vody Min. ~ Max.	°C	15 ~ 50 (5)	--	
	Chladienie	Okolité teplota Min. ~ Max.	°CDB	10~43	--	
		Strana vody Min. ~ Max.	°C	5~22	--	
	Teplá pitná voda	Okolité teplota Min. ~ Max.	°CDB	-15~35	--	
		Strana vody Min. ~ Max.	°C	25~80	--	
	Inštalácia vo vnútri	Okolité teplota Min.	°CDB	-	4	
		teplota Max.	°CDB	-	35	
Chladivo	Typ/GWP		R-410A/2.087,5	-/-		
	Náplň	kg/TCO2Eq	1,7/3,5	-/-		
Akustický výkon	Vykurovanie	Nom. ot.	dBA	61	62	
	Chladienie	Nom. ot.	dBA	63	-	
Hladina akustického tlaku	Vykurovanie	Nom. ot.	dBA	48	49	
	Chladienie	Nom. ot.	dBA	48	50	
Súčasť kompresora	Hlavné napájanie	Názov		V3	-	
		Fáza		1~	-	
		Frekvencia	Hz	50	-	
		Napätie	V	230	-	

(1) Tamb 35 °C – LWE 18 °C (DT = 5 °C) (2) DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 35 °C (DT = 5 °C) (3) Tamb 35 °C – LWE 7 °C (DT = 5 °C) (4) DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 45 °C (Dt = 5 °C) (5) 15 °C – 25 °C: Iba BUH, bez prevádzky tepelného čerpadla = počas uvedenia do prevádzky | Obsahuje fluórovane sklenikové plyny

Daikin Airconditioning Central Europe - Slovakia s. r. o.

Galvaniho 15/C, SK-821 04 Bratislava, Slovakia · Tel.: 00421/2/57 10 32-11 · Fax: +00421/2/57 10 32 99 · e-mail: office@daikin.sk · www.daikin.sk



ECPSK15-764

07/15



Spoločnosť Daikin Europe N.V. sa zúčastňuje programu certifikácie Eurovent pre kvapalinové chladiace zariadenia (LCP), jednotky VZT (AHU), Fan-coil jednotky (FCU) a systémy s variabilným prietokom chladiva (VRF). Platnosť certifikátov si môžete overiť online na webových stránkach www.eurovent-certification.com alebo www.certiflash.com

Tento leták slúži výlučne na informačné účely a nemožno ho použiť na vznesenie akýchkoľvek záväzkov voči spoločnosti Daikin Europe N.V. Spoločnosť Daikin Europe N.V. použila pri zostavovaní tohto letáku čo najpresnejšie údaje podľa svojho najlepšieho vedomia. Neposkytujeme žiadnu záruku, či už výslovnú alebo implicitnú, na úplnosť, presnosť, spoľahlivosť alebo vhodnosť tohto obsahu, ako aj produktov a služieb, ktoré sú tu uvedené. Technické údaje sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Daikin Europe N.V. sa výslovne a v plnom rozsahu zrieka akejkoľvek zodpovednosti za priame alebo nepriame škody, ku ktorým môže dôjsť v súvislosti s použitím alebo interpretáciou informácií uvedených v tomto letáku. Všetky autorské práva na tento obsah vlastní spoločnosť Daikin Europe N.V.