DAIKIN

DUCO

Catalogue produit 2021

Ventilation résidentielle

CHRV

Accessoires

Table des matières

Introduction 3
- Pourquoi choisir DUCO ? 3
- Une exclusivité Daikin 3

DucoBox Enery Comfort 4
- La solution de prédilection pour les projets de construction 4
- Solution de ventilation complète 5
- Caractéristiques techniques 7
- Dimensions 9

DucoBox Energy Premium 10
- DucoBox Energy Premium sous les projecteurs 10
- Un système de ventilation à 2 zones 12
- Caractéristiques techniques 13
- Dimensions 15

DucoFlex 16
- Système complet de gaines d'air pour ventilation HRV centralisée.....

Liste d'équipements 18

Pourquoi choisir DUCO ?

DUCO propose des solutions complètes

Un unique fournisseur pour votre solution complète de ventilation

Une gamme complète d'unités, de gaines et d'accessoires de ventilation centralisée avec fonction de récupération de chaleur (CHRV).

Une régulation intelligente de la demande

La pièce n'est ventilée que lorsque cela s'avère nécessaire. L'humidité de l'air et la concentration du CO_2 servent d'indicateurs pour éviter toute perte de chaleur superflue tout en garantissant un climat intérieur optimal.

Un système extrêmement silencieux

Des systèmes de ventilation extrêmement silencieux permettent de créer un climat intérieur confortable. Les produits DUCO excellent par leur performances acoustiques tant au niveau de l'admission que de l'évacuation de l'air.

Un étalonnage automatique

L'étalonnage automatique, dont la technologie de mesure et de réglage est basée sur les principes d'un étalonnage à pression constante, offre toujours la garantie de résultats de qualité à 100 % et permet de réduire le temps de configuration du système de moitié.

La connectivité

Avec la carte à puce en option, les systèmes de ventilation DUCO ont la possibilité de communiquer via les protocoles ModBus et/ou Ethernet. Grâce à l'intégration ModBus, ils peuvent être reliés à un système de gestion du bâtiment.

Un rendement énergétique élevé

Grâce à l'association de filtres de distribution de l'air dynamique et d'échangeurs de chaleur haute performance, le rapport de rendement énergétique est très élevé.

Une exclusivité Daikin

Grâce à DUCO, Daikin propose des systèmes HRV centralisés dotés d'une vanne intégrée de régulation à 2 zones. Avec la version à 2 zones de l'unité DucoBox Energy Premium, Daikin étend sa gamme de produits et se dote d'un système de ventilation unique avec régulation à 2 zones incorporée. Une zone n'ayant pas besoin d'être ventilée ne l'est pas, ce qui permet de réaliser des économies d'énergie en réduisant sa consommation et d'améliorer le confort acoustique de l'unité même (vitesse inférieure).

CHRV

Les capteurs détectent le moindre mouvement des occupants dans l'ensemble du logement, afin de déterminer automatiquement le moment et les pièces où la ventilation est nécessaire ainsi que le volume de ventilation requis.

La régulation séparée des deux zones à l'aide d'une vanne intégrée permet de réduire considérablement la consommation des ventilateurs CE. Grâce à cette fonction, ce produit bénéficie d'une étiquette énergétique A+.



- ☑ Une qualité de l'air intérieur optimale et une optimisation énergétique maximale grâce à la régulation à 2 zones
- ☑ Le système de ventilation le plus silencieux du marché
- ☑ Un étalonnage automatique

DucoBox Energy Comfort

Faciliter la tâche des installateurs

- Principe breveté à double dérivation
- Filtres de distribution de l'air dynamique

  Pour une efficacité maximale
- Faible consommation d'énergie grâce aux moteurs CE à haut rendement énergétique



La solution de prédilection pour les projets de construction

L'unité DucoBox Energy Comfort est une unité de ventilation mécanique avec récupération de la chaleur (MVHR). Cette unité de ventilation intelligente et silencieuse, dont la puissance réglable peut aller jusqu'à 325 m³/h, constitue la solution idéale pour les appartements et les maisons en raison de sa taille compacte. La commutation gauche/droite est entièrement commandée par un logiciel grâce au principe breveté de double dérivation.
Les filtres de distribution de l'air dynamique et la régulation intelligente de la demande, basée sur la mesure du CO_2 et de l'humidité, garantissent l'efficacité exceptionnelle de cette unité compacte.

Commutation logicielle gauche/droite

Cette unité s'avère particulièrement conviviale car les interventions physiques ne sont pas nécessaires. La commutation gauche/droite est entièrement commandée par un logiciel grâce au principe breveté de double dérivation.

Unité compacte et légère : 700 x 705 x 525 mm

21 kg
seulement

Cette unité légère de 21 kg peut être facilement installée par 1 seule personne. Grâce à ses faibles dimensions, l'unité DucoBox Energy Comfort est idéale pour les espaces techniques de petite taille.

Fonction de copie intelligente

Grâce à une fonction de copie intégrée au niveau du logiciel, l'installateur a la possibilité de copier les réglages et la configuration d'une unité DucoBox Energy Comfort sur l'unité DucoBox Energy Comfort suivante, ce qui s'avère particulièrement utile lors de la construction en série d'un même type de logement.

Étalonnage automatique

S'appuyant sur les principes d'un étalonnage à pression constante, cette méthode permet de réduire le temps d'étalonnage de moitié. DUCO vous fait gagner du temps.

Régulation intelligente de la demande basée sur la mesure du CO_2 et/ou de l'humidité

Solution de ventilation complète

Vous recherchez une solution de ventilation complète ? Vous avez alors tout intérêt à vous adresser à un seul fournisseur. Daikin propose DucoFlex, un système complet de gaines d'air pour CHRV. DucoFlex est une solution de ventilation garantie sans bruit. Grâce son étanchéité à l'air maximale (classe D), sa très faible résistance à l'air et son confort acoustique exceptionnel, ce système de ventilation éco-énergétique est le plus silencieux d'Europe !

Saviez-vous que ce système complet de gaines d'air est très facile à installer ? En effet, il dispose d'un système de fixation rapide et pratique (Click & Go) et d'un nombre minime de composants. Votre fournisseur unique, qui offre un service complet : Daikin.



NOUVEAU

- ☑ **DucoFlex**
  Système complet de gaines d'air pour CHRV
- ☑ **Système de fixation rapide (Click & Go)**
  Gaines flexibles avec système de fixation rapide pratique
- ☑ **Système garanti sans bruit**
  Conforme aux exigences les plus strictes
- ☑ **Service complet**
  Solution de ventilation complète avec assistance

DucoBox Energy Comfort 325

L'unité DucoBox Energy Comfort est une unité compacte et légère de ventilation mécanique avec récupération de la chaleur. Avec une puissance pouvant aller jusqu'à 325 m^3/h, il s'agit d'une solution de ventilation équilibrée, idéale lors de la construction d'appartements et de maisons en série.
Grâce à sa fonction de **régulation de la demande**, l'unité DucoBox Energy Comfort allie intelligence et forte efficacité énergétique.
Les filtres de distribution de l'air dynamique et la **régulation intelligente de la demande**, basée sur la mesure du CO_2 et de l'humidité, garantissent l'efficacité exceptionnelle de cette unité compacte.
La **commutation gauche/droite** est entièrement commandée par un logiciel grâce au principe breveté de double dérivation.
De plus, cette unité légère ne pèse que 21 kg, ce qui signifie qu'elle peut être installée par 1 seule personne.
Sa **configuration automatique** permet une installation rapide et professionnelle.



A+

Versions

Type	Débit d'air d'admission et d'évacuation à 150 Pa	Régulation à 2 zones	Protection contre le gel	Référence
DucoBox Energy Comfort 325	325 m^3/h	Non	Déséquilibre	00004485

Pour les modèles pour le Royaume-Uni, voir la page 18.

Accessoires en option

Produit	Référence
Siphon plat (Énergie et Éco)	00004376
Carte à puce	00004251
Capteur d'humidité (Energy Comfort)	00004545
Pied pour montage au sol (Energy Comfort)	00004546
2 filtres grossiers 65 % (Energy Comfort)	00004547



DucoBox
Energy Comfort 325

Propriétés physiques	
Largeur x Hauteur x Profondeur (mm)	700 x 705 x 525 mm
Caisson	Tôle d'acier enduite + EPP
Couleurs	Blanc + noir
Raccordements	Diamètre intérieur : Ø 160 mm
Évacuation des condensats	Ø 32 mm (1 ¼ po) (2)
Échangeur de chaleur	PET / Polystyrène
Matériaux à l'intérieur	EPP / PP / ABS
Poids	21 kg
Longueur de câble d'alimentation	2 m (depuis le sommet de l'appareil)
Montage	Montage mural (standard), montage au sol sur pied en option

Autres propriétés	
Efficacité énergétique	Avec 2 capteurs : A+. Autres : A
Filtres	Admission d'air : standard : filtre grossier ISO 16890 65 % (= G4) Évacuation d'air : standard : filtre grossier ISO 16890 65 % (= G4)
Dérivation en été	Complète (modulation totale)
Protection contre le gel	Déséquilibre
Ventilateurs	Ventilateurs CE à lames incurvées
Configuration automatique	Oui (pression constante)
Régulation constante du débit	Oui
Commandes	Affichage intégré Utilisation de commutateurs de régulation et de capteurs ambiants En option, utilisation d'un smartphone/une tablette (si l'appareil est équipé de la carte à puce)
Capteurs	Intégrés : pression, température, contact de commutation intégré, humidité (capteur en option) Externes : CO_2 (capteur ambiant en option), humidité (capteur ambiant en option), contact de commutation externe (sans tension) (en option)
Communication	Standard : DUCO RF, DUCO câblé, contact de commutation Extension possible avec la carte à puce : ModBus, entrée PWM, sortie PWM, contact de commutation (3), Ethernet, logement pour carte micro SD

Caractéristiques électriques	
Puissance électrique max. 325 m³/h à 150 Pa	130 W (2 x 65 W)
Alimentation électrique	230 V, 50 Hz par câble à 3 fils et prise de terre
Prises	0-10 V entrées/sorties
Type de moteur	CC
Classe IP	IP40
Efficacité	À 325 m³/h : 85 % - À 275 m³/h : 87 % - À 225 m³/h : 88 %

N° de mesure	Débit (qv) m³/h	Pression Pa	Puissance absorbée nominale P W	SFP Wh/m³	Niveau sonore Lw*		
					Alimentation dB(A)	Évacuation dB(A)	Niveau de puissance sonore dB(A)
1	325	150	131	0,40	69	58,5	63
2	325	100	115	0,35	69	59	62
3	300	150	113	0,38	67,5	57,5	62
4	300	100	96	0,32	66,5	56	61
5	250	150	82	0,33	65	55	60
6	250	100	71	0,28	63,5	54,5	58,5
7	250	50	59	0,24	62,5	53	56
8	227,5	50	49	0,22	60	49	55
9	200	50	40	0,20	58,5	50	53
10	200	25	35	0,18	57,5	48,5	51,5
11	150	25	23	0,15	52	41,5	47
12	100	25	15	0,15	47,5	39,5	42

* Niveau de pression sonore mesuré conformément à la norme ISO 3741: 2010. Niveau sonore de l'admission et de l'évacuation conformes à la norme ISO 5135: 1997 (avec correction des canaux)

Vue avant



Vue arrière



Vue de dessus



Vue de dessous



Vue latérale



DucoBox Energy Premium

sous les projecteurs

L'unité DucoBox Energy Premium fait passer la technologie CHRV avec récupération de la chaleur au niveau supérieur. Elles est idéale pour pour les logements du futur neutres en énergie. De plus, l'étalonnage automatique et la régulation à 2 zones intégrée assurent un fonctionnement ultra silencieux, intelligent et éco-énergétique.



☑ Un système breveté à 2 ZONES (en option)

La zone jour et la zone nuit sont régulées séparément par une vanne intégrée à l'unité même. La régulation s'effectue en fonction d'une programmation horaire ou grâce à la mesure du CO_2 ou de l'humidité, pour une amélioration considérable de l'efficacité énergétique.

☑ Un positionnement des ventilateurs favorable

☑ 2 filtres à air standard

☑ Caractéristiques

- **Régulation de la demande** pour un système équilibré avec **récupération de la chaleur**
- Puissance sonore (admission d'air) la plus **faible** du marché
- **Régulation à 2 zones** garantissant une efficacité énergétique maximale (60,5 W)
- Étalonnage automatique permettant de réduire le temps d'installation de **moitié** (au minimum)
- Configuration **modulaire** des **composants** sur demande
- Nombre de composants minime
- **Communications intelligentes** avec les systèmes domotiques via ModBus ou Ethernet

- Des capteurs de mesure de l'humidité et de la pression intelligents
- Un préchauffage intelligent
- Un échangeur de chaleur pour une efficacité maximale
- Une solution CHRV extrêmement silencieuse

- Un étalonnage automatique

L'étalonnage automatique, basé sur le principe d'une pression constante, permet une étalonnage ultra-rapide et précis, ce qui réduit le temps de configuration de moitié.
Grâce à DUCO, vous gagnez du temps et réalisez des économies.



- **DucoFlex**
  Système complet de gaines d'air pour CHRV
- **Système de fixation rapide (Click & Go)**
  Gaines flexibles avec système de fixation rapide pratique
- **Système garanti sans bruit**
  Conforme aux exigences les plus strictes
- **Service complet**
  Solution de ventilation complète avec assistance

NOUVEAU

Un système de ventilation à 2 zones

Les capteurs surveillent étroitement la présence et l'activité des occupants en effectuant des mesures du CO_2 et/ou de l'humidité. Ils déterminent ainsi automatiquement les heures et les pièces nécessitant une ventilation (zone jour et zone nuit), ainsi que le volume de ventilation requis. La régulation séparée de ces deux zones à l'aide d'une vanne intégrée diminue considérablement la consommation des ventilateurs CE, ce qui se traduit par une très forte réduction de la consommation énergétique et une étiquette énergétique A+.



DucoBox
Energy Premium 325 - 400



L'unité DucoBox Energy Premium est une unité de ventilation mécanique avec récupération de la chaleur. L'admission mécanique apporte l'air frais dans le logement. L'air vicié est extrait mécaniquement à l'aide de ventilateurs intégrés. Au cours de ce processus, la chaleur est récupérée de l'air extrait et transférée vers l'air admis.
Grâce à sa fonction de **régulation intelligente de la demande**, l'unité DucoBox Energy Premium fonctionne de manière intelligente et silencieuse, avec une forte efficacité énergétique.
Il est possible d'apparier les **composants assurant la régulation** et l'unité DucoBox Energy Premium (= unité maître).
L'unité DucoBox Energy Premium dispose d'un système de protection contre le gel (avec ou sans dispositif de chauffage), une fonction de dérivation et un débit constant.
L'**étalonnage automatique** garantit une installation rapide de l'appareil.
La fonction de régulation de l'unité DucoBox Energy Premium peut couvrir 1 zone ou 2 zones, selon les modèles. La régulation à 2 zones permet un fonctionnement plus silencieux et une meilleure efficacité énergétique.

A+

Versions

Type	Puissance d'admission et d'évacuation à 150 Pa en m³/h	Système à 2 zones	Protection contre le gel	Référence	
				GAUCHE	DROITE
DucoBox Energy Premium **325-1ZS**	325	Non	Déséquilibre	00004358	00004359
DucoBox Energy Premium **325-1ZH**			Déséquilibre + dispositif de chauffage	00004360	00004361
DucoBox Energy Premium **325-2ZS**		Oui	Déséquilibre	00004362	00004363
DucoBox Energy Premium **325-2ZH**			Déséquilibre + dispositif de chauffage	00004364	00004365
DucoBox Energy Premium **400-1ZS**	400	Non	Déséquilibre	00004366	00004367
DucoBox Energy Premium **400-1ZH**			Déséquilibre + dispositif de chauffage	00004368	00004369
DucoBox Energy Premium **400-2ZS**		Oui	Déséquilibre	00004370	00004371
DucoBox Energy Premium **400-2ZH**			Déséquilibre + dispositif de chauffage	00004372	00004373

Pour les modèles pour le Royaume-Uni, voir la page 18.

Accessoires en option

Produit	Référence
Pied pour montage au sol (Energy Premium)	00004421
Support de montage (Energy Premium)	00004422
Siphon plat (Énergie et Éco)	00004376
Carte à puce	00004251
Capteur d'humidité (Energy Premium)	00004374

DucoBox Energy Premium 325



DucoBox Energy Premium 400



DucoBox
Energy Premium 325 - 400

Propriétés physiques	325	400
Largeur x Hauteur x Profondeur (mm)	740 x 957 x 585 mm	
Caisson	Tôle d'acier enduite	
Couleurs	Blanc + vert	
Raccordements	Diamètre intérieur : Ø 160 mm - Diamètre extérieur : Ø 190 mm	
Évacuation des condensats	Ø 32 mm (1 ¼ po)	
Échangeur de chaleur	PET / Polystyrène	
Matériaux à l'intérieur	EPP / PP / ABS	
Poids	47 kg	
Longueur de câble d'alimentation	2 m (branché au sommet de l'unité)	
Montage	Montage mural (standard), montage au sol sur pied en option	

Autres propriétés	325	400
Efficacité énergétique	Avec 2 capteurs : A+. Autres : A	
Filtres	Admission d'air : standard : filtre grossier ISO 16890 65 % (≈ G4) Admission d'air : en option : filtre ePM1 ISO 16890 70 % (≈ F7) Évacuation d'air : standard : filtre grossier ISO 16890 65 % (≈ G4)	
Dérivation en été	Complète (modulation totale)	
Protection contre le gel	Déséquilibre - En option avec dispositif de chauffage proportionnel	
Ventilateurs	Ventilateurs CE à lames incurvées	
Configuration automatique	Oui (pression constante)	
Régulation constante du débit	Oui	
Commandes	Affichage intégré Utilisation de commutateurs de régulation et de capteurs ambiants En option, utilisation d'un smartphone/une tablette (si l'appareil est équipé de la carte à puce)	
Capteurs	Intégrés : pression, température, contact de commutation intégré, humidité (capteur en option) Externes : CO_2 (capteur ambiant en option), humidité (capteur ambiant en option), contact de commutation externe (sans tension) (en option)	
Communication	Standard : DUCO RF, DUCO câblé, contact de commutation Extension possible avec la carte à puce : ModBus, entrée PWM, sortie PWM, contact de commutation (3), Ethernet, logement pour carte micro SD	

Caractéristiques électriques	325	400
Capacité électrique max. à 150 Pa	120 W (2 x 60 W)	183 W (2 x 91,5 W)
Puissance électrique max. du dispositif de chauffage	1000 W	
Alimentation électrique	230 V, 50 Hz par câble à 3 fils et prise de terre	
Prises	0-10 V entrées/sorties	
Type de moteur	CC	
Classe IP	IP40	
Efficacité	À 228 m³/h : 87 % - À 275 m³/h : 86 % - À 332 m³/h : 85 %	À 301 m³/h : 85 % - À 351 m³/h : 85 % - À 401 m³/h : 84 %

N° de mesure	Débit (qv) m³/h		Pression Pa		Puissance absorbée nominale P W		SFP Wh/m³		Niveau sonore Lw*					
									Alimentation dB(A)		Évacuation dB(A)		Niveau de puissance sonore dB(A)	
	325	400	325	400	325	400	325	400	325	400	325	400	325	400
1	325	400	150	150	118	180	0,36	0,45	52,0	52,5	54,5	57,0	51,0	55,0
2	300	350	150	150	100	135	0,33	0,39	51,0	51,0	55,0	56,0	50,0	53,5
3	250	300	150	150	80	100	0,32	0,33	46,5	51,0	48,5	55,0	48,0	50,0
4	325	400	100	100	104	159	0,32	0,40	51,0	52,0	56,5	56,5	50,5	54,5
5	300	350	100	100	93	120	0,31	0,34	48,0	51,5	52,5	55,5	50,5	51,5
6	250	300	100	100	67	93	0,27	0,31	45,0	48,0	46,5	52,5	46,0	50,5
7	227,5	280	50	50	47	68	0,21	0,24	41,0	46,0	45,5	47,0	41,5	46,0
8	200	250	50	50	37	55	0,19	0,22	39,0	44,0	44,5	46,0	40,0	43,0
9	150	200	25	50	26	37	0,17	0,19	31,0	39,0	36,0	44,5	39,5	40,0
10	100	200	25	25	16	35	0,16	0,18	28,5	36,0	35,5	40,5	39,0	40,0
11	-	150	-	25	-	26	-	0,17	-	31,0	-	36,0	-	39,5
12	-	100	-	25	-	16	-	0,16	-	28,5	-	35,5	-	39,0

* Niveau de pression sonore mesuré conformément à la norme ISO 3741: 2010. Niveau sonore de l'admission et de l'évacuation conformes à la norme ISO 5135: 1997 (avec correction des canaux)

Modèle de gauche

Vue avant



Vue arrière



Vue latérale



Vue de dessus



Vue de dessous



Modèle de droite

Vue avant



Vue arrière



Vue latérale



Vue de dessus



Vue de dessous



DucoFlex

Solution complète de gaines d'air pour systèmes CHRV



Silencieux

Les silencieux flexibles ou rigides disposent de connecteurs préinstallés. Grâce à leurs propriétés d'affaiblissement acoustique, les silencieux DucoFlex constituent des éléments essentiels de la solution garantie sans bruit de DUCO.

☑ Système garanti sans bruit

- Étanchéité à l'aide de classe D
- Faible résistance à l'air
- Confort optimal

☑ Service complet

- Assistance du département de recherche
- Fournisseur unique :
  1 marque = 1 solution de ventilation

☑ Système complet de gaines d'air

- Une solution pour chaque type de système de ventilation
- Adapté aux unités CHRV

☑ Système de fixation rapide (Click & Go)

- Système de fixation rapide et pratique
- Nombre minime de pièces et raccords
- Gain de temps = économies



Gaines isolées

La gamme de gaines isolées en EPP et EPS, d'un diamètre de Ø160 mm ou Ø180 mm, est simple à raccorder au système de gaines d'air de DUCO. Grâce au faible nombre de pièces utilisées, il est facile de créer un raccordement thermiquement isolé entre l'unité de ventilation et la traversée murale/du toit.

Liste d'équipements

Catégorie	Référence	Description
UNITÉS CHRV (HORS ROYAUME-UNI)	00004485	DucoBox Energy Comfort 325
	00004358	DucoBox Energy Premium 325 - 1ZS - Gauche
	00004359	DucoBox Energy Premium 325 - 1ZS - Droit
	00004360	DucoBox Energy Premium 325 - 1ZH - Gauche
	00004361	DucoBox Energy Premium 325 - 1ZH - Droit
	00004362	DucoBox Energy Premium 325 - 2ZS - Gauche
	00004363	DucoBox Energy Premium 325 - 2ZS - Droit
	00004364	DucoBox Energy Premium 325 - 2ZH - Gauche
	00004365	DucoBox Energy Premium 325 - 2ZH - Droit
	00004366	DucoBox Energy Premium 400 - 1ZS - Gauche
	00004367	DucoBox Energy Premium 400 - 1ZS - Droit
	00004368	DucoBox Energy Premium 400 - 1ZH - Gauche
	00004369	DucoBox Energy Premium 400 - 1ZH - Droit
	00004370	DucoBox Energy Premium 400 - 2ZS - Gauche
	00004371	DucoBox Energy Premium 400 - 2ZS - Droit
	00004372	DucoBox Energy Premium 400 - 2ZH - Gauche
	00004373	DucoBox Energy Premium 400 - 2ZH - Droit
UNITÉS CHRV (ROYAUME-UNI)	00004591	DucoBox Energy Comfort 325 (ROYAUME-UNI)
	00004456	DucoBox Energy Premium 325 - 1ZS - Gauche (ROYAUME-UNI)
	00004457	DucoBox Energy Premium 325 - 1ZH - Gauche (ROYAUME-UNI)
	00004458	DucoBox Energy Premium 325 - 2ZS - Gauche (ROYAUME-UNI)
	00004459	DucoBox Energy Premium 325 - 2ZH - Gauche (ROYAUME-UNI)
	00004460	DucoBox Energy Premium 325 - 1ZS - Droit (ROYAUME-UNI)
	00004461	DucoBox Energy Premium 325 - 1ZH - Droit (ROYAUME-UNI)
	00004462	DucoBox Energy Premium 325 - 2ZS - Droit (ROYAUME-UNI)
	00004463	DucoBox Energy Premium 325 - 2ZH - Droit (ROYAUME-UNI)
	00004464	DucoBox Energy Premium 400 - 1ZS - Gauche (ROYAUME-UNI)
	00004465	DucoBox Energy Premium 400 - 1ZH - Gauche (ROYAUME-UNI)
	00004466	DucoBox Energy Premium 400 - 2ZS - Gauche (ROYAUME-UNI)
	00004467	DucoBox Energy Premium 400 - 2ZH - Gauche (ROYAUME-UNI)
	00004468	DucoBox Energy Premium 400 - 1ZS - Droit (ROYAUME-UNI)
	00004469	DucoBox Energy Premium 400 - 1ZH - Droit (ROYAUME-UNI)
	00004470	DucoBox Energy Premium 400 - 2ZS - Droit (ROYAUME-UNI)
	00004471	DucoBox Energy Premium 400 - 2ZH - Droit (ROYAUME-UNI)
ACCESSOIRES	00004546	Pied pour montage au sol (Energy Comfort)
	00004421	Pied pour montage au sol (Energy Premium)
	00004422	Support de montage (Energy Premium)
	00004251	Carte à puce (Energy Comfort + Premium)
	00004376	Siphon plat
	00004547	2 filtres grossiers 65 % (Energy Comfort)
	00004416	1 filtre grossier 65% et 1filtre ePM1 70 % (Energy Premium)
	00004417	2 filtres grossiers 65 % (Energy Premium)
COMMANDES	00004175	Commande utilisateur RF/BAT, noire
	00004174	Contact de commutation RF/230 V
	00004545	Capteur d'humidité (Energy Comfort)
	00004374	Capteur d'humidité (Energy Premium)
	00004600	Commande utilisateur RF/BAT, blanche
	00004601	Commande utilisateur RF/câblée, noire
	00004602	Commande utilisateur RF/câblée, blanche
	00004603	Capteur de CO_2 RF/câblé, noir
	00004604	Capteur de CO_2 RF/câblé, blanc
	00004605	Capteur d'humidité RF/câblé, noir
	00004606	Capteur d'humidité RF/câblé, blanc
	00004636	Capteur de CO_2 sans commande RF/câblé, noir
	00004637	Capteur de CO_2 sans commande RF/câblé, blanc

Catégorie	Référence	Description
ÉVENTS	00004179	DucoVent Design, carré, standard, AK (évacuation) - RAL 9010
	00004594	DucoVent Design, carré, standard, AK (évacuation) - Autres RAL
	00004226	DucoVent Design, carré, XL, AK (admission et évacuation) - RAL 9010
	00004597	DucoVent Design, carré, XL, AK (admission et évacuation) - Autres RAL
	00004211	DucoVent Design, carré arrondi, standard, AK (évacuation) - RAL 9010
	00004596	DucoVent Design, carré arrondi, standard, AK (évacuation) - Autres RAL
	00004227	DucoVent Design, carré arrondi, XL, AK (admission et évacuation) - RAL 9010
	00004598	DucoVent Design, carré arrondi, XL, AK (admission et évacuation) - Autres RAL
	00004210	DucoVent Design, rond, AK (admission et évacuation) - RAL 9010
	00004595	DucoVent Design, rond, AK (admission et évacuation) - Autres RAL
	00004178	DucoVent Basic (admission et évacuation)
	10300800	DoorVent RAL 9001
	10300700	DoorVent RAL 9010
	10300500	DoorVent (autres RAL)
DUCOFLEX	00004552	Gaine d'air ronde DucoFlex D63
	00004563	Faux-plancher DucoFlex 12x63 - D180
	00004565	Faux-plancher DucoFlex 12x63, ovale, 2
	00004564	Faux-plafond DucoFlex 12x63 - D180
	00004560	Connecteur de vanne DucoFlex, angle droit, 3x63 - D125
	00004561	Connecteur de vanne DucoFlex, angle droit, court, 3x63 - D125
	00004608	Connecteur de colonne montante DucoFlex, rond, 3x63 - D125
	00004566	Connecteur de colonne montante DucoFlex, rond D160, ovale, 2
	00004553	Joint torique DucoFlex D63 (10 unités)
	00004554	Raccord DucoFlex D63
	00004599	Coupe-tube DucoFlex
	00004569	Gaine d'air et raccord DucoFlex Star D160
	00004570	Gaine d'air et raccord DucoFlex Star D180
	00004571	Coude à 90° et raccord DucoFlex Star D160
	00004572	Coude à 90° et raccord DucoFlex Star D180
	00004573	Coude à 45° et raccord DucoFlex Star D160
	00004574	Coude à 45° et raccord DucoFlex Star D180
	00004575	Raccord DucoFlex Star D160
	00004576	Raccord DucoFlex Star D180
	00004584	Terminaison murale DucoFlex, noire, D160
	00004627	Terminaison murale DucoFlex, blanche, D160
	00004585	Terminaison murale DucoFlex, noire, D180
	00004628	Terminaison murale DucoFlex, blanche, D180
	00004580	Terminaison pour toit DucoFlex compacte D160 - Terracotta
	00004582	Terminaison pour toit DucoFlex compacte D160 - Ardoise
	00004578	Terminaison pour toit DucoFlex D160/180
	00004581	Terminaison pour toit plat DucoFlex D160/180
	00004579	Terminaison pour tuiles de toit DucoFlex D160/180
	00004586	Silencieux DucoFlex D127
	00004630	Silencieux DucoFlex D125
	00004631	Silencieux DucoFlex D160
	00004632	Silencieux DucoFlex D180
	00004587	Silencieux semi-rigide DucoFlex D160
	00004588	Silencieux semi-rigide DucoFlex D180

STAND BY ME HEATING SOLUTIONS NAVIGATOR

Bénéficiez d'un service client haut de gamme

avec Heating Solutions Navigator

Dans le cadre du programme de service Stand by Me, **Heating Solutions Navigator (HSN)** propose la solution la mieux adaptée au logement de votre client.

En tant qu'installateur, vous avez la possibilité de demander un **devis rapide** pour les unités DUCO ou un **calcul détaillé** basé sur les plans du logement, que vous fournissez.



* Sur engagement d'achat

Daikin Europe N.V. Naamloze Vennootschap Zandvoordestraat 300 · 8400 Ostende · Belgique · www.daikin.eu · BE 0412 120 336 · RPR Oostende (Éditeur)

ECPFR21-797 09/21

La présente publication a été créée à titre informatif uniquement et ne constitue en aucun cas une offre exécutoire de la part de Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. a élaboré le contenu de cette publication au meilleur de ses connaissances. L'entreprise ne donne aucune garantie expresse ou implicite quant au caractère exhaustif, à l'exactitude, à la fiabilité ou à l'adéquation à un but spécifique de son contenu ni des produits et services mentionnés dans le présent document. Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Daikin Europe N.V. décline explicitement toute responsabilité relative à des dommages directs ou indirects, au sens le plus large de l'expression, pouvant résulter de ou être liés à l'utilisation et/ou l'interprétation de cette publication. Daikin Europe N.V. détient les droits d'auteur sur l'intégralité du contenu du présent document.

Imprimé sur du papier non chloré.