






Schéma de câblage

	: Barrette de raccordement		: Raccordement
	: Connecteur		: Câblage du site
BLK	: Noir	ORG	: Orange
BLU	: Bleu	RED	: Rouge
BRN	: Marron	WHT	: Blanc
GRN	: Vert	YLW	: Jaune
PNK	: Rose		

Remarques	: Reportez-vous à la plaque signalétique pour connaître les exigences électriques.	
	: INDOOR	Unité
	: OUTDOOR	Extérieur
	: TRANSMISSION CIRCUIT	Circuit de transmission
	: INTELLIGENT EYE SENSOR	Capteur intelligent
	: WIRELESS REMOTE CONTROLLER	Télécommande sans fil
	: SIGNAL RECEIVER	Récepteur de signal

Tableau des éléments du schéma de câblage

A1P~A3P.....	Carte de circuit imprimé
BZ.....	Avertisseur sonore
FG.....	Terre du cadre
F1U, F2U.....	Fusible
H1P, H2P.....	Lampe témoin
M1F.....	Moteur de ventilateur
M1S, M2S, M3S.....	Moteur d'oscillation
M1.....	Moteur pas à pas
R1T, R2T.....	Thermistance
S25~S200.....	Connecteur
S1C.....	Interrupteur de fin de course
S1W.....	Interrupteur de fonctionnement
X1M.....	Barrette de raccordement
	Terre de protection

ATTENTION

Notez que le fonctionnement reprend automatiquement si l'alimentation électrique est désactivée, puis réactivée.

HAUTE TENSION – veillez à décharger totalement le condensateur avant de procéder à des réparations.

Risque de panne ou de fuite d'eau!

Ne lavez pas l'intérieur du climatiseur.