

## Kablo şeması

□□□	: Terminal şeridi
☒	: Konektör

●	: Bağlantı
▬▬▬▬▬▬	: Saha kablosu

BLK	: Siyah
BLU	: Mavi
BRN	: Kahverengi
GRN	: Yeşil
PNK	: Pembe

ORG	: Turuncu
RED	: Kırmızı
WHT	: Beyaz
YLW	: Sarı

<b>Notlar</b>	: Güç gereksinimleri için etikete bakın.
	: INDOOR
	: OUTDOOR
	: TRANSMISSION CIRCUIT
	: INTELIGENT EYE SENSOR
	: WIRELESS REMOTE CONTROLLER
	: SIGNAL RECEIVER

İç
Dış
Aktarma devresi
Akıllı göz sensörü
Uzaktan kumanda
Sinyal alıcı

## Kablo şeması parçaları tablosu

A1P~A3P	..... Baskılı devre kartı
BZ	..... Sesli alarm
FG	..... Gövde topraklaması
F1U, F2U	..... Sigorta
H1P, H2P	..... Pilot lambası
M1F	..... Fan motoru
M1S, M2S, M3S	..... Swing motor
M1	..... Kademe motoru
R1T,R2T	..... Termistör
S25~S200	..... Konektör
S1C	..... Limit anahtarı
S1W	..... Çalıştırma düğmesi
X1M	..... Terminal şerit
⊕	..... Koruyucu topraklama

### İKAZ

Ana güç beslemesi önce kapalı ve ardından açık konuma getirildiğinde çalışmanın otomatik olarak başlayacağına dikkat edin.  
YÜKSEK GERİLİM – onarım çalışmalarından önce kapasitörü tamamen deşarj ettiğinizden emin olun.  
Arıza veya su kaçağı riski!  
Klimanın içini kendiniz yıkamaya çalışmayın.