

DAIKIN

Installationshandbok och bruksanvisning

3P419248-1

Den engelska texten är originalinstruktionerna. Övriga språk är översättningar av originalinstruktionerna.

På <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/> finns det mer detaljerade bruksanvisningar.

Installation: se sidan 2.

DRIFT

1. Allmänna säkerhetsföreskrifter

Se även bruksanvisningen som sitter på utomhus- och inomhusenheten.

Läs dessa "1. Allmänna säkerhetsföreskrifter" noggrant innan du installerar luftkonditioneringsutrustningen och se till att den installeras korrekt.

Underlåtelse att följa dessa anvisningar kan leda till skada på egendom eller personskada, vilka kan vara allvarliga beroende på omständighet.

VARNING
Lek **INTE** med enheten eller dess fjärrkontroll. En felaktig hantering av ett barn kan leda till nedsättning av kroppsfunktioner och skada hälsan.

VARNING
Ta aldrig isär fjärrkontrollen. Att vidröra de interna delarna kan leda till elektrisk stöt eller brand. Kontakta din Daikin-återförsäljare eller en auktoriserad servicetekniker som får utföra kontroller och justeringar.

VARNING
För att undvika elektrisk stöt bör enheten inte vidröras med våta händer.

VARNING
Fjärrkontrollen får **INTE** modifieras eller repareras. Detta kan leda till elektrisk stöt eller brand. Kontakta din Daikin-återförsäljare.
Fjärrkontrollen får **INTE** flyttas eller installeras om själv. En felaktig installation kan leda till elektrisk stöt eller brand. Kontakta din Daikin-återförsäljare.
Använd **INTE** brännbart material (t.ex. hårspray eller insektsmedel) i närheten av produkten. Rengör inte produkten med organiska rengöringsmedel som exempelvis målarthinner. Användningen av organiska rengöringsmedel kan leda till att produkten spricker, elektrisk stöt eller brand.

2. Möjligheter och funktioner

BRC1E53 är en toppmodern fjärrkontroll som ger full kontroll över anläggningen.

1 BASFJÄRRKONTROLL

Basfjärrkontrollen har följande grundläggande funktioner:

- PA/AV.
- ändring av driftläge.
- temperaturinställning.
- luftvolyminställning
- inställning av luftflödesriktning.

2 KLOCKFUNKTION

Klockfunktionerna är:

- 12/24-timmarsvisning i realtid.
- automatisk sommartid.

3 SCHEMAFUNKTION

Funktionerna för schematimern är:

- högst 5 åtgärder kan programmeras för varje veckodag.
- 3 beroende scheman kan programmeras.
- schemat kan aktiveras/inaktiveras när som helst.
- kopplat till en kylningstemperatur och/eller värmetemperatur, eller en avstängning (med eller utan nedväxlingstemperatur).
- det "senaste kommandot" har företräde framför tidigare kommandon till och med nästa kommando i schemat.

4 NEDVÄXLING

Nedväxlingsfunktionen håller rumstemperaturen inom ett visst intervall när boende är ute under en längre period och luftkonditioneringen har stängts AV.

5 LÄS KNAPP/FUNKTION

Knappar och/eller funktioner kan låsas för att begränsa användaråtgärder.

6 MÖJLIGHET TILL DETALJERAD VISNING

Det går också att visa utomhustemperaturen eller temperaturen i rummet.

7 Driftsrotering

Automatisk reservenhet och automatisk rotation för att maximera din luftkonditionerings livslängd.

8 Behovsstyrning

Skapa ett energibesparingschema.

9 Tyst läge


Schemalägg ett tyst läge för dina utomhusenheter.

10 FÖRREGLING MED 2 EXTERNA SIGNALER

(Endast tillgängligt när digital ingångsadapter BRP7A51 är ansluten)

- Anslut upp till två strömbrytare (brytare B1 och B2).
- Typexempel: hotellförregling med lokalt anskaffade fönsterbrytare B1 och nyckelkort B2.

3. Knapparnas namn och funktioner



1 KNAPP FÖR VAL AV DRIFTLÄGE

För att välja önskat driftläge.

2 KNAPP FÖR INSTÄLLNING AV FLÄKTHASTIGHET/ LUFTFLÖDESRIKTNING

För att visa skärmen för inställning av fläkthastighet och ändring av luftriktning.

3 MENY/ENTER-KNAPP

För att öppna main menu (huvudmenyn) eller en vald inställning.

4 UPP/NED-KNAPP

För att höja/sänka temperaturinställningen, gå till nästa post på uppåt eller nedåt eller ändra en vald post.

5 HÖGER/VÄNSTERKNAPP

För att markera nästa post till vänster/höger på skärmen.

6 PÅ/AV-KNAPP

För att starta eller stoppa systemet.

INFORMATION

Delta är den enda knappen som fungerar när bakgrundsbelysningen är släckt.

7 DRIFTLAMPA

Tänds under drift eller blinkar om ett fel har inträffat.

8 AVBRYT-KNAPP

För att återgå till föregående skärm.


9 Skärm (med belysning)

När en av driftknapparna trycks i tänds bakgrundsbelysningen i cirka 30 sekunder. När en inomhusenhet kontrolleras med två fjärrkontroller tänds bakgrundsbelysningen på den fjärrkontroll som används först.


4. Ikonernas namn och funktioner

Funktionerna om hur du växlar mellan standardvisningen och detaljerad visning finns i "17.4 Så här väljer du display mode (visningsläge)".


Standardvisning



Detaljerad visning



1 DRIFTLÄGE



2 FLÄKTHASTIGHET

Indikerar fläkthastigheten som är inställd för luftkonditioneringen. Fläkthastigheten kommer inte att visas om luftkonditioneraren inte är utrustad med hastighetsreglering.

3 VISNING AV DEN INSTÄLLDA TEMPERATUREN/ NEDVÄXLINGSTEMPERATUREN

När enheten slås på visas **Set to**, som indikerar de temperaturer som är inställda för luftkonditioneringen.

När enheten stängs av visas **Setback**, som indikerar de temperaturer som är inställda för nedväxlingsfunktionen.

4 AVFROSTNING/VARMSTART

Indikerar att läget avfrostning/varmstart är aktiverat.

5 MEDDELANDE

Meddelanden kan visas.

6 VENTILATION/RENGÖRING

Ventilationsikonerna indikerar det aktuella ventilationsläget (endast HRV) (**AUTOMATIC**, **ENERGY RECLAIM VENT.**, **BYPASS**).

Ikonen för luftrengöringsenheten (tillval) är aktiverad.

7 DISPLAY

Indikerar att knappläset har ställts in eller menyknappen är låst.

8 DISPLAY

Indikerar att schemalagd tid eller avstängningstimmern är aktiverad.

DISPLAY

Indikerar att klockan behöver ställas om. Funktionen Schedule timer kommer inte att fungera om klockan inte är inställd.

Indikerar att en annan styrenhet med högre prioritet styr eller inaktiverar din fjärrkontroll.

9 IKON FÖR EXTERN STYRNING

Indikerar att en annan styrenhet med högre prioritet styr eller inaktiverar din fjärrkontroll.

10 IKON FÖR LÄGESVÄXLING STYRS CENTRALT

Indikerar att lägesväxling i installationen styrs centralt av en annan inomhusenhet eller valfri kyl-/värmeväljare som är ansluten till utomhusenheten (= huvudfjärrkontroll).

11 NEDVÄXLINGSIKON

Blinkar när enheten slås på under nedväxling.

12 LUFTFLÖDESRIKTNING

Visas när luftflödesriktning och swing har ställts in.

13 KLOCKA (12/24-timmarsvisning i realtid)

Visas när klockan har ställts in. Om klockan inte är inställd visas - : -.

14 DETALJERAD VISNING

Visas när poster från den detaljerade visningen har valts.

15 ROTATION

Indikerar att en enhet är inställd som reserv och att rotationsläget aktiverats.

16 TYST LÄGE

Indikerar att HVAC-systemet körs i tyst läge eller via behovsstyrning.

5. Beskrivning av driftslägen

1 ENDAST FLÄKT

I detta läge cirkulerar bara luften utan att värmas eller kylas.

2 AVFUKTNING

I detta läge sänks luftfuktigheten med en minimal temperatursänkning. Temperatur och fläkthastighet styrs automatiskt och kan inte ändras med fjärrkontrollen.

Avfuktning fungerar inte om rumstemperaturen är för låg.

3 AUTOMATISK DRIFT

I detta läge växlar styrenheten automatiskt mellan värme och kyla för att matcha inställningspunkten.

4 KYLNING

I det här läget aktiveras kylningen vid behov enligt inställningspunkten eller gränstillställningen.

5 VÄRME

I det här läget aktiveras värme vid behov enligt inställningspunkten eller nedväxlingsinställningen.

6 VENTILATION (endast HRV)

Ventilationsläget styr HRV. Läs i HRV-handboken för mer information.

7 NEDVÄXLING


NEDVÄXLING är en funktion som håller rumstemperaturen inom ett visst intervall när boende är ute under en längre period och luftkonditioneringen har stängts AV.

Till exempel:

- Om rumstemperaturen sjunker under 10°C startas uppvärmning automatiskt. När temperaturen når 12°C återgår regulatorm till dess ursprungliga status.
- Om rumstemperaturen stiger över 35°C startas kylningen automatiskt. När temperaturen når 33°C återgår regulatorm till dess ursprungliga status.

Skilnaderna justeras i konfigurationsmenyn för nedväxling. Nedväxlingstemperaturen kan ställas in medan enheten stängs av, på grundskärmen, eller ställas in i schemat.

5. Grunddrift



- Driftläge
- Temperatur:
 - När enheten slås på visas **Set to**, som indikerar de temperaturer som är inställda för luftkonditioneringen.
 - När enheten stängs av visas **Setback**, som indikerar de temperaturer som är inställda för nedväxlingsfunktionen.
- Fläkthastighet/luftflödesriktning

1 Tryck på flera gånger tills läget **Cool**, **Heat**, **Vent**, **Fan**, **Dry** eller **Auto** väljs.

2 Tryck på Driftlampan tänds och systemet startas.

3 Använd för att ställa in temperaturen.

INFORMATION
I läget **Dry** eller **Vent** går det inte att ställa in fläkthastighet.

4 Tryck på.

5 Använd för att välja luftflödesinställning **Level** eller **Direction**.



6 När inställning av fläkthastigheten visas, använd för att välja en fläkthastighet.

INFORMATION
I läget **Dry** eller **Vent** går det inte att ställa in fläkthastighet.

7 När inställning av luftflödesriktningen visas, använd för att ändra inställningen till **Swing**, **Pos. 0**, **Pos. 1**, **Pos. 2**, **Pos. 3** eller **Pos. 4**.




8 Tryck på så öppnas grundskärmen.

9 Tryck på Driftlampan släcks och systemet stängs av.

Ytterligare funktioner i fjärrkontrollen: KNAPPLAS

1 Tryck in i 4 sekunder för att aktivera knappläset. Knappsläsikonen visas.



2 Om du vill avbryta knappläset trycker du in i 4 sekunder. Knappsläsikonen försvinner.

7. Beskrivning av poster i main menu

1 LAS

Förhindra knappar, funktioner eller lägen.

2 ROTATION

Aktivera funktionen driftsrotering. (Endast tillgänglig för inomhusenheter som har stöd för driftsrotering)

3 AIRFLOW DIRECTION¹/INDIVIDUAL AIR DIRECTION (endast om funktionen för enskilt luftflöde har installerats)

För individuell inställning av airflow direction för var och en av de 4 luftriktarna.

4 QUICK START¹ (endast SkyAir)

För snabbinställning av rumstemperaturen till komfortnivå.

5 VENTILATION

För inställning av ventilationshastigheten och ventilationsläget (endast HRV).

6 ENERGY SAVING OPTIONS

Här kan du begränsa intervall av inställningstemperaturer och visa energiförbrukningen.

- Setpoint Range Setting
 - Lista över alternativ för energiparläge
 - Setback condition
 - Sensing sensor (Low)^{1, 2} (endast om en sensor har installerats)
 - Sensing sensor (Stop)^{1, 2} (endast om en sensor har installerats)
 - Setpoint Auto Reset
 - OFF Timer
 - Auto display OFF
- Se den detaljerade användarguiden för mer information³

■ Energiförbrukning¹



3 Tryck på så öppnas en skärm för bekräftelse.

4 Använd för att välja **Yes** och tryck på.

3 Tryck på så öppnas en skärm för bekräftelse.

4 Använd för att välja **Yes** och tryck på.

4. Schemalagning är inte tillgänglig när en central styrenhet eller digital ingångsadapter BRP7A51 är ansluten.

7 SCHEDULE⁴

För att ställa in starttid och stopptid för en valfri dag i veckan. Det går att ange upp till 5 åtgärder per dag. Båda driftlägena (normalt och nedväxling) kan väljas. Det går också att göra semesterinställningar och scheman.

8 MAINTENANCE INFORMATION

Används för att visa servicekontakt och modellinformation.

9 CONFIGURATION

För att ställa in kontrast på skärmen. Du kan även växla mellan standard- och detaljerad visning. När den detaljerade visningen har valts går det att ändra inställningarna för detaljerad visning. Du kan också ställa in **Quiet mode** och **Draft prevention**.

10 CURRENT SETTINGS

Detta visar en lista med vanliga inställningar för de tillgängliga posterna.

11 CLOCK & CALENDAR

Här kan du ställa in datum och tid. Tiden kan visas med 12- eller 24-timmarsvisning.

12 LANGUAGE

Här kan du ställa in språk.

8. Läs

1 Visa huvudmenyn.

2 Tryck på -knappen i 4 sekunder.

3 Använd för att välja Lock-symbolen och tryck på.

4 Använd undermenyerna för att förhindra att knappar, funktioner eller lägen väljs.

Se den detaljerade användarguiden³ för mer information.

9. Rotation

1 Visa huvudmenyn.

2 Tryck på -knappen i 4 sekunder.

3 Använd för att välja **Rotation** funktionen och tryck på.

4 Använd undermenyn för att **Enable** eller **Disable Rotation** och för att konfigurera rotationscykeln.

Se den detaljerade installationsguiden för att få mer information³.

10. Airflow direction¹/Individual air direction

Se den detaljerade användarguiden³ för mer information.

11. Quick start (endast SkyAir)¹

1 Öppna **Main Menu** och gå till steg (9) för att öppna den grundläggande skärmen (Se "22. Struktur i Main menu" och "Bilaga").

2 **Quick Start** visas på den grundläggande skärmen om funktionen Quick Start är PÅ.

INFORMATION

Upprepa de här stegen när du vill stänga av **Quick Start**.

12. Ventilation

Endast om en HRV är ansluten. Mer information finns i handböckerna till HRV.

13. Energy Saving Options

Se den detaljerade användarguiden³ för mer information.

14. Schedule

14.1 För att aktivera/inaktivera schemat

1 Öppna skärmen **Enable/Disable setting** (14.1) (se "22. Struktur i Main menu" och "Bilaga").

2 Använd för att ändra inställningen till **Enable** eller **Disable**.

- Använd ▼▲ för att ställa in tiden.
- Tryck på ↵ så öppnas en skärm för bekräftelse.
- Använd ◀▶ för att välja **Yes** och tryck på ↵

17.3 Så här väljer du draft prevention (förhindrande av drag)

- Öppna skärmen **Draft prevention** (17.3) (se "22. Struktur i Main menu" och "Bilaga").
- Använd ▼▲ för att välja **Enable** eller **Disable**.
- Tryck på ↵ så öppnas en skärm för bekräftelse.
- Använd ◀▶ för att välja **Yes** och tryck på ↵

17.4 Så här väljer du display mode (visningsläge)

- Öppna skärmen för inställning av **Display Mode** (17.4) (se "22. Struktur i Main menu" och "Bilaga").
- Använd ▼▲ för att ändra inställningen till **Standard** eller **Details** (detaljerad).
- Tryck på ↵ för att bekräfta inställningen. Grundskärmen visas.

17.5 Så här väljer du det detaljerade visningsläget

- Öppna skärmen för inställning av **Display Item** (17.5) (se "22. Struktur i Main menu" och "Bilaga").
- Använd ▼▲ för att ändra inställningen till **None**, **Outside Air Temp**, **Room Temp** eller **System**.
- Tryck på ↵ för att bekräfta inställningen. Grundskärmen visas.

17.6 Så här justerar du kontrast på skärmen

- Visa skärmen för inställning av **Contrast adjustment** (17.6) (se "22. Struktur i Main menu" och "Bilaga").
- Tryck på ▼▲ för att ändra kontrasten.
- Tryck på ↵ för att bekräfta inställningen.


18. Current settings (aktuella inställningar)

- Öppna skärmen **Setting status list** (18) (se "22. Struktur i Main menu" och "Bilaga").
- En lista med aktuell inställningsstatus visas.
- Tryck på ↵ för att gå tillbaka till **Main Menu**.

19. Clock & calendar (klocka och kalender)

19.1 Så här ställer du in date & time (datum och tid)

- Öppna skärmen **Date & Time** (19.1) (se "22. Struktur i Main menu" och "Bilaga").
- Använd ◀▶ för att välja ▼▲ och ställa in **Year**, **Month**, **Day** och **time**.



- Tryck på ↵ så öppnas en skärm för bekräftelse.
- Använd ◀▶ för att välja **Yes** och tryck på ↵

19.2 Så här ställer du in timformat (12/24-timmars)


- Öppna skärmen **12H/24H Clock** (19.2) (se "22. Struktur i Main menu" och "Bilaga").
- Använd ▼▲ för att välja **12H** eller **24H**.
- Tryck på ↵ så öppnas en skärm för bekräftelse.
- Använd ◀▶ för att välja **Yes** och tryck på ↵

20. Language (språk)

- Öppna skärmen **Language** (20) (se "22. Struktur i Main menu" och "Bilaga").
- Tryck på ▼▲ för att välja språk.
- Tryck på ↵ för att bekräfta inställningen. Grundskärmen visas.

21. Felkodsvisning

- Om ett fel inträffar börjar meddelandet **Error: Push Menu Button** eller **Warning: Push Menu Button** blinka på den grundläggande skärmen.



- Tryck på ↵. Felkoden blinkar och skärmen **Contact Info** med kontaktinformation och modellinformation visas.

22. Struktur i Main menu

Se "Bilaga".

INSTALLATION

Se den detaljerade installationsguiden för att få mer information¹.

- Den detaljerade användarguiden och installatörsguiden finns tillgängliga på <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>.

1. Allmänna säkerhetsföreskrifter

- Läs dessa instruktioner noggrant före installationen. De beskriver hur du installerar, konfigurerar och använder enheten på rätt sätt. Spara handboken på lättillgänglig plats för framtida bruk som referens.

Detta är ett tillval som kan användas tillsammans med enheter från Daikin. I installations- och bruksanvisningarna till enheterna finns det instruktioner om installation och drift.

Läs dessa "1. Allmänna säkerhetsföreskrifter" noggrant innan du installerar fjärrkontrollen.

Felaktig installation eller anslutning av utrustning eller tillbehör kan orsaka elchock, kortslutning, läckage, brand eller annan skada på utrustning och människor.

Om du har frågor angående installationsförfarandet eller användningen tar du kontakt med din återförsäljare för råd och information.

Installera **INTE** fjärrkontrollen själv. En felaktig installation kan leda till elektrisk stöt eller brand. Kontakta din Daikin-återförsäljare.

- All extern kabeldragning och alla komponenter ska installeras av installatör och måste uppfylla gällande bestämmelser.


- OBS!** När fjärrkontrollens termostاتفunktion ska användas bör du tänka på följande när du väljer installationsplats:
 - genomsnittstemperaturen i rummet ska gå att känna av,
 - enheten ska inte utsättas för direkt solljus,
 - ingen värmekälla ska finnas i närheten,
 - drag och utomhusluft ska inte påverka enheten, till exempel när dörrar öppnas/stängs,
 - displayen ska kunna hållas ren.
 - framsidan måste vara åtkomlig.
 - där temperaturen är mellan -10°C och 50°C.
 - den relativa luftfuktigheten ska vara max 95%.

- OBS!** Installera **INTE** fjärrkontrollen:
 - Nära maskiner som avger elektromagnetisk strålning. Elektromagnetisk strålning kan störa styrsystemets funktion och orsaka att enheten inte fungerar korrekt.
 - I fuktigt område eller på en plats där den kan utsättas för vatten. Om vatten kommer in i fjärrkontrollen kan det orsaka elektriska stötar och fel på elektroniken.

- När installationen är klar:
 - gör en testdrift och kontrollera att allt fungerar,
 - förklara för kunden hur fjärrkontrollen ska användas med avsnittet **Drift** i den här snabbreferensen till hjälp,
 - be kunden att förvara snabbreferensen för framtida referens.

- VARNING** Kontakta din lokala leverantör vid flyttning och ominstallation av fjärrkontrollen.

2. Vad finns i lådan




- Fjärrkontroll
- Tråskruvar+väggplugg
- Småskruv
- Klämma
- Installations- och drift-handbok
- Ledningshållare

3. Ta bort överdelen på fjärrkontrollen

- För in en skruvmejsel i spåren (1) i den bakre delen av fjärrkontrollen (på 2 platser) och ta bort överdelen från fjärrkontrollen.

- OBS!** Kretskortet monteras i överdelen av fjärrkontrollen. Se till att inte skada kretskortet med skruvmejseln.

4. Montera fjärrkontrollen



- för exponerad montering ska den fästas med de 2 medföljande tråskruvarna (Ø3,5x32) och pluggarna.
- för infälld montering ska den fästas med de 2 medföljande maskinskruvorna (M4x16).





Vid användning av en lokalt anskaffad kopplingsdosa används tillbehöret KJB111A eller KJB211A (köps separat).

- INFORMATION** Placera den på en plan yta. Var försiktig så att du inte drar åt monteringskruvarna för hårt, så att den nedre delen av fjärrkontrollen blir skev.

5. Kabeldragning för inomhusenheten

4 metoder:

- från baksidan,
- från vänster,
- från översidan,
- ovanifrån i mitten.



- inomhusenhet
- knipsa upp hål för kabeldragningen med en tång eller liknande.
- säkra ledningarna till hölet med ledningshållare och klämma.

Anslut terminalerna på fjärrkontrollen (P1, P2) och terminalerna på inomhusenheten (P1, P2). (P1 och P2 är utan polaritet.)

- INFORMATION** Vid kabeldragning ska du hålla kablar ifrån strömförsörjningens kablage för att undvika störningar (brus).

Kabelspecifikationer

Ledningstyp	Storlek	Total längd
Skärmad vinylkabel	0,75–1,25 mm ²	≤500 m

- INFORMATION**
 - Skala bort hölet på den del som ska föras genom insidan av fjärrkontrollens hölje (L). Se figuren och tabellen nedan. Det är viktigt att behålla den dubbla isoleringen genom skärmen i fjärrkontrollens hölje.
 - För enklaste möjliga kabeldragning är det bättre att ha ±10 mm skillnad mellan de två kabeländarna.

Kabelöppning	L
Övre öppning	±150 mm
Övre mittöppning	±200 mm

- OBS!** Kontrollera att ingen kabel hamnar i kläm vid anslutningen.

- Rikta in det övre hölet med filikarna på det undre hölet (6 punkter), tryck på och fäst sedan det övre hölet. Sätt först tillbaka clipsen i underkant.

- OBS!**
 - Kopplingsdosa och kablar för anslutning ingår inte.
 - Vidrör inte kretskortet med handen.

7. Slå på enheten

- Slå på enheten.
- Checking the connection. Please stand by.** visas.
- Efter några sekunder visas grundskärmen.

Om du styr 1 inomhusenhet eller 1 grupp av inomhusenheter med 2 fjärrkontroller

- Slå på strömmen till båda fjärrkontrollerna.
- Bestäm vilken som ska vara underordnad/huvudfjärrkontroll.
- När **Error code:U5 - Checking the connection. Please stand by.** visas på båda fjärrkontrollerna trycker du in knappen på den underordnade fjärrkontrollen i 4 sekunder.
- På den underordnade fjärrkontrollen visas nu **Sub RC**.

- INFORMATION** På huvudfjärrkontrollen visas fortfarande **Main RC**.

Se den detaljerade installatörens referensguiden¹ för mer detaljerade installationsanvisningar om:

- Field settings,
- Testfunktionsmetod (endast för SkyAir),
- Kontrollprocedur för Error History,
- Registreringsmetod för Maintenance Contact,
- Bekräftelse av registrerade uppgifter,
- Clock & Calendar (se även "19. Clock & calendar (klocka och kalender)" på sidan 2),
- Language (se även "20. Language (språk)" på sidan 2),
- Prohibit button,
- Function Prohibition,
- Behovsstyrning,
- Driftstörning,
- Förregling av extern inmatning,
- Enkelt och dubbelt inställningsläge,
- Uppdatering av mjukvara med Updater.

UNDERHÅLL

1. Allmänna säkerhetsföreskrifter

Torka av skärmen och övriga ytor på fjärrkontrollen med en torr trasa vid behov. Om det är svårt att få bort smutsfläckar kan trasan fuktas i ett mild diskmedel utspätt med vatten och sedan försiktigt torka bort fläckarna utan att det rinner. Eftertorka med en torr trasa.

- VARNING** Använd inte thinner, lösningsmedel eller starka syror.

- VARNING** Tvätta inte fjärrkontrollen. Detta kan leda till krypskrömmar vilket kan leda till en elektrisk stöt eller brand.

- VARNING** Se till att stänga av luftkonditioneringen och stäng sedan av huvudströmbrytaren innan underhållsarbete påbörjas. Att inte göra detta kan leda till elektrisk stöt eller skada.

2. Återställning av filtermeddelande

- Om något av följande meddelanden (**Time to clean filter**, **Time to clean element**, eller **Time to clean element**) visas längst ner på den grundläggande skärmen måste filtret rengöras.
- När filtret eller elementet har tvättats, rengjorts eller bytts trycker du på ↵ för att öppna **Main Menu**.
- Använd ▼▲ för att välja **Reset Filter Indicator** och tryck på ↵ för att nollställa filtermeddelandet.

BILAGA

