

Cassettemodel met vierzijdige luchtuitblaas "Fully Flat" FFQ-C



Aanwezigheids- en vloersensor



Afwezigheidsfunctie



Tochtpreventie



Individuele lamellenregeling

Uniek plafondinbouwmodel met volledig vlak uitblaaspaneel, dat past in elk standaard systeemplafond (60 x 60 cm).

- › Seizoensrendement met waarden tot A++
- › Volledig vlak ingebouwd in standaard plafondtegels, met slechts 8 mm zichtbaar
- › Design en technologie in één, met een elegante afwerking in het wit of in een combinatie van wit en zilver
- › Individuele lamellenregeling: flexibiliteit om het systeem aan elke kamerindeling aan te passen zonder het systeem te verplaatsen!
- › Optioneel 2 intelligente sensoren die het energierendement en comfort verhogen
- › Geen optionele adapter nodig voor DIII-aansluiting: sluit uw systeem aan op het Daikin gebouwbeheersysteem (GBS)
- › Mogelijkheid tot het inbrengen van verse ventilatielucht

FFQ-C + RXS-L



Binnendeel			FFQ	25C	35C	50C	60C
Afmetingen	Eenheid	HxBxD	mm	260x575x575 (1)			
Uitblaaspaneel	Model	BYFQ60CW (standaard wit) / BYFQ60CS (grijs paneel) / BYFQ60BW					
	Kleur	Wit (N9,5) / Wit (N9,5) + Zilver / Wit (RAL9010)					
	Afmetingen	HxBxD	mm	46x620x620 / 46x620x620 / 55x700x700			
Geluidsniveau	Koelen		dBA	48	51	56	60
Geluidsdruk niveau	Koelen	Hoog/Nom./Laag	dBA	31/28,5/25	34/30,5/25	39/34/27	43/40/32
	Verwarmen	Hoog/Nom./Laag	dBA	31/28,5/25	34/30,5/25	39/34/27	43/40/32
Besturingssystemen	Infrarood afstandsbediening	BRC7F530W (wit paneel) / BRC7F530W (grijs paneel) / BRC7EB530 (standaardpaneel)					
	Bedrade afstandsbediening	BRC1D52 / BRC1E52A/B					


(1) De afmetingen zijn zonder schakelkast.

Set			FFQ + RXS	25C + 25L3	35C + 35L3	50C + 50L	60C + 60L
Totale koelcapaciteit	Min./Nom./Max.		kW	1,4/2,50/4,0	1,4/3,4/4,0	1,7/5,0/5,3	1,7/5,7/6,5
Totale verwarmingscapaciteit	Min./Nom./Max.		kW	1,3/3,20/5,1	1,3/4,20/5,1	1,7/5,8/6,0	1,7/7,0/8,0
Opgenomen vermogen	Koelen	Min./Nom./Max.	kW	0,360/0,551/1,470	0,360/0,899/1,470	1,560	1,890
	Verwarmen	Min./Nom./Max.	kW	0,300/0,820/1,650	0,300/1,200/1,650	1,660	2,050
Seizoensrendement (volgens EN14825)	Koelen	Energielabel		A++		A+	
		Pdesign	kW	2,50	3,40	5,00	5,70
	SEER		6,11	6,32	5,93	5,71	
	Jaarlijks energieverbruik	kWh	143	188	295	349	
Verwarmen (gematigd klimaat)	Energielabel		A+		A		
	Pdesign	kW	2,31	3,10	3,84	3,96	
	SCOP		4,24	4,10	3,90	4,04	
Jaarlijks energieverbruik	kWh	763	1.059	1.378	1.373		

Buitendeel			RXS	25L3	35L3	50L	60L
Afmetingen	Unit	HxBxD	mm	550x765x285		735x825x300	
Geluidsniveau	Koelen		dBA	59	61	62	
	Verwarmen		dBA	59	61	62	
Geluidsdruk niveau	Koelen	Hoog/Stille werking	dBA	46/43	48/44		49/46
	Verwarmen	Hoog/Stille werking	dBA	47/44	48/45		49/46
Spanningsvorm	Fase/Frequentie/Spanning		Hz/V	1~/50/220-240			
Werkingsbereik	Koelen	Omgeving Min.-Max.	°CDB	-10~-46			
	Verwarmen	Omgeving Min.-Max.	°CWB	-15~-18			
Koudemiddel	Type/Vulling/GWP		kg/TCO ₂ eq	R-410A/1,0/2,1/2.087,5	R-410A/1,2/2,5/2.087,5	R-410A/1,7/3,5/2.087,5	R-410A/1,5/3,1/2.087,5

Bevat gefluoreerde broeikasgassen

Daikin Nederland Bel 088 324 54 55, stuur een e-mail naar verkoop@daikin.nl of kijk voor meer informatie op www.daikin.nl.



ECPNL16-107

03/16



Daikin Europe N.V. neemt deel aan het Eurovent-certificatieprogramma voor vloeistofkoelsystemen (LCP), luchtbehandelingskasten (AHU), ventilatorconvectoren (FCU) en systemen met variabele koudemiddelstroom (VRF). Controleer de geldigheid van het certificaat online via www.eurovent-certification.com of www.certiflash.com

Deze folder dient uitsluitend ter informatie en houdt geen bindend aanbod vanwege Daikin Europe N.V. in. Daikin Europe N.V. heeft de inhoud van deze folder met de grootste zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele expliciete of impliciete garantie geboden voor de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid voor een bepaald gebruiksdoel van de inhoud van deze publicatie en de producten en diensten die erin worden beschreven. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Daikin Europe N.V. wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade in de ruimste betekenis, die zou voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik en/of de interpretatie van deze folder. De inhoud is onderworpen aan het auteursrecht van Daikin Europe N.V.

De onderhavige publicatie vervangt ECPNL15-107.