

Stylish - biela

FTXA-AW + RXA-A



stylish



Coanda efekt
– chladenie



Coanda efekt
– vykurovanie



Mriežkový snímač



Online ovládač



Viacmodelové zostavy

Kde sa inovácia stretáva s kreativitou

- › Kompaktný dizajn v matno-kryštálovo bielej farbe
- › Dokonalé rozloženie vzduchu vďaka Coanda efektu
- › Mriežkový snímač: pri zistení teplotných rozdielov sa prítok vzduchu upraví
- › Technológia Daikin Flash Streamer: výkonné čistenie vzduchu
- › Prakticky nepočítateľná
- › Online ovládač cez aplikáciu
- › Sortiment Bluevolution: nižší dopad na životné prostredie
- › Sezónna účinnosť až do triedy A+++ pri chladení a vykurovaní

FTXA-AW + RXA-A



Údaje o účinnosti		FTXA + RXA	20AW + 20A	25AW + 25A	35AW + 35A	42AW + 42A	50AW + 50A	
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3	
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.	kW	1,30/2,50/3,50	1,30/2,80/4,70	1,40/4,00/5,20	1,70/5,40/6,00	1,70/5,80/6,50	
Príkion	Chladienie	Min./Nom./Max.	kW	0,27/0,43/0,63	0,27/0,56/0,78	0,31/0,78/1,04	-/1,05/-	-/1,36/-
	Vykurovanie	Min./Nom./Max.	kW	0,25/0,50/0,91	0,25/0,56/1,22	0,26/0,99/1,67	0,46/1,31/-	0,49/1,45/-
Chladienie priestoru	Trieda energetickej účinnosti			A+++			A++	
	Výkon	P dizajn	kW	2,00	2,50	3,40	4,20	5,00
	SEER			8,75	8,74	8,73	7,50	7,33
	Ročná spotreba energie		kWh/a	80	101	137	196	239
Vykurovanie (stredné klim. pásmo)	Trieda energetickej účinnosti			A+++			A++	
	Výkon	P dizajn	kW	2,40	2,45	2,50	3,80	4,00
	SCOP/A				5,15		4,60	
	Ročná spotreba energie		kWh/a	653	666	680	1.150	1.217
Nominálna účinnosť	EER		4,70	4,46	4,37	3,99	3,68	
	COP			5,00	4,04	4,12	4,00	
Smernica o energetickom označovaní		Chladienie/Vykurovanie		A/A				


Vnúť. jednotka		FTXA	20AW	25AW	35AW	42AW	50AW
Vonkajšie rozmery	Jednotka Výška x Šírka x Hĺbka	mm	295x798x189				
Hmotnosť	Jednotka	kg	12				
Vzduchový filter	Typ		Demontovateľný/umývateľný				
Ventilátor	Prietok Chladienie Tichá prevádzka/Nízke/Stredné/Vysoké	m ³ /min	4,6/6,1/8 /11,0	4,6/6,1/9 /11,5	4,6/6,1/9 /11,9	4,6/7,2/10 /13,1	5,2/7,6/10 /13,5
	vzduchu Vykurovanie Tichá prevádzka/Nízke/Stredné/Vysoké	m ³ /min	4,5/6,4/8,7 /10,9	4,5/6,4/9,0 /11,1	4,5/6,4/9,0 /11,5	5,2/7,7/10,5 /14,6	5,7/8,2/11,1 /15,1
Akus. výkon	Chladienie	dB(A)	57		60		
Hladina akustického tlaku	Chladienie Tichá prevádzka/Nízke/Vysoké	dB(A)	19/25/39	19/25/40	19/25/41	21/29/45	24/31/46
	Vykurovanie Tichá prevádzka/Nízke/Vysoké	dB(A)	19/25/39	19/25/40	19/25/41	21/29/45	24/33/46
Riadiace systémy	Infra. diaľkové ovládanie		ARC466A58				
	Káblový diaľkový ovládač		BRC073				
Napájanie	Fáza/Frekvencia/Napätie	Hz/V	1~/50/220-240				

Vonk. jednotka		RXA	20A	25A	35A	42A	50A
Vonkajšie rozmery	Jednotka Výška x Šírka x Hĺbka	mm	550x765x285			735x825x300	
Hmotnosť	Jednotka	kg	32			46	
Akus. výkon	Chladienie	dB(A)	59		61	62	
	Vykurovanie	dB(A)	59		61	62	
Hladina akustického tlaku	Chladienie Nom. ot.	dB(A)	46		49	48	
	Vykurovanie Nom. ot.	dB(A)	47		49	48	
Prevádzkový rozsah	Chladienie Vonk.tepl. Min.~Max.	°CDB	-10~-46				
	Vykurovanie Vonk.tepl. Min.~Max.	°CWB	-15~-18				
Chladivo	Typ		R-32				
	GWP		675,0				
	Náplň	kg/TCO ₂ Ekv	0,76/0,52			1,30/0,88	
Pripojenia potrubia	Kvapalina OD	mm	6,35				
	Plyn OD	mm	9,50			12,70	
	Dĺžka potrubia OU - IU Max.	m	20			30	
	Dodatočná náplň chladiva	kg/m	0,02 (pre potrubie s dĺžkou presahujúcou 10 m)				
	Úroveň hladiny IU - OU Max.	m	15,0			20,0	
Napájanie	Fáza/Frekvencia/Napätie	Hz/V	1~/50/220-240				
Istenie	Maximálne istenie (MFA)	A	10				13

Obsahuje fluórované sklenkové plyny

Daikin Airconditioning Central Europe - Slovakia s. r. o.

Galvaniho 15/C, SK-821 04 Bratislava, Slovakia · Tel.: 00421/2/57 10 32 11 · Fax: +00421/2/57 10 32 99 · e-mail: office@daikin.sk · www.daikin.sk



ECPSK18-053 03/2018



Spoločnosť Daikin Europe N.V. sa zúčastňuje programu certifikácie Eurovent pre kvapalinové chladiace zariadenia a teplovodné tepelné čerpadlá, jednotky Fan Coil a systémy s variabilným prietokom chladiva. Platnosť trvajúcich certifikátov si môžete pozrieť na stránke: www.eurovent-certification.com

Aktuálna publikácia slúži iba na informatívne účely a nepredstavuje záväznú ponuku spoločnosti Daikin Europe N.V. Spoločnosť Daikin Europe N.V. zostavila obsah tejto publikácie podľa svojich najlepších vedomostí. Nedáva ani výslovnú, ani implicitnú záruku za úplnosť, presnosť, spoľahlivosť alebo vhodnosť na určitý účel jeho obsahu a tu prezentovaných produktov a služieb. Technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Daikin Europe N.V. výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za priame alebo nepriame škody v najširšom zmysle slova vyplývajúce alebo týkajúce sa používania alebo interpretácie tejto publikácie. Celý obsah je chránený autorskými právami spoločnosti Daikin Europe N.V.