

# Unitate de perete

FTXM-M



BLUEEVOLUTION



Imposibil de auzit



Ochi inteligent pe 2 zone



Refulare 3D a aerului



Flash Streamer



Controler online

## Confort modern intr-un design atractiv, european

- › Zgomot prea slab ca sa fie auzit: aceasta unitate functioneaza atat de silentios incat aproape veti uita de prezenta lor
- › Aer mai proaspăt și mai curat datorita tehnologiei Flash Streamer: puteți respira adânc, fara grija aerului impur
- › Ochi inteligent pe 2 zone: jetul de aer este direcționat într-o zonă diferită decat cea în care se află persoana în acel moment; dacă nu este detectată nicio persoană, aparatul va trece automat în modul eficiență energetică
- › Functia de refulare 3D combină baleierea

automată pe verticală și orizontală pentru a trimite un jet de aer cald/rece chiar si in colturile spatiilor foarte mari

- › Controler online (opțional): puteti regla temperatura unei încăperi, intensitatea fluxului de aer sau modul de funcționare direct de pe smartphone, oricând și de oriunde
- › Alegerea unui produs care foloseste exclusiv agentul frigorific R-32 reduce impactul asupra mediului cu 68% in comparatie cu R-410A si duce la un consum mai redus de energie gratie eficientei sale ridicate

# FTXM-M + RXM-M




Unitate interioară		FTXM	20M	25M	35M	42M	50M	60M	71M	
Carcasă	Culoare		Alb							
Dimensiuni	Unitate Înălțime x lățime x adâncime	mm	294x811x272				300x1.040x295			
Nivel de putere sonoră	Răcire	dB(A)	57		60		60		61	
	Încălzire	dB(A)	54		60		59		61	
Nivel de presiune sonoră	Răcire Mare/Mică/Funcționare silențioasă	dB(A)	41/25/19		45/29/19	45/30/21	46/37/34	46/37/34,000	47/38/35	
	Încălzire Mare/Mică/Funcționare silențioasă	dB(A)	39/26/20	39/27/20	39/28/20	45/29/21	45/36/33		46/37/34	
Sisteme de control	Telecomandă cu infraroșu		ARC466A33							
	Telecomandă cu fir		BRC944B2 / BRC073A1				BRC944B2 / BRC073			
Agent frigorific	Tip		R-32							
	GWP		-							
			675							

Date privind eficiența		FTXM + RXM	20M + 20M	25M + 25M	35M + 35M	42M + 42M	50M + 50M	60M + 60M	71M + 71M		
Capacitate de răcire	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,40/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,00/5,3	1,9/6,00/6,7	2,3/7,10/8,5		
Capacitate de încălzire	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,50/3,5	1,3/2,8/4,70	1,4/4,00/5,2	1,7/5,40/6,0	1,7/5,8/6,5	1,7/7,00/8,0	2,30/8,20/10,20		
Putere absorbită	Răcire	Min./Nom./Max.	0,27/0,44/0,63	0,27/0,56/0,78	0,31/0,80/1,04	0,43/1,12/1,47	-/1,36/-	0,30/1,77/2,30	0,49/2,12/3,44		
	Încălzire	Min./Nom./Max.	0,24/0,50/0,91	0,24/0,56/1,22	0,32/0,99/1,67	0,38/1,31/1,89	-/1,45/-	0,27/1,94/2,40	0,45/2,25/3,51		
Eficiență sezonieră (conform EN14825)	Răcire	Clasă energetică	A+++								
		Pdesign	kW	2,00	2,50	3,40	4,20	5,00	6,00	7,10	
		SEER		8,53	8,52	8,51	7,50	7,33	6,90	6,11	
		Consum anual de energie	kWh	83	103	140	196	239	304	407	
	Încălzire (climat temperat)	Clasă energetică		A+++			A++		A+		A
		Pdesign	kW	2,30	2,40	2,50	4,00	4,60		6,20	
		SCOP/A		5,10			4,60		4,30	3,81	
Consum anual de energie		kWh	632	659	686	1.216	1.400	1.496	2.276		
Eficiență nominală	EER		4,57	4,50	4,23	3,75	3,68	3,39	3,35		
	COP		5,00		4,40	4,12	4,00	3,61	3,65		
	Consum anual de energie	kWh	219	278	421	560	679	885	1.172		
	Clasă energetică Răcire/Încălzire		A/A								

Unitate exterioară		RXM	20M	25M	35M	42M	50M	60M	71M
Dimensiuni	Unitate Înălțime x lățime x adâncime	mm	550x765x285			735x825x300			734x870x320
Nivel de putere sonoră	Răcire	dB(A)	59		61	63		63	64
	Încălzire	dB(A)	59		61	63	62	63	64
Nivel de presiune sonoră	Răcire Mare/Mică	dB(A)	46/-		49/-	48/-	48/44		47/-
	Încălzire Mare/Mică	dB(A)	47/-		49/-	48/-	49/45		48/-
Domeniu de funcționare	Răcire Ambient	Min.-Max. °CDB	-10~-46						
	Încălzire Ambient	Min.-Max. °CWB	-15~-18						
Agent frigorific	Tip/Cantitate/GWP	kg/TCO <sub>2</sub> eq	R-32/0,76/0,5/675			R-32/1,30/0,9/675	R-32/1,4/0,9/675	R-32/1,45/1,0/675	R-32/1,15/0,780/675,0
Alimentare electrică	Fază/Frecvență/Tensiune	Hz/V	1~/50/220-240						

## Daikin Airconditioning Central Europe - Romania SRL

Corp B, etaj 8., RO-014459 Bucuresti, Romania · Tel.: 0040/21/307 97 - 00 · Fax: 0040/21/307 97 29 · e-mail: office@daikin.ro · www.daikin.ro



ECPRO16-022

08/16



Prezenta publicație are doar scop informativ și nu constituie o obligație pentru Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. a alcătuit conținutul acestei publicații cât mai adecvat posibil. Nu se oferă niciun fel de garanție, explicită sau implicită, cu privire la completitudinea, acuratețea, gradul de încredere sau adecvarea pentru un anumit scop a conținutului broșurii sau a produselor și serviciilor prezentate aici. Specificațiile pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Daikin Europe N.V. respinge explicit orice răspundere legală pentru orice pierderi directe sau indirecte, în cel mai larg sens, ca rezultat al utilizării sau în legătură cu utilizarea și/sau interpretarea acestei publicații. Întregul conținut cade sub incidența drepturilor de autor ale Daikin Europe N.V.