

# Nástenná jednotka

FTXM-M



BLUEVOLUTION



Prakticky nepočuteľná



Snímač pohybu  
Inteligentné oko



Energeticky úsporná  
prevádzka počas  
pohotovostného režimu



Online ovládač cez  
aplikáciu



Viacmodelové zostavy

## Atraktívny nástenný dizajn s ideálnou kvalitou vnútorného vzduchu

- › Prakticky nepočuteľná: prevádzka jednotky je taká tichá, že takmer zabudnete, že ju tam máte.
- › Inteligentné oko: prúdenie vzduchu je nasmerované mimo zóny miestnosti, kde sa práve nachádza človek. Ak sa v miestnosti nenachádzajú žiadne osoby, jednotka sa automaticky prepne do energeticky úsporného režimu.
- › Online ovládač (voliteľný): ovládajte vnútornú jednotku z akéhokoľvek miesta cez aplikáciu,

- miestnu sieť alebo internet a majte prehľad o svojej spotrebe energie
- › Výberom produktu s chladivom R-32 sa znižuje dopad na životné prostredie o 68% v porovnaní s jednotkami s R-410A a vedie priamo k nižšej spotrebe energie vďaka svojej vysokej energetickej účinnosti
- › Sezónna účinnosť až do triedy A+++ pri chladení a vykurovaní

# FTXM-M + RXM-M




Vnút. jednotka		FTXM	20M	25M	35M	42M	50M	60M	71M	
Opláštenie	Farba		Biela							
Vonkajšie rozmery	Jednotka	Výška x Šírka x Hĺbka	294x811x272				300x1 040x295			
Akus. výkon	Chladenie		57		60		59		60	
	Vykurovanie		54		60		58		61	
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Vysoké/Nízke/Tichá prevádzka	41/25/19		45/29/19		45/30/21		44/36/32	
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke/Tichá prevádzka	39/26/20		39/27/20		39/28/20		45/29/21	
Riadiace systémy	Infra. diaľkové ovládanie		ARC466A33							
	Káblový diaľkový ovládač		BRC944B2 / BRC073A1				BRC944B2 / BRC073			

Údaje o účinnosti		FTXM + RXM	20M + 20M	25M + 25M	35M + 35M	42M + 42M	50M + 50M	60M + 60M	71M + 71M	
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,40/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,00/5,3	1,9/6,00/6,7	2,3/7,10/8,5	
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,50/3,5	1,3/2,8/4,70	1,4/4,00/5,2	1,7/5,40/6,0	1,7/5,8/6,5	1,7/7,00/8,0	2,30/8,20/10,20	
Príkon	Chladenie	Min./Nom./Max.	kW	0,27/0,44/0,63	0,27/0,56/0,78	0,31/0,80/1,04	0,43/1,12/1,47	-/1,36/-	0,30/1,77/2,30	
	Vykurovanie	Min./Nom./Max.	kW	0,24/0,50/0,91	0,24/0,56/1,22	0,32/0,99/1,67	0,38/1,31/1,89	-/1,45/-	0,27/1,94/2,40	
Sezónna účinnosť (podľa normy EN14825)	Chladenie	P dizajn	kW	2,00	2,50	3,40	4,20	5,00	6,00	7,10
		SEER		8,53	8,52	8,51	7,50	7,33	6,90	6,11
	Vykurovanie (stredné klim. pásmo)	Ročná spotreba energie	kWh	83	103	140	196	239	304	407
		P dizajn	kW	2,30	2,40	2,50	4,00	4,60	4,30	6,20
Nominálna účinnosť	EER	Ročná spotreba energie	kWh	632	659	686	1 216	1 400	1 496	2 276
		SCOP/A		5,00	5,10	5,10	4,60	4,30	3,81	
	COP			4,57	4,50	4,23	3,75	3,68	3,39	3,35
		Ročná spotreba energie	kWh	219	278	421	560	679	885	1 172

Vonk. jednotka		RXM	20M	25M	35M	42M	50M	60M	71M	
Vonkajšie rozmery	Jednotka	Výška x Šírka x Hĺbka	550x765x285			735x825x300			734x870x320	
Akus. výkon	Chladenie		59		61		63		64	
	Vykurovanie		59		61		63		64	
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Vysoké/Nízke ot.	46/-		49/-		48/-		48/44	
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke ot.	47/-		49/-		48/-		49/45	
Prevádzkový rozsah	Chladenie	Vonk.tepl. Min.-Max.	°CDB						-10~-46	
	Vykurovanie	Vonk.tepl. Min.-Max.	°CWB						-15~-18	
Chladivo	Typ/Náplň/GWP	kg/TCO <sub>eqv</sub>	R-32/0,76/0,5/675			R-32/1,30/0,9/675		R-32/1,4/0,9/675		R-32/1,15/0,780/675,0
Napájanie	Fáza/Frekvencia/Napätie	Hz/V	1~/50/220-240							

## Daikin Airconditioning Central Europe - Slovakia s. r. o.

Galvaniho 15/C, SK-821 04 Bratislava, Slovakia - Tel.: 00421/2/57 10 32 11 · Fax: +00421/2/57 10 32 99 · e-mail: office@daikin.sk · www.daikin.sk



Spoločnosť Daikin Europe N.V. sa zúčastňuje programu certifikácie Eurovent pre kvapalinové chladiace zariadenia a teplovodné tepelné čerpadlá, jednotky Fan Coil a systémy s variabilným prietokom chladiva. Platnosť trvajúcich certifikátov si môžete pozrieť na stránke: www.eurovent-certification.com

ECPSK16-022A

01/18



Tento prospekt bol zostavený iba na informačné účely a nepredstavuje záväznú ponuku spoločnosti Daikin Europe N.V. Spoločnosť Daikin Europe N.V. zostavila obsah tohto letáku podľa svojich najlepších vedomostí. Nedáva ani výslovnú, ani implicitnú záruku za úplnosť, presnosť, spoľahlivosť alebo vhodnosť na určitý účel jeho obsahu a tu prezentovaných produktov a služieb. Technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Daikin Europe N.V. výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za priame alebo nepriame škody v najširšom zmysle slova vyplývajúce alebo týkajúce sa používania alebo interpretácie tohto letáku. Celý obsah je chránený autorskými právami spoločnosti Daikin Europe N.V.