

# Wandmodel

## FTXG-LW/S



Dubbele bewegingssensor



Energiebesparing in standby



Fluisterstille werking



Online Controller via app



VRV voor residentiële toepassing

Optimale vormgeving, superieur energierendement, maximaal comfort

- › Seizoensrendement met waarden tot A+++
- › Een opmerkelijke mix van iconisch ontwerp en spitstechnologie met een elegante afwerking in mat wit
- › Daikin Emura is door internationale jury's bekroond met meerdere prijzen voor zijn uitstekende ontwerp
- › Perfect evenwicht tussen toonaangevende technologie en perfecte aerodynamica
- › Online Controller (optioneel): bedien uw binnenunit vanuit om het even welke locatie via een app, uw lokale netwerk of het internet
- › Fluisterstille werking: de werking van de unit is nauwelijks hoorbaar. Het geluidsdruk niveau is slechts 19 dBA!

# FTXG-LW/S + RXG-L



Binnenunit		FTXG	20LS	25LS	35LS	50LS	20LW	25LW	35LW	50LW	
Behuizing	Kleur		Zilver				Wit				
Afmetingen	Eenheid	Hoogte x Breedte x Diepte	mm								
			303x998x212								
Geluidsniveau	Koelen/Verwarmen		54/56		59/59	60/60		54/56		59/59	60/60
Geluidsdruk niveau	Koeling	Hoog/Standdaard/Laag/Stille werking	38/32/25/19		45/34/26/20	46/40/35/32	38/32/25/19		45/34/26/20	46/40/35/32	
	Verwarming	Hoog/Standdaard/Laag/Stille werking	40/34/28/19	41/34/28/19	45/37/29/20	47/41/35/32	40/34/28/19	41/34/28/19	45/37/29/20	47/41/35/32	
Regelsystemen	IR-afstandsbediening		ARC466A1								

Energierendement		FTXG + RXG	20LS + 20L	25LS + 25L	35LS + 35L	50LS + 50L	20LW + 20L	25LW + 25L	35LW + 35L	50LW + 50L	
Koelvermogen	Min./Max.	kW	1,3/2,8	1,3/3,0	1,4/3,8	1,7/5,3	1,3/2,8	1,3/3,0	1,4/3,8	1,7/5,3	
Verwarmingsvermogen	Min./Max.	kW	1,3/4,3	1,3/4,5	1,4/5,0	1,7/6,5	1,3/4,3	1,3/4,5	1,4/5,0	1,7/6,5	
Opgenomen vermogen	Koeling	Min./Nom./Max.	0,320/0,501/0,760	0,320/0,523/0,820	0,350/0,882/1,190	0,370/1,360/1,880	0,320/0,501/0,760	0,320/0,523/0,820	0,350/0,882/1,190	0,370/1,360/1,880	
	Verwarming	Min./Nom./Max.	0,310/0,500/1,120	0,310/0,769/1,320	0,320/0,985/1,490	0,310/1,589/2,490	0,310/0,500/1,120	0,310/0,769/1,320	0,320/0,985/1,490	0,310/1,589/2,490	
Seizoensrendement (volgens EN14825)	Koeling	Energie label	A+++		A++		A+++		A++		
		Pdesign	2,30	2,40	3,50	4,80	2,30	2,40	3,50	4,80	
		SEER	8,52	8,50	7,00	6,70	8,52	8,50	7,00	6,70	
	Verwarming (gematigd klimaat)	Jaarlijks energieverbruik	kWu	94	99	175	251	94	99	175	251
		Energie label		A++		A+		A++		A+	
		Pdesign	kW	2,10	2,70	3,00	4,60	2,10	2,70	3,00	4,60
Nominale energierendement	EER		4,59		3,97	3,53	4,59		3,97	3,53	
		COP	5,00	4,42	4,06	3,65	5,00	4,42	4,06	3,65	
	Jaarlijks energieverbruik	kWu	250,5	261,5	441	680	250,5	261,5	441	680	
	Energie label	Koelen/Verwarmen		A/A							

Buitenunit		RXG	20L	25L	35L	50L	20L	25L	35L	50L
Afmetingen	Eenheid	Hoogte x Breedte x Diepte	550x765x285			735x825x300	550x765x285			735x825x300
Geluidsniveau	Koeling	dBA	61		63	61		63		
	Verwarming	dBA	62		63	62		63		
Geluidsdruk niveau	Koeling	Hoog/Stille werking	46/43		48/44	46/43		48/44		
	Verwarming	Hoog/Stille werking	47/44	48/45	48/44	47/44	48/45	48/44		
Bedrijfsbereik	Koeling	Omgeving Min.-Max.	°C DB -10~46							
	Verwarming	Omgeving Min.-Max.	°C NB -15~18							
Koelmiddel	Type/GWP		R-410A/2.087,5							
	Vulling	kg/TCO <sub>2</sub> eq	1,05/2,2			1,6/3,3	1,05/2,2		1,6/3,3	
Netvoeding	Fase/Frequentie/Spanning	Hz/V	1~/50/220-240							

EER/COP overeenkomstig Eurovent 2012, uitsluitend voor gebruik buiten de EU | Nominale energierendement: koeling bij 35°/27° nominale last, verwarming bij 7°/20° nominale last  
 Bedrijfsbereik in combinatie met Nexura, FVXG-K, koeling: min. 10°C DB - max. 46°C DB; verwarming: min. -15°C NB - max. 18°C NB | Bevat gefluoreerde broeikasgassen

**Daikin Belux Waver** Avenue Franklin 1B · 1300 Wavre · Belgium · T 010 23 72 23 · www.daikin.be · BE 0422.832.403 · RPR Oostende (Verantwoordelijke uitgever)  
**Daikin Belux Herentals** Welvaartstraat 14/1 bus 3 · 2200 Herentals · Belgium · T 014 28 23 30  
**Daikin Belux Gent** Rijvisschestraat 118 · 9052 Zwijnaarde · Belgium · T 09 244 66 44



Daikin-producten worden verdeeld door:



ECPNL15-020 06/15



Daikin neemt deel aan het Eurovent-certificatieprogramma voor vloeistofkoelsystemen (LCP), luchtbehandelingsunits (AHU), ventilatorconvectoren (FCU) en systemen met variabele koelmiddelstroom (VRF). Controleer de lopende validiteit van het certificaat online: www.eurovent-certification.com of via: www.certiflash.com



Deze brochure dient uitsluitend ter informatie en verbindt Daikin Belux tot geen enkele prestatie. Daikin Belux heeft de inhoud van deze brochure met grote zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele garantie geboden voor de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid voor een bepaald gebruiksdoel van de inhoud van deze publicatie en de producten en diensten die erin worden beschreven. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Daikin Belux wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor directe of indirecte schade in de ruimste betekenis, die zou voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik en/of de interpretatie van deze brochure. De inhoud is onderworpen aan het auteursrecht van Daikin Belux.