

Nástenná jednotka

FTX-KM



Energeticky úsporná prevádzka počas pohotovostného režimu



Zvislá automatická oscilácia



Automatická rýchlosť ventilátora



Suchý program



Titánovo apatitový fotokatalytický filter na čistenie vzduchu

Diskrétna nástenná jednotka poskytujúca vysokú účinnosť a komfort

- › Diskrétny, štýlový predný panel ľahko splynie so stenou a hodí sa takmer do každého interiéru
- › Suchý program umožňuje znížiť úroveň vlhkosti bez kolísania teploty v miestnosti

- › Vonkajšie jednotky sú osadené kompresorom, ktorý sa vyznačuje nízkou hlučnosťou a vysokou energetickou účinnosťou
- › Vonkajšie jednotky pre párové zostavy

FTX-KM



Vnúť. jednotka		FTX	25KM	35KM
Opláštenie	Farba		Biela	
Vonkajšie rozmery	Jednotka	Výška x Šírka x Hĺbka	285x770x225	
Akus. výkon	Chladenie	dB(A)	55	
	Vykurovanie	dB(A)	55	56
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Vysoké/Nízke/Tichá prevádzka	40/26/20	
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke/Tichá prevádzka	40/28/25	
Riadiace systémy	Infra. diaľkové ovládanie		ARC470A1	
	Káblový diaľkový ovládač		BRC944B2 / BRC073A1	


Údaje o účinnosti		FTX + RX	25KM + 25KM	35KM + 35KM	
Chladiaci výkon	Nom. ot.	kW	2,5	3,5	
Vykurovací výkon	Nom. ot.	kW	2,8	3,3	
Príkion	Chladenie	Nom. ot.	0,706	1,028	
	Vykurovanie	Nom. ot.	0,698	0,943	
Sezónna účinnosť (podľa normy EN14825)	Chladenie	Energetická trieda	A+		
		P dizajn	kW	2,50	3,30
		SEER		5,93	6,02
	Vykurovanie (stredné klim. pásmo)	Energetická trieda	A+		
		P dizajn	kW	2,40	2,80
		SCOP/A		4,01	4,04
		Ročná spotreba energie	kWh	838	970
Nominálna účinnosť	EER		3,54	3,21	
	COP		4,01	3,71	
	Ročná spotreba energie	kWh	353	514	
	Energetická trieda Chladenie/Vykurovanie		A/A		

Vonk. jednotka		RX	25KM	35KM
Vonkajšie rozmery	Jednotka	Výška x Šírka x Hĺbka	550x675x284	
Akus. výkon	Chladenie	dB(A)	60	62
	Vykurovanie	dB(A)	61	63
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Vysoký	46	48
	Vykurovanie	Vysoký	47	48
Prevádzkový rozsah	Chladenie	Vonk.tepl. Min.-Max.	10 ~46	
	Vykurovanie	Vonk.tepl. Min.-Max.	-15~18	
Chladivo	Typ/Náplň/GWP	kg/CO ₂ ekv	R-410A/0,70/1,5/2 087,5	R-410A/0,94/2,1/2 087,5
Napájanie	Fáza/Frekvencia/Napätie	Hz/V	1~/50/220-240	

Prevádzkový rozsah v kombinácii s FTX-J3: min. 10°CDB ~ max. 46°CDB | Obsahuje fluórované skleníkové plyny

Daikin Airconditioning Central Europe - Slovakia s. r. o.

Galvaniho 15/C, SK-821 04 Bratislava, Slovakia - Tel.: 00421/2/57 10 32 11 - Fax: +00421/2/57 10 32 99 - e-mail: office@daikin.sk - www.daikin.sk



ECPSK16-042

01/18



Tento prospekt bol zostavený iba na informačné účely a nepredstavuje záväznú ponuku spoločnosti Daikin Europe N.V. Spoločnosť Daikin Europe N.V. zostavila obsah tohto letáku podľa svojich najlepších vedomostí. Nedáva ani výslovnú, ani implicitnú záruku za úplnosť, presnosť, spoľahlivosť alebo vhodnosť na určitý účel jeho obsahu a tu prezentovaných produktov a služieb. Technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Daikin Europe N.V. výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za priame alebo nepriame škody v najširšom zmysle slova vyplývajúce alebo týkajúce sa používania alebo interpretácie tohto letáku. Celý obsah je chránený autorskými právami spoločnosti Daikin Europe N.V.