

Nástenná jednotka

FTXB-B



Režim Econo



Energeticky úsporná prevádzka počas pohotovostného režimu



Režim nočného nastavenia



Len ventilátor



Režim komfortu

- › Plochý, štýlový predný panel ľahko splynie s ľubovoľnou výbavou interiéru a jednoduchšie sa čistí
- › Infračervený diaľkový ovládač sa jednoducho sa ovláda a je vybavený časovačom, ktorý umožňuje naprogramovať jednotku so spustením alebo zastavením v požadovanom čase
- › Turbo režim umožňuje rýchle zohriatie alebo ochladenie miestnosti počas niekoľkých minút
- › Zvislá automatická oscilácia pohybuje výduchovými klapkami hore a dolu pre účinné rozloženie vzduchu a teploty po celej miestnosti
- › Tepelné čerpadlá sú riešeniami pre vykurovanie a chladenie typu „všetko v jednom“ pre rezidenčné a komerčné aplikácie. Získavajú

- tepelnú energiu z vonkajšieho vzduchu a sú preto oveľa energeticky účinnejšie a vypúšťajú oveľa menej emisií CO₂ než porovnateľné systémy s kotlami spaľujúcimi fosilné palivá
- › Vonkajšie jednotky Daikin sú vybavené tepelným výmenníkom (modrá lamela) s antikoróznou povrchovou úpravou, ktorá zaručuje vyššiu odolnosť aj v najdrsnejších poveternostných podmienkach
- › Vonkajšie jednotky pre párové zostavy
- › Široký sortiment jednotiek ponúka maximálny aplikačný potenciál
- › Vonkajšie jednotky Daikin sú vkusné, robustné a je možné ich ľahko namontovať na strop či terasu, alebo jednoducho umiestniť oproti vonkajšej stene

FTXB-B + RXB-B



Vnút. jednotka		FTXB	25B	35B	50B	60B	
Opláštenie	Farba		-			Biela	
Vonkajšie rozmery	Jednotka	Výška x Šírka x Hĺbka	283x770x216			310x1 065x224	
Akus. výkon	Chladenie	dBA	52	53	55	61	
	Vykurovanie	dBA	52	54	-	-	
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Super vysoké/Vysoké/Nízke ot./Tichá prevádzka	dBA	-/38/25/22	-/39/26/25	44/40/35/32	46/43/37/33
	Vykurovanie	Super vysoké/Vysoké/Nízke ot./Tichá prevádzka	dBA	-/38/28/25	-/40/26/23	44/40/35/32	46/43/37/33
Riadiace systémy	Infra. diaľkové ovládanie		ARC470A1		APGS02		

Údaje o účinnosti		FTXB + RXB	25B + 25B	35B + 35B	50B + 50B	60B + 60B		
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,5/3,0	1,3/3,5/3,8	1,630/5,480/6,200	1,750/6,230/6,500		
	Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.	kW	1,3/3,3/4,0	1,3/3,6/4,8	1,170/5,620/6,600	1,200/6,400/7,100	
Príkon	Chladenie	Min./Nom./Max.	kW	0,310/0,730/1,050	0,290/0,980/1,300	0,290/1,040/1,300	0,280/1,718/1,910	0,280/1,931/2,000
	Vykurovanie	Min./Nom./Max.	kW	0,250/0,690/1,110	-/0,810/-	0,290/0,930/1,290	0,290/0,960/1,290	0,240/1,500/1,880
Sezónna účinnosť (podľa normy EN14825)	Chladenie	Energetická trieda		A+				
		P dizajn	kW	2,50	3,50	5,48	6,23	
		SEER		5,66	5,86	5,93	6,09	
	Vykurovanie (stredné klim. pásmo)	Energetická trieda		A+				
		P dizajn	kW	2,40	2,80	3,64	3,80	
		SCOP/A		4,24	4,16	4,27	4,06	
	Ročná spotreba energie	kWh	793	943	1 195	1 311		
Nominálna účinnosť	EER		3,42	3,37	3,37	3,19	3,23	
	COP		4,06	4,10	3,76	3,75	3,81	
	Ročná spotreba energie	kWh	365	519	859	966		
	Energetická trieda Chladenie/Vykurovanie		A/A	-/-	A/A	-/-	B/A	A/A


EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ | Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž

Vonk. jednotka		RXB	25B	35B	50B	60B
Vonkajšie rozmery	Jednotka	Výška x Šírka x Hĺbka	550x658x275			753x855x328
Akus. výkon	Chladenie	dBA	60	62	64	65
	Vykurovanie	dBA	60	61	62	-
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Vysoké/Nom. ot.	dBA	46/-	48/-	-/51
	Vykurovanie	Vysoké/Nom. ot.	dBA	47/-	48/-	-/51
Prevádzkový rozsah	Chladenie	Vonk.tepl. Min.-Max.	°CDB	~~~		-10~46
	Vykurovanie	Vonk.tepl. Min.-Max.	°CWB	~~~		-15~18
Chladivo	Typ/Náplň/GWP	kg/TCO _{eqv}	R-410A/0,74/1,5/2 087,5		R-410A/1,00/2,1/2 087,5	
Napájanie	Fáza/Frekvencia/Napätie	Hz/V	1~/50/220-240			

Obsahuje fluórovane sklenkové plyny

Daikin Airconditioning Central Europe - Slovakia s. r. o.

Galvaniho 15/C, SK-821 04 Bratislava, Slovakia - Tel.: 00421/2/57 10 32 11 · Fax: +00421/2/57 10 32 99 · e-mail: office@daikin.sk · www.daikin.sk



ECPK16-043

01/18



Tento prospekt bol zostavený iba na informačné účely a nepredstavuje záväznú ponuku spoločnosti Daikin Europe N.V. Spoločnosť Daikin Europe N.V. zostavila obsah tohto letáku podľa svojich najlepších vedomostí. Nedáva ani výslovnú, ani implicitnú záruku za úplnosť, presnosť, spoľahlivosť alebo vhodnosť na určitý účel jeho obsahu a tu prezentovaných produktov a služieb. Technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Daikin Europe N.V. výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za priame alebo nepriame škody v najširšom zmysle slova vyplývajúce alebo týkajúce sa používania alebo interpretácie tohto letáku. Celý obsah je chránený autorskými právami spoločnosti Daikin Europe N.V.