

Wandmodel

FTXB-C



Econo-modus



Energiebesparing in
standby



Comfort-modus



Verticale autoswing

Wandmodel voor laag energieverbruik en aangenaam comfort

- › Seizoensrendement met waarden tot A+
- › Het vlakke, stijlvolle voorpaneel past uitstekend in elk interieur en is eenvoudiger te reinigen
- › De gebruiksvriendelijke infrarood-afstandsbediening is uitgerust met een timerfunctie, waarmee u kunt programmeren wanneer de unit moet starten en stoppen.
- › Het verticale auto-swingsysteem zet de uitblaaslamellen omhoog en omlaag om de lucht doeltreffend te verspreiden in de ruimte
- › 24-uurs timer kan het verwarmen of koelen starten op ingestelde tijdstippen binnen een 24-uurs periode

FTXB-C + RXB-C



Binnenunit		FTXB	20C	25C	35C	50C	60C	
Behuizing	Kleur		Wit					
Afmetingen	Eenheid	Hoogte x Breedte x Diepte	283x770x216			310x1.065x224		
Geluidsniveau	Koelen/Verwarmen	mm	55/55		58/58	55	61	
Geluidsdruk niveau	Koeling	Superhoog/Hoog/Standdaard/Laag/Stille werking	dBA	-/39/33/25/21	-/40/33/26/21	-/41/34/27/23	44/40/38/35/32	46/43/41/37/33
	Verwarming	Superhoog/Hoog/Standdaard/Laag/Stille werking	dBA	-/39/34/28/25	-/40/34/28/25	-/41/35/29/26	44/40/38/35/32	46/43/41/37/33
Regelsystemen	IR-afstandsbediening		ARC470A1				-	

Energieverbruik		FTXB + RXB	20C + 20C	25C + 25C	35C + 35C	50C + 50C	60C + 60C	
Koelvermogen	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,3/3,8	1,630/5,480/6,200	1,750/6,230/6,500	
Verwarmingsvermogen	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,0	1,3/3,5/4,8	1,170/5,620/6,600	1,200/6,400/7,100	
Opgenomen vermogen	Koeling	Min./Nom./Max.	kW	0,310/0,510/0,720	0,310/0,770/1,050	0,290/1,030/1,300	0,280/1,700/1,910	0,280/1,931/2,000
	Verwarming	Min./Nom./Max.	kW	0,250/0,600/0,950	0,250/0,700/1,110	0,290/0,940/1,290	0,240/1,500/1,880	0,240/1,680/2,000
Seizoensrendement (volgens EN14825)	Koeling	Energielabel		A+				
		Pdesign	kW	2,00	2,50	3,30	5,48	6,23
		SEER		5,98	6,02	6,05	5,93	6,09
	Jaarlijks energieverbruik	kWu	117	145	191	324	359	
Verwarming (gematigd klimaat)	Energielabel		A+					
	Pdesign	kW	2,20	2,40	2,80	3,64	3,80	
	SCOP		4,10	4,01	4,06	4,27	4,06	
Jaarlijks energieverbruik	kWu	751	838	966	1.195	1.311		
Nominale energierendement	EER		3,94	3,25	3,21	3,22	3,23	
	COP		4,19	4,01	3,71	3,75	3,81	
	Jaarlijks energieverbruik	kWu	254	385	514	851	964	
	Energielabel	Koelen/Verwarmen		A/A				

Buitenunit		RXB	20C	25C	35C	50C	60C
Afmetingen	Eenheid	Hoogte x Breedte x Diepte	550x658x275			753x855x328	
Geluidsniveau	Koeling	mm	60		62	64	65
	Verwarming	dBA	61		62	64	65
Geluidsdruk niveau	Koeling	Hoog/Standdaard	dBA	46/-	48/-	-/51	
	Verwarming	Hoog/Standdaard	dBA	47/-	48/-	-/51	
Bedrijfsbereik	Koeling	Omgeving Min.-Max.	°C DB		-10~46		
	Verwarming	Omgeving Min.-Max.	°C NB		-15~18		
Koelmiddel	Type/GWP		R-410A/2.087,5				
	Vulling	kg/TCO ₂ eq	0,74/1,5		1,0/2,1	1,45/3,0	
Netvoeding	Fase/Frequentie/Spanning	Hz/V	1~/50/220-240				

EER/COP volgens Eurovent 2012, uitsluitend voor gebruik buiten de EU | Nominale energierendement: koeling bij 35°/27° nominale last, verwarming bij 7°/20° nominale last

Bevat gefluoreerde broeikasgassen

Daikin Belux Waver

Avenue Franklin 1B · 1300 Wavre · Belgium · T 010 23 72 23 · www.daikin.be · BE 0422.832.403 · RPR Oostende (Verantwoordelijke uitgever)

Daikin Belux Herentals

Welvaartstraat 14/1 bus 3 · 2200 Herentals · Belgium · T 014 28 23 30

Daikin Belux Gent

Rijvischesteestraat 118 · 9052 Zwijnaarde · Belgium · T 09 244 66 44



Daikin-producten worden verdeeld door:



ECPNL15-027

06/15



Daikin neemt deel aan het Eurovent-certificatieprogramma voor vloestofkoelsystemen (LCP), luchtbehandelingsunits (AHU), ventilatorconvectoren (FCU) en systemen met variabele koelmiddelstroom (VRF). Controleer de lopende validiteit van het certificaat online: www.eurovent-certification.com of via: www.certiflash.com



Deze brochure dient uitsluitend ter informatie en verbindt Daikin Belux tot geen enkele prestatie. Daikin Belux heeft de inhoud van deze brochure met grote zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele garantie geboden voor de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid voor een bepaald gebruiksdoel van de inhoud van deze publicatie en de producten en diensten die erin worden beschreven. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Daikin Belux wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor directe of indirecte schade in de ruimste betekenis, die zou voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik en/of de interpretatie van deze brochure. De inhoud is onderworpen aan het auteursrecht van Daikin Belux.