

Nástenná jednotka

FTXB-C



Režim Econo

Nástenná jednotka pre nízku spotrebu energie a príjemný komfort



Energeticky úsporná prevádzka počas pohotovostného režimu

- › Sezónna účinnosť až do triedy A+
- › Plochý, štýlový predný panel ľahko splynie s ľubovoľnou výbavou interiéru a jednoduchšie sa čistí



Režim komfortu

- › Tichá prevádzka poskytuje lepší komfort



Zvislá automatická oscilácia

- › Zvislá automatická oscilácia pohybuje výduchovými klapkami hore a dolu pre účinné rozloženie vzduchu a teploty po celej miestnosti
- › 24-hodinový časovač je možné nastaviť na spustenie chladenia alebo kúrenia kedykoľvek počas obdobia 24 hodín

FTXB-C + RXB-C



Vnúť. jednotka		FTXB	20C	25C	35C	50C	60C
Opláštenie	Farba		Biela				
Vonkajšie rozmery	Jednotka	Výška x Šírka x Hĺbka	283x770x216			310x1 065x224	
Akus. výkon	Chladienie/Vykurovanie	dBA	55/55		58/58	55	61
Hladina	Chladienie	Super vysoké/Vysoké/Nom./Nízke/Tichá prevádzka	-/39/33/25/21	-/40/33/26/21	-/41/34/27/23	44/40/38/35/32	46/43/41/37/33
akustického tlaku	Vykurovanie	Super vysoké/Vysoké/Nom./Nízke/Tichá prevádzka	-/39/34/28/25	-/40/34/28/25	-/41/35/29/26	44/40/38/35/32	46/43/41/37/33
Riadiace systémy	Infra. diaľkové ovládanie		ARC470A1				

Údaje o účinnosti		FTXB + RXB	20C + 20C	25C + 25C	35C + 35C	50C + 50C	60C + 60C	
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,3/3,8	1,630/5,480/6,200	1,750/6,230/6,500	
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,0	1,3/3,5/4,8	1,170/5,620/6,600	1,200/6,400/7,100	
Príkon	Chladienie	Min./Nom./Max.	kW	0,310/0,510/0,720	0,310/0,770/1,050	0,290/1,030/1,300	0,280/1,700/1,910	0,280/1,931/2,000
	Vykurovanie	Min./Nom./Max.	kW	0,250/0,600/0,950	0,250/0,700/1,110	0,290/0,940/1,290	0,240/1,500/1,880	0,240/1,680/2,000
Sezónna účinnosť (podľa normy EN14825)	Chladienie	Energetická trieda		A+				
		P dizajn	kW	2,00	2,50	3,30	5,48	6,23
		SEER		5,98	6,02	6,05	5,93	6,09
		Ročná spotreba energie	kWh	117	145	191	324	359
	Vykurovanie (stredné klim. pásmo)	Energetická trieda		A+				
		P dizajn	kW	2,20	2,40	2,80	3,64	3,80
	SCOP		4,10	4,01	4,06	4,27	4,06	
	Ročná spotreba energie	kWh	751	838	966	1195	1311	
Nominálna účinnosť	EER		3,94	3,25	3,21	3,22	3,23	
	COP		4,19	4,01	3,71	3,75	3,81	
	Ročná spotreba energie	kWh	254	385	514	851	964	
	Energetická trieda Chladienie/Vykurovanie		A/A					


Vonk. jednotka		RXB	20C	25C	35C	50C	60C
Vonkajšie rozmery	Jednotka	Výška x Šírka x Hĺbka	550x658x275			753x855x328	
Akus. výkon	Chladienie	dBA	60		62	64	65
	Vykurovanie	dBA	61		62	64	65
Hladina	Chladienie	Vysoké/Nom. ot.	46/-		48/-	-/51	
akustického tlaku	Vykurovanie	Vysoké/Nom. ot.	47/-		48/-	-/51	
Prevádzkový rozsah	Chladienie	Vonk.tepl. Min.–Max.	-10~46				
	Vykurovanie	Vonk.tepl. Min.–Max.	-15~18				
Chladivo	Typ/GWP		R-410A/2 087,5				
	Náplň	kg/TCO ₂ ekv	0,74/1,5		1,0/2,1	1,45/3,0	
Napájanie	Fáza/Frekvencia/Napätie	Hz/V	1~/50/220-240				

EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ | Nominálna účinnosť: chladienie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž

Obsahuje fluórované skleníkové plyny

Daikin Airconditioning Central Europe - Slovakia s. r. o.

Galvaniho 15/C, SK-821 04 Bratislava, Slovakia - Tel.: 00421/2/57 10 32 11 · Fax: +00421/2/57 10 32 99 · e-mail: office@daikin.sk · www.daikin.sk



ECPSK15-027

03/18



Spoločnosť Daikin Europe N.V. sa zúčastňuje programu certifikácie Eurovent pre kvapalinové chladiace zariadenia a teplovodné tepelné čerpadlá, jednotky Fan Coil a systémy s variabilným prietokom chladiva. Platnosť trvajúcich certifikátov si môžete pozrieť na stránke: www.eurovent-certification.com

Tento prospekt bol zostavený iba na informačné účely a nepredstavuje záväznú ponuku spoločnosti Daikin Europe N.V. Spoločnosť Daikin Europe N.V. zostavila obsah tohto letáku podľa svojich najlepších vedomostí. Nedáva ani výslovnú, ani implicitnú záruku za úplnosť, presnosť, spoľahlivosť alebo vhodnosť na určitý účel jeho obsahu a tu prezentovaných produktov a služieb. Technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Daikin Europe N.V. výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za priame alebo nepriame škody v najširšom zmysle slova vyplývajúce alebo týkajúce sa používania alebo interpretácie tohto letáku. Celý obsah je chránený autorskými právami spoločnosti Daikin Europe N.V.