

# Nástenná jednotka

FXAQ-PV/FXAQ-PVER



Veľmi tiché



Zvislá automatická oscilácia



Viacerí nájomcovia

- › Ideálne riešenie pre komerčné priestory s malými podhladmi alebo bez podhládov
- › Vhodné riešenie pre nové projekty ako aj rekonštrukcie
- › Plochý, štýlový predný panel ľahko splynie s ľubovoľnou výbavou interiéru a jednoducho sa čistí

- › Vďaka 5 rôznym uhlom výfuku vzduchu, ktoré je možné nastaviť pomocou diaľkového ovládača, sa vzduch komfortne šíri a smeruje nadol
- › Servis je možné vykonávať jednoducho z prednej strany jednotky

# FXAQ-PV/FXAQ-PVER



Vnút. jednotka		FXAQ-PV/FXAQ-PVER	20PV	25PV	32PV	40PVER	50PVER	63PVER	
Chladiaci výkon	Nom. ot.	kW	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	
Vykurovací výkon	Nom. ot.	kW	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0	
Príkon	Chladienie	Nom. ot.	kW	0,019	0,028	0,030	0,020	0,033	0,050
	Vykurovanie	Nom. ot.	kW	0,029	0,034	0,035	0,020	0,039	0,060
Vonkajšie rozmery	Jednotka	Výška	mm						290
		Šírka	mm						795
		Hĺbka	mm						238
Hmotnosť	Jednotka	kg	11			14			
Opláštenie	Farba	Biela (3.0Y8.5/0.5)							
Prietok vzduchu	Chladienie	Vysoké/Nízke ot.	m <sup>3</sup> /min	7,5/4,5	8/5	8,5/5,5	12/9	15/12	19/14
Vzduchový filter	Typ	Umyvateľná sieť živice							
Akus. výkon	Chladienie	Nom. ot.	dB(A)	-					
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Vysoké/Nízke ot.	dB(A)	35,0/31,0	36,0/31,0	38,0/31,0	39,0/34,0	42,0/37,0	47,0/41,0
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke ot.	dB(A)	35,0/31,0	36,0/31,0	38,0/31,0	39,0/34,0	42,0/37,0	47,0/41,0
Chladivo	Typ	R-410A							
	GWP	-						2.087,5	
Pripojenia potrubia	Kvapalina	OD	mm	6,35				9,52	
	Plyn	OD	mm	12,7				15,9	
	Odvod kondenzátu	VP13 (I.D. 13/O.D. 18)							
Napájanie	Fáza/Frekvencia/Napätie	Hz/V	1~/50/60/220-240/220						
Istenie	Maximálne istenie (MFA)	A	15						
Riadiace systémy	Infra. diaľkové ovládanie	-							
	Káblový diaľkový ovládač	-							
	Zjednod. káblový diaľkový ovládač pre hotely	-							

Obsahuje fluórované skleníkové plyny

## Daikin Airconditioning Central Europe - Slovakia s. r.o.

Galvaniho 15/C, SK-821 04 Bratislava, Slovakia · Tel.: 00421/2/57 10 32-11 · Fax: +00421/2/57 10 32 99 · e-mail: office@daikin.sk · www.daikin.sk

Tento prospekt bol zostavený iba na informačné účely a nepredstavuje záväznú ponuku spoločnosti Daikin Europe N.V. Spoločnosť Daikin Europe N.V. zostavila obsah tohto letáku podľa svojich najlepších vedomostí. Nedáva ani výslovnú, ani implicitnú záruku za úplnosť, presnosť, spoľahlivosť alebo vhodnosť na určitý účel jeho obsahu a tu prezentovaných produktov a služieb. Technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Daikin Europe N.V. výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za priame alebo nepriame škody v najširšom zmysle slova vyplývajúce alebo týkajúce sa použitia alebo interpretácie tohto letáku. Celý obsah je chránený autorskými právami spoločnosti Daikin Europe N.V.

ECPSK16-261

07/16

