

Slimmad undertaksmodell

FXDQ-A



Låg ljudnivå



Flerbostad

Smäcker design för flexibel installation

- › Kompakta mått gör att den är lämplig för inbyggnad i ett undertak på bara 240 mm
- › Medelhögt externt statiskt tryck upp till 44 Pa underlättar enhetens användning med flexibla kanaler av varierande längd
- › Diskret dolda i taket: bara insugs- och utsläppsgallren synliga
- › 15-klassenhet speciellt utvecklad för små eller välisolerade rum, exempelvis hotellrum, små kontor, etc.
- › Minskad energiförbrukning tack vare specialutvecklad DC-fläktmotor

FXDQ-A



Inomhusenhet		FXDQ	15A	20A	25A	32A	40A	50A	63A	
Kylkapacitet	Nom.	kW	1,7	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	
Värmekapacitet	Nom.	kW	1,9	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0	
Ineffekt - 50 Hz	Kyla	Nom.	0,071			0,078		0,099	0,110	
	Värme	Nom.	0,068			0,075		0,096	0,107	
Mått	Enhet	Höjd	200							
		Bredd	750			950		1.150		
		Djup	620			240				
Krävd takhöjd >		mm	240							
Vikt	Enhet	kg	22			26		29		
Hölje	Färg		Galvaniserat stål / omålad							
Fläkt - Luftflöde - 50 Hz	Kyla	Hög/nom./låg	m ³ /min	7,5/7,0/6,4	8,0/7,2/6,4		10,5/9,5/8,5	12,5/11,0/10,0	16,5/14,5/13,0	
Fläkt - Yttre statiskt tryck - 50 Hz		Hög/nom.	Pa	30/10			44/15			
Luftfilter	Typ			Flyttbar/tvättbar/mögelsäker						
Ljudeffektsnivå	Kyla	Nom.	dB(A)	50	51		52	53	54	
Ljudtrycksnivå	Kyla	Hög/nom./låg	dB(A)	32/31/27	33/31/27		34/32/28	35/33/29	36/34/30	
Köldmedium	Typ/ GWP			R-410A / 2.087,5						
	Rörslutningar	Vätska	YD	9,52						
		Gas	YD	12,7					15,9	
		Kondensvatten		VP20 (I.D. 20/Y.D. 26)						
Strömförsörjning	Fas / Frekvens / Spänning		Hz/V	1~/50/60/220-240/220						
Ström - 50 Hz	Max amperestyrka i säkring (MFA)		A	16						
Styrssystem	Infraröd fjärrkontroll			BRC4C65						
	Förenklad kabelansluten fjärrkontroll för hotellapplikationer			BRC2E52C (värmeåtervinningstyp) / BRC3E52C (värmepumpstyp)						
	Trådansluten fjärrkontroll			BRC1D52 / BRC1E52A/B						

Innehåller fluorerande växthusgas

Daikin Europe N.V. Naamloze Vennootschap · Zandvoordestraat 300 · 8400 Oostende · Belgium · www.daikin.eu · BE 0412 120 336 · RPR Oostende (Responsible Editor)



ECPSV15-243

06/15



Den aktuella broschyren är enbart skapad i informations syfte och utgör därför inte något bindande erbjudande från Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. har sammanställt denna broschyr efter bästa förmåga. Ingen uttrycklig eller antydd garanti lämnas för fullständighet, riktighet, tillförlitlighet eller lämplighet för speciellt syfte av innehållet och produkterna och tjänsterna som presenteras här. Specifikationerna kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Daikin Europe N.V. fransäger sig uttryckligen allt ansvar för eventuell direkt eller indirekt skada, i den vidaste bemärkelse, som uppstår från eller är relaterad till användningen och/eller tolkningen av denna broschyr. Allt innehåll är upphovsrättsskyddat av Daikin Europe N.V.