

Slimmad undertaksmodell

FXDQ-P3



- › Kompakta mått gör att den är lämplig för inbyggnad i ett undertak på bara 240 mm
- › Medelhögt externt statiskt tryck upp till 44 Pa underlättar enhetens användning med flexibla kanaler av varierande längd
- › Diskret: endast utsläpps- och insugsgallren är synliga
- › Tillbehör med självrengörande filter säkerställer maximal verkningsgrad, komfort och tillförlitlighet genom regelbunden rengöring av filtret
- › Sats för flera zoner möjliggör flera individuellt styrda klimatzoner från en enda inomhusenhet

FXDQ-P3



FXDQ15-32P3




BRC1E53A-B-C BRC4C65

Inomhusenhet		FXDQ	15P3	20P3	25P3	32P3	40P3	50P3	63P3	
Kylkapacitet	Nom.	kW	1,7	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	
Värme kapacitet	Nom.	kW	1,9	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0	
Ineffekt - 50 Hz	Kyla	Nom.	0,086			0,089	0,160	0,165	0,181	
	Värme	Nom.	0,067			0,070	0,147	0,152	0,168	
Krävd takhöjd >		mm	240							
Mått	Enhet	Höjd				200				
		Bredd	750					950		1.150
		Djup				620				
Vikt	Enhet	kg	22					26	29	
Hölje	Färg		Ej målad (galvaniserad)							
	Material		Galvaniserat stål							
Fläkt - Luftflöde - 50 Hz	Kyla	Hög/Låg	m ³ /min	7,5/6,4	8,0/6,4		10,5/8,5	12,5/10,0	16,5/13,0	
Fläkt - Yttre statiskt tryck	Hög		Pa	30			44			
	Nom.		Pa	10			15			
Luftfilter	Typ			Flyttbar/tvättbar						
Ljudeffektsnivå	Kyla	Hög/Nom.	dB(A)	50/-	51/-		52/-	53/-	54/-	
Ljudtrycksnivå	Kyla	Hög/Nom./Låg	dB(A)	32/27/-	33/27/-		34/28/-	35/29/-	36/30/-	
Köldmedium	Typ			R-410A						
	GWP			2.087,5						
Röranslutningar	Vätska	YD	mm	6,35					9,52	
	Gas	YD	mm	12,7					15,9	
	Kondensvatten			VP20 (I.D. 20/Y.D. 26)						
Strömförsörjning	Fas / Frekvens / Spänning	Hz/V		1~/50/60/220-240/220						
Ström - 50 Hz	Max amperestyrka i säkring (MFA)	A		16						
Styrsystem	Infraröd fjärrkontroll			BRC4065 / BRC4066						
	Kabelansluten fjärrkontroll			BRC1D52 / BRC1E52A/B						
	Förenklad kabelansluten fjärrkontroll för hotellapplikationer			-						

Innehåller fluoriderade växthusgaser



Daikin Europe N.V. Naamloze Vennootschap Zandvoordestraat 300 · 8400 Oostende · Belgien · www.daikin.eu · BE 0412 120 336 · RPR Oostende (ansvarig utgivare)



ECPSV17-244

01/18



Den aktuella broschyren är enbart skapad i informations syfte och utgör därför inte något bindande erbjudande från Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. har sammanställt denna broschyr efter bästa förmåga. Ingen uttrycklig eller antydd garanti lämnas för fullständighet, riktighet, tillförlitlighet eller lämplighet för speciellt syfte av innehållet och produkterna och tjänsterna som presenteras här. Specifikationerna kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Daikin Europe N.V. fransäger sig uttryckligen allt ansvar för eventuell direkt eller indirekt skada, i den vidaste bemärkelse, som uppstår från eller är relaterad till användningen och/eller tolkningen av denna broschyr. Allt innehåll är upphovsrättskyddat av Daikin Europe N.V.