

# Roundflow kassette

FXFQ-A



Føler for tilstedeværelse og gulvføler



Automatisk filterrensning



Lydsvag



Individuel flapstyring



Flere lejere

## 360° luftudblæsning for optimal effektivitet og komfort

- › 360° luftudblæsning sørger for ensartet fordeling af luftstrøm og temperatur
- › Daglig automatisk filterrensning giver højere effektivitet og; komfort og mindre vedligeholdelsesudgifter. Støv kan let fjernes med en støvsuger uden at enheden åbnes
- › Ommøblering af rummet? Med individuel flapstyring kan én eller flere flapper let lukkes ved brug af fjernbetjeningen med ledning
- › To intelligente følere (ekstraudstyr) forbedrer energieffektiviteten og komforten. Føleren for tilstedeværelse justerer

indstillingspunktet med 1° C som standard. Hvis der ikke er nogen i rummet, er det muligt at justere indstillingspunktet med 2, 3 eller 4° C. Den leder også automatisk luftstrømmen bort fra personer for at undgå træk. Den infrarøde gulvføler registrerer gennemsnitsgulvtemperaturen og sikrer ensartet temperaturfordeling mellem loft og gulv og forhindrer således at der er fodkoldt.

- › Den laveste installationshøjde på markedet: 214 mm for klasse 20-63



# FXFQ-A



Indendørs enhed		FXFQ	20A	25A	32A	40A	50A	63A	80A	100A	125A			
Kølekapacitet	Nom.	kW	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1	9.0	11.2	14.0			
Varmekapacitet	Nom.	kW	2.5	3.2	4.0	5.0	6.3	8.0	10.0	12.5	16.0			
Strømforbrug - 50 Hz	Køle	Nom.	0.038				0.053	0.061	0.092	0.115	0.186			
	Varme	Nom.	0.038				0.053	0.061	0.092	0.115	0.186			
Dimensioner	Enhed	Height	204						246		288			
		Bredde	840						840					
		Dybde	840						840					
Vægt	Enhed	kg	19		20		21		24		26			
Kabinet	Materiale	Galvaniseret stålplade												
Dekorationspanel	Model	BYCQ140D7W1 - Hvid med grå lameller												
	Farve	Ren hvid (RAL 9010)												
	Dimensioner	HøjdexBreddexDybde	50x950x950											
	Vægt	kg	5.4											
Dekorationspanel 2	Model	BYCQ140D7W1W - Helt hvid												
	Farve	Ren hvid (RAL 9010)												
	Dimensioner	HøjdexBreddexDybde	50x950x950											
	Vægt	kg	5.4											
Dekorationspanel 3	Model	BYCQ140D7GW1 - Selvrensende panel												
	Farve	Ren hvid (RAL 9010)												
	Dimensioner	HøjdexBreddexDybde	130x950x950											
	Vægt	kg	10.3											
Ventilator-Luftstrømmens hastighed - 50 Hz	Køle	Høj/Nom./Lav	m <sup>3</sup> /min 12.5/10.6/8.8			13.6/11.6/9.5		15.0/12.8/10.5		16.5/13.5/10.5		22.8/17.6/12.4	26.5/19.5/12.4	33.0/26.5/19.9
	Varme	Høj/Nom./Lav	m <sup>3</sup> /min 12.5/10.6/8.8			13.6/11.6/9.5		15.0/12.8/10.5		16.5/13.5/10.5		22.8/17.6/12.4	26.5/19.5/12.4	33.0/26.5/19.9
Luftfilter	Type	Plastnet med mugresistens												
Lydeffektniveau	Køle	Høj/Nom.	49/-			51/-		53/-		55/-		60/-	61/-	
	Lydtryk	Køle	Høj/Nom./Lav	31/29/28			33/31/29		35/33/30		38/34/30		43/37/30	45/41/36
	Varme	Høj/Nom./Lav	31/29/28			33/31/29		35/33/30		38/34/30		43/37/30	45/41/36	
	Kølemiddel	Type	R-410A											
Rørtilslutninger	Væske - ELLER - Flydende	UD	6.35							9.52				
	Gas	UD	12.7							15.9				
	Dræn		VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)											
Strømforsyning	Fase/Frekvens/Strømsspænding	Hz/V	1~/50/60/220-240/220											
Effekt - 50 Hz	Max. ampere i sikring (MFA)	A	16											
Styresystemer	Trådløs fjernbetjening		BRC7FA532F											
	Forenklet fjernbetjening med ledning til brug på hoteller		-											
	Fortrådet fjernbetjening		BRC1D52 / BRC1E52A/B											

(1) Indeholder drivhusgasser med tilsat fluor (2) BYCQ140D7W1W har hvide isoleringer. Vær opmærksom på, at dannelse af snavs på den hvide isolering ses tydeligere, og at det derfor ikke tilrådes at installere BYCQ140D7W1W dekorationspanel i omgivelser, der er udsat for koncentrationer af snavs. (3) BYCQ140D7W1: ren hvidt standardpanel med grå lameller; BYCQ140D7W1W: ren hvidt standardpanel med hvide lameller; BYCQ140D7GW1: ren hvidt automatisk rensende panel.

**Daikin Europe N.V.** Naamloze Vennootschap · Zandvoordestraat 300 · 8400 Oostende · Belgium · www.daikin.eu · BE 0412 120 336 · RPR Oostende (Responsible Editor)



ECPDA15-251

03/15



Denne brochure er kun udarbejdet som information og udgør ikke et tilbud, der forpligter Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. har samlet denne brochures indhold efter bedste overbevisning. Der gives ingen udtrykkelige eller underforståede garantier for, at indholdet og de produkter og tjenester, der præsenteres heri, er komplette, nøjagtige, pålidelige eller egnede til et bestemt formål. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. Daikin Europe N.V. afviser udtrykkeligt ethvert ansvar for nogen form for direkte eller indirekte skader, forstået i ordets bredeste betydning, som er opstået på grund af eller i forbindelse med denne brochures brug og/eller fortolkning Daikin Europe N.V. har copyright på hele indholdet.