

Rundblåsande kassett

FXFQ-A



Närvaro- och golvsensor



Självrengörande filter



Låg ljudnivå



Individuell luftriktastyrning



Flerbostad

360° luftutsläpp för optimal effektivitet och komfort

- › 360° luftutsläpp ger jämnt luftflöde och konstant temperatur
- › Daglig automatisk filterrengöring ger högre effektivitet och komfort samt lägre skötselkostnader. Lätt att få bort damm med dammsugare utan att öppna enheten
- › Möblera om i rummet? Flexibilitet att passa alla rumsutformningar utan att behöva flytta på enheten. Via den trådslutna kontrollen är det lätt att styra varje luftriktare individuellt och till och med stänga luftriktarna.
- › Två intelligenta sensorer som tillval förbättrar energieffektiviteten och komforten. Närvarosensorn justerar börvärdet om ingen person känns av i rummet. Den riktar också automatiskt bort luftflödet från alla personer för att undvika drag. Den infraröda golvsensorn känner av golvetns genomsnittstemperatur och säkerställer en jämn temperaturfördelning mellan taket och golvet för att förhindra kalla fötter.
- › Lägsta installationshöjd på marknaden: 214 mm för klass 20-63


FXFQ-A



Inomhusenhet		FXFQ	20A	25A	32A	40A	50A	63A	80A	100A	125A
Kylkapacitet	Nom.	kW	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	9,0	11,2	14,0
Värmekapacitet	Nom.	kW	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0	10,0	12,5	16,0
Ineffekt - 50 Hz	Kyla	Nom.	0,038				0,053	0,061	0,092	0,115	0,186
	Värme	Nom.	0,038				0,053	0,061	0,092	0,115	0,186
Mått	Enhet	Höjd	204						246		288
		Bredd							840		
		Djup							840		
Vikt	Enhet	kg	19		20	21		24		26	
Hölje	Material	Galvaniserad stålplåt									
Dekorationspanel	Modell	BYCQ140D7W1 - vit med grå luftriktare									
	Färg	Vit (RAL 9010)									
	Mått	Höjd x Bredd x Djup	50x950x950								
	Vikt	kg	5,4								
Dekorationspanel 2	Modell	BYCQ140D7W1W - vit									
	Färg	Vit (RAL 9010)									
	Mått	Höjd x Bredd x Djup	50x950x950								
	Vikt	kg	5,4								
Dekorationspanel 3	Modell	BYCQ140D7GW1 - panel med automatisk rengöring									
	Färg	Vit (RAL 9010)									
	Mått	Höjd x Bredd x Djup	130x950x950								
	Vikt	kg	10,3								
Fläkt - Luftflöde - 50 Hz	Kyla	Hög/nom./låg	12,5/10,6/8,8			13,6/11,6/9,5	15,0/12,8/10,5	16,5/13,5/10,5	22,8/17,6/12,4	26,5/19,5/12,4	33,0/26,5/19,9
	Värme	Hög/nom./låg	12,5/10,6/8,8			13,6/11,6/9,5	15,0/12,8/10,5	16,5/13,5/10,5	22,8/17,6/12,4	26,5/19,5/12,4	33,0/26,5/19,9
Luftfilter	Typ	Hartsnät med mögelmotstånd									
Ljudeffektsnivå	Kyla	Hög/nom.	49/-			51/-	53/-	55/-	60/-	61/-	
Ljudtrycksnivå	Kyla	Hög/nom./låg	31/29/28			33/31/29	35/33/30	38/34/30	43/37/30	45/41/36	
	Värme	Hög/nom./låg	31/29/28			33/31/29	35/33/30	38/34/30	43/37/30	45/41/36	
Köldmedium	Typ	R-410A									
Röranslutningar	Vätska	YD	6,35							9,52	
	Gas	YD	12,7							15,9	
	Kondensvatten	VP25 (Y.D. 32 / ID 25)									
Strömförsörjning	Fas / Frekvens / Spänning	Hz/V	1~/50/60/220-240/220								
Ström - 50 Hz	Max amperestyrka i säkring (MFA)	A	16								
Styrsystem	Infraröd fjärrkontroll	BRC7FA532F									
	Förenklad kabelansluten fjärrkontroll för hotellapplikationer	-									
	Trådansluten fjärrkontroll	BRC1D52 / BRC1E52A/B									

(1) Innehåller fluoriserande växthusgas (2) BYCQ140D7W1W har vit isolering. Vår medveten om att smuts syns bättre på vit isolering och att det därför inte rekommenderas att installera BYCQ140D7W1W dekorationspanel i miljöer som utsätts för mycket smuts. (3) BYCQ140D7W1: vit standardpanel med grå luftriktare; BYCQ140D7W1W: vit standardpanel med vita luftriktare; BYCQ140D7GW1: vit panel med självrengörande panel.

Daikin Europe N.V. Naamloze Vennootschap · Zandvoordestraat 300 · 8400 Oostende · Belgium · www.daikin.eu · BE 0412 120 336 · RPR Oostende (Responsible Editor)



ECPSV15-251

06/15



Den aktuella broschyren är enbart skapad i informations syfte och utgör därför inte något bindande erbjudande från Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. har sammanställt denna broschyr efter bästa förmåga. Ingen uttrycklig eller antydd garanti lämnas för fullständighet, riktighet, tillförlitlighet eller lämplighet för speciellt syfte av innehållet och produkterna och tjänsterna som presenteras här. Specifikationerna kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Daikin Europe N.V. fransäger sig uttryckligen allt ansvar för eventuell direkt eller indirekt skada, i den vidaste bemärkelse, som uppstår från eller är relaterad till användningen och/eller tolkningen av denna broschyr. Allt innehåll är upphovsrättskyddat av Daikin Europe N.V.