

Dold golvplacerad enhet

FXNQ-A




Flerbostad

Designad för dold/inbyggd installation

- › Diskret dold i väggen: endast utsläpps- och insugsgallren är synliga
- › Kräver mycket litet installationsutrymme eftersom djupet bara är 200 mm
- › Enhetens låga höjd (620 mm) gör att den kan placeras perfekt under ett fönster


FXNQ-A



Inomhusenhet		FXNQ	20A	25A	32A	40A	50A	63A	
Kylkapacitet	Nom.	kW	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	
Värmekapacitet	Nom.	kW	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,00	
Ineffekt - 50 Hz	Kyla	Nom.	0,071			0,078	0,099	0,110	
	Värme	Nom.	0,068			0,075	0,096	0,107	
Mått	Enhet	Höjd	620 / 720 (1)						
		Bredd	790			990			1.190
		Djup	200						
Vikt	Enhet	kg	23,5			27,5		32	
Hölje	Färg	Ofärgad							
	Material	Galvaniserad stålplåt							
Fläkt - Luftflöde - 50 Hz	Kyla	Hög/låg	8,0/6,4			10,5/8,5	12,5/10,0	16,5/13,0	
	Värme	Hög/låg	8,0/6,4			10,5/8,5	12,5/10,0	16,5/13,0	
Fläkt - yttre statiskt tryck - 50 Hz	Hög/nom.	Pa	41/10		42/10	52/15	59/15	55/15	
Luftfilter	Typ	Hartsnät med mögelmotstånd							
Ljudeffektsnivå	Kyla	Hög/nom.	51/-			52/-	53/-	54/-	
Ljudtrycksnivå	Kyla	Hög/nom./låg	30/28,5/27			32/30/28	33/31/29	35/33/32	
	Värme	Hög/nom./låg	30/28,5/27			32/30/28	33/31/29	35/33/32	
Köldmedium	Typ	R-410A							
	GWP	2.087,5							
Röranslutningar	Vätska	YD	6,35			9,52		9,52	
	Gas	YD	12,7			15,9		15,9	
	Kondensvatten	VP20 (I.D. 20/Y.D. 26)							
Strömförsörjning	Fas / Frekvens / Spänning	Hz/V	1~/50/60/220-240/220						
Ström - 50 Hz	Max amperestyrka i säkring (MFA)	A	16						
Styrsystem	Infraröd fjärrkontroll	BRC4C65							
	Kabelansluten fjärrkontroll	BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C / BRC1D52							
	Förenklad kabelansluten fjärrkontroll för hotellapplikationer	BRC2E52C (värmeåtervinningstyp) / BRC3E52C (värmepumpstyp)							

(1) Inklusive installationsben | Innehåller fluoriderade växthusgaser

Daikin Europe N.V. Naamloze Vennootschap · Zandvoordestraat 300 · 8400 Oostende · Belgium · www.daikin.eu · BE 0412 120 336 · RPR Oostende (Responsible Editor)



ECPSV16-262

01/18



Den aktuella broschyren är enbart skapad i informations syfte och utgör därför inte något bindande erbjudande från Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. har sammanställt denna broschyr efter bästa förmåga. Ingen uttrycklig eller antydd garanti lämnas för fullständighet, riktighet, tillförlitlighet eller lämplighet för speciellt syfte av innehållet och produkterna och tjänsterna som presenteras här. Specifikationerna kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Daikin Europe N.V. fransäger sig uttryckligen allt ansvar för eventuell direkt eller indirekt skada, i den vidaste bemärkelse, som uppstår från eller är relaterad till användningen och/eller tolkningen av denna broschyr. Allt innehåll är upphovsrättsskyddat av Daikin Europe N.V.