

Helt plan kassett

FXZQ-A



Närvaro- och
golvsensor



Låg ljudnivå



Individuell
luftriktärstyrning



Flerbostad

Unik design på marknaden som smälter snyggt in genom att ligga helt plant mot innertaket.

- › Helt plan integrering i standard standardmoduler för innertak, så att endast 8 mm sticker ner
- › Anmärkningsvärd blandning av ikonisk design och förträfflig konstruktion, med elegant yta i vitt eller en kombination av silver och vit
- › Två intelligenta sensorer som tillval förbättrar energieffektiviteten och komforten. Närvarosensorn justerar börvärdet om ingen person känns av i rummet. Den riktar också automatiskt bort luftflödet från alla personer för att undvika drag. Den infraröda golvsensorn känner av golvets genomsnittstemperatur och säkerställer en jämn temperaturfördelning mellan taket och golvet för att förhindra kalla fötter.
- › 15-klassenhet speciellt utvecklad för små eller välisolerade rum, exempelvis hotellrum, små kontor, etc.
- › Med individuell styrning av luftriktarna kan en eller fler luftriktare lätt styras via den trådanslutna fjärrkontrollen. Om du helt vill stänga eller blockera en luftriktare medan du möblerar om i rummet kommer en "Tätningssdel för luftutsläpp", som finns som tillval att behövas.


FXZQ-A



Inomhusenhet		FXZQ	15A	20A	25A	32A	40A	50A		
Kylkapacitet	Nom.	kW	1,7	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6		
Värmekapacitet	Nom.	kW	1,9	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3		
Ineffekt - 50 Hz	Kyla	Nom.	0,043			0,045	0,059	0,092		
	Värme	Nom.	0,036			0,038	0,053	0,086		
Mått	Enhet	Höjd	mm						260	
		Bredd	mm						575	
		Djup	mm						575	
Vikt	Enhet	kg	15,5			16,5		18,5		
Hölje	Material	Galvaniserad stålplåt								
Dekorationspanel	Modell	BYFQ60CW								
	Färg	Vit (N9,5)								
	Mått	Höjd x Bredd x Djup	mm						46x620x620	
	Vikt	kg							2,8	
	Dekorationspanel 2	Modell	BYFQ60CS							
Dekorationspanel 2	Färg	Vit (N9,5) + Silver								
	Mått	Höjd x Bredd x Djup	mm						46x620x620	
	Vikt	kg							2,8	
	Dekorationspanel 3	Modell	BYFQ60B3W1							
	Dekorationspanel 3	Färg	Vit (RAL9010)							
Mått		Höjd x Bredd x Djup	mm						55x700x700	
Vikt		kg							2,7	
Fläkt - Luftflöde - 50 Hz		Kyla	Hög/nom./låg	m ³ /min	8,5/7/6,5	8,7/7,5/6,5	9/8/6,5	10/8,5/7	11,5/9,5/8	14,5/12,5/10
		Värme	Hög/nom./låg	m ³ /min	8,5/7/6,5	8,7/7,5/6,5	9/8/6,5	10/8,5/7	11,5/9,5/8	14,5/12,5/10
Luftfilter	Typ	Hartsnät med mögelmotstånd								
Ljudeffektsnivå	Kyla	Hög/nom.	dB(A)	49/-			50/-	51/-	54/-	60/-
Ljudtrycksnivå	Kyla	Hög/nom./låg	dB(A)	31,5/28/25,5	32/29,5/25,5	33/30/25,5	33,5/30/26	37/32/28	43/40/33	
	Värme	Hög/nom./låg	dB(A)	31,5/28/25,5	32/29,5/25,5	33/30/25,5	33,5/30/26	37/32/28	43/40/33	
Köldmedium	Typ/GWP	R-410A / 2.087,5								
Röranslutningar	Vätska	YD	mm						6,35	
	Gas	YD	mm						12,7	
	Kondensvatten	VP20 (I.D. 20/Y.D. 26)								
Strömförsörjning	Fas / Frekvens / Spänning	Hz/V	1~/50/220-240							
Ström - 50 Hz	Max amperestyrka i säkring (MFA)	A	16							
Styrsystem	Infraröd fjärrkontroll	BRC7F530W (vit panel) / BRC7EB530 (standardpanel) / BRC7F530S (grå panel)								
	Förenklad kabelansluten fjärrkontroll för hotellapplikationer	-								
	Trådansluten fjärrkontroll	BRC1D52 / BRC1E52A/B								

Måtten innefattar inte styrenheten | Innehåller fluorerande växthusgas

Daikin Europe N.V. Naamloze Vennootschap · Zandvoordestraat 300 · 8400 Oostende · Belgium · www.daikin.eu · BE 0412 120 336 · RPR Oostende (Responsible Editor)



ECPSV15-252

06/15



Den aktuella broschyren är enbart skapad i informations syfte och utgör därför inte något bindande erbjudande från Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. har sammanställt denna broschyr efter bästa förmåga. Ingen uttrycklig eller antydd garanti lämnas för fullständighet, riktighet, tillförlitlighet eller lämplighet för speciellt syfte av innehållet och produkterna och tjänsterna som presenteras här. Specifikationerna kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Daikin Europe N.V. fransäger sig uttryckligen allt ansvar för eventuell direkt eller indirekt skada, i den vidaste bemärkelse, som uppstår från eller är relaterad till användningen och/eller tolkningen av denna broschyr. Allt innehåll är upphovsrättskyddat av Daikin Europe N.V.