

„Ururu“ oro grynintuvas/ drėkintuvas su „Streamer“ technologija

MCK55W



„Ururu“ – drėkinimas



„Flash Streamer“ technologija

Tas pats įrenginys drėkina ir valo orą

- › Tas pats įrenginys drėkina ir valo
- › Grynas oras, dėl naudojamos oro valymo technologijos
- › Sulaiko smulkias dulkių daleles

- › Galingas įsiurbimas ir ypatingai tylus veikimas
- › Naujas stilingas ir kompaktiškas dizainas

MCK55W



MCK55WWM

Modelis		MCK		F55W	
Paskirtis				Statomas ant grindų	
Aptarnaujamas patalpos plotas		m ²		41	
Matmenys	Įrenginys	Aukštis x plotis x gylis		mm	
				700 x 270 x 270	
Svoris	Įrenginys			kg	
				9,5	
Korpusas	Spalva			Balta spalva	
Ventiliatorius	Tipas			Daugiamentis ventiliatorius („Sirocco“ ventiliatorius)	
	Oro srauto greitis	Oro valymas	Tylus / žemas / aukštas / itin aukštas	m ³ /val.	54 / 120 / 192 / 330
	Drėkinimas	Tylus / žemas / aukštas / itin aukštas		m ³ /val.	102 / 144 / 192 / 330
Garso slėgio lygis	Oro valymas	Tylus / žemas / aukštas / itin aukštas		dBA	19,0 / 29,0 / 39,0 / 53,0
	Drėkinimas	Tylus / žemas / aukštas / itin aukštas		dBA	25,0 / 33,0 / 39,0 / 53,0
Drėkinimas	El. galia	Tylus / žem. / vid. / itin aukštas		kW	0,011 / 0,014 / 0,019 / 0,058
	Drėkinimas	Tylus / žemas / aukštas / itin aukštas		ml/h	200 / 240 / 300 / 500
	Vandens bako talpa			l	2,7
Oro valymas	El. galia	Tylus / žem. / vid. / itin aukštas		kW	0,007 / 0,010 / 0,017 / 0,056
Blogų kvapų pašalinimo būdas					„Flash streamer“ + kvapus pašalinantis katalizatorius
Dulkių surinkimo būdas					Elektrostatinis HEPA filtras
Oro filtras	Tipas			Polietileno tereftalato tinklelis	
Ženklas	Elementas 01			Dulkės: 3 etapai / kvapas: 3 etapai / apsaugos nuo žiedadulkių režimas / vandens tiekimo indikatorius / užrakto nuo vaikų indikatorius / įjungimo ir išjungimo indikatorius / „Streamer“ indikatorius / „Econo“ režimas / MOIST (drėgmės) režimas / AUTO FAN (automatinio ventiliatoriaus) režimas / PM 2.5 jutiklių lemputė: 3 etapai / drėgmės stebėjimo indikatorius: 5 etapai / drėgmės nustatymas: žemas / standartinis / aukštas / oro srauto rodiklis: tylus / žemas / standartinis / itin aukštas / drėgnumas įjungtas arba išjungtas	
El. maitinimas	Fazė / dažnis / įtampa			Hz / V	
				1~/50/60/220-240/220-230	
Tipas					Drėkinantis oro valymo įrenginys

Aptarnaujamos patalpos plotas yra rekomenduojamas naudojant įrenginį didžiausiu ventiliatoriaus greičiu (HH). Aptarnaujamos patalpos plotas nurodo plotą, iš kurio per 30 minučių gali būti pašalintas tam tikras dulkių dalelių kiekis. (JEM 1467) | Drėkinimo lygis keičiamas pagal vidaus ir lauko temperatūrą bei drėgnumą. Matavimo sąlyga: 20 °C temperatūros, 30 % drėgmės. | Darbinio triukšmo lygiai – vidutinės reikšmės, matuojamos 1 m atstumu nuo įrenginio priekio, kairės, dešinės ir viršaus. (Jos atitinka reikšmes beaidėje kameroje) | Įrenginyje įtaisytas elektrostatinis HEPA filtras ir drėkinantieji filtrai.

Daikin Europe N.V. Naamloze Vennootschap · Zandvoordestraat 300 · 8400 Oostende · Belgium · www.daikin.eu · BE 0412 120 336 · RPR Oostende (atsakingas redaktorius)

Dabartinis lankstinukas sudarytas tik informaciniais tikslais, todėl nepriilygsta pasiūlymui, kuris „Daikin Europe N.V.“ įpareigoja „Daikin Europe N.V.“ sudarė šio lankstinuko turinį, atsižvelgdama į visas turimas žinias. Nesuteikiama jokios specialios arba numanomos garantijos dėl turinio ir čia pateiktų gaminių bei paslaugų užbaigtumo, tikslumo, patikimumo ar tinkamumo tam tikram tikslui. Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo. „Daikin Europe N.V.“ aiškiai plačiausia prasme atmeta bet kokią atsakomybę už bet kokią tiesioginę ar netiesioginę žalą, atsirandančią arba susijusią su šio lankstinuko naudojimu ir (arba) interpretavimu. Visam turiniui galioja „Daikin Europe N.V.“ autoriaus teisės.

ECPLT20-701

06/2020

