


# Purifikues ajri me teknologjinë Ururu Streamer

MCK55W



Ururu - krijimi i  
lagështisë



Flash Streamer

## Lagështim dhe pastrim i ajrit në një

- › Lagështim dhe pastrim në një
- › Ajër i purifikuar falë teknologjive të purifikimit të ajrit
- › Kap grimcat e imëta të pluhurit
- › Thithje e fuqishme dhe qetësi si pëshpërimë
- › Dizajn i ri elegant dhe kompakt

# MCK55W



MCK55WWM

Njësi individuale		MCK	55W
Përdorimi			Lloj që qëndron në dyshe
Sipërfaqja e hapësirës së përdorur		m <sup>2</sup>	41
Dimensionet	Njësia Lartësi x Gjerësi x Thellësi	mm	700 x270 x270
Pesha	Njësia	kg	9,5
Veshja e jashtme	Ngjyra		E bardhë
Ventilatori	Lloji		Ventilator me shumë fletë (ventilator Sirocco)
	Vëllimi i qarkullimit të ajrit	Funksioni për pastrimin e ajrit	I heshtur/I ulët/I mesëm/Turbo
			m <sup>3</sup> /h 54 /120 /192 /330
		Funksioni për krijimin e lagështisë	I heshtur/I ulët/I mesëm/Turbo
			m <sup>3</sup> /h 102 /144 /192 /330
Niveli i presionit të zhurmës	Funksioni për pastrimin e ajrit	I heshtur/I ulët/I mesëm/Turbo	dBA 19,0 /29,0 /39,0 /53,0
	Funksioni për krijimin e lagështisë	I heshtur/I ulët/I mesëm/Turbo	dBA 25,0 /33,0 /39,0 /53,0
Funksioni për krijimin e lagështisë	Fuqia në hyrje	I heshtur/L/M/Turbo	kW 0,011 /0,014 /0,019 /0,058
	Lagështimi	I heshtur/I ulët/I mesëm/Turbo	ml/h 200 /240 /300 /500
	Kapaciteti i rezervuarit të ujit		l 2,7
Funksioni për pastrimin e ajrit	Fuqia në hyrje	I heshtur/L/M/Turbo	kW 0,007 /0,010 /0,017 /0,056
Metoda e largimit të aromave			Flash Streamer + katalist aromatizues
Metoda e grumbullimit të pluhurit			Filtri elektrostatik HEPA
Filtër ajri	Lloji		Rrjetë prej polietileni tereftalati
Shenja	Artikulli	01	Pluhuri: 3 faza / Aromat e këqija: 3 faza / Regjimi kundër polenit / Llamba e furnizimit me ujë / Llamba e bllokimit për fëmijët / Llamba NDEZUR/FIKUR / Llamba e Streamer / Regjimi ekonomik /Regjimi MOIST / Regjimi AUTO FAN / PM 2. Llambë me 5 sensorë: 3 faza / Llamba e monitorimit të lagështirës: 5 faza / Cilësimi i lagështisë: I ulët/Standard/I lartë / Shkalla e qarkullimit të ajrit: I qetë/I ulët/Standard/Turbo / Lagështia fikur/ndezur
Furnizimi me energji	Faza/Frekuenca/Tensioni	Hz/V	1~/50/60/220-240/220-230
Lloji			Pastrues ajri që krijon lagështi

Sipërfaqja e hapësirës së përdorur është e përshtatshme për funksionimin e njësisë së shpejtësisë maksimale të shpejtësisë së ventilatorit (HH). Sipërfaqja e hapësirës së përdorur tregon hapësirën ku një sasi e caktuar grimcash pluhuri mund të hiqet për 30 minuta. (JEM 1467) | Shuma e krijimit të lagështirës ndryshon në përputhje me temperaturat dhe lagështinë e brendshme dhe të jashtme. Kushtet e matura: 20°C temperatura, 30% lagështia. | Nivelet e zhurmës gjatë funksionimit janë mesatarja e vlerave të matura në 1 m largësi nga pjesa e përparme, e majtë, e djathtë dhe e sipërme e njësisë. (Kjo është e barabartë me vlerën në një dhomë anekoike) | Filtri elektrostatik HEPA dhe filtrat lagështues i janë bashkuar njësisë.

## DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

campus 21, Europaring F12/402, A-2345 Brunn am Gebirge · Tel.: +43 / 2236 / 32557 · Faks: +43 / 2236 / 32557-910 · e-mail: office@daikin.at · www.daikin.at

Broshura aktuale është hartuar vetëm nëpërmjet informacionit dhe nuk përbën ndonjë ofertë detyruese për Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. e ka hartuar përbajtjen e kësaj broshure me njohuritë e saj më të mira. Nuk jepet asnjë garanci e shprehur ose e nënkuptuar për plotësinë, saktësinë, besueshmërinë ose përshtatshmërinë për qëllime të veçanta të përbajtjes së saj dhe të produkteve dhe shërbimeve të paraqitura këtu. Specifikimet u nënshtrohen ndryshimeve pa njoftim paraprak. Daikin Europe N.V. refuzon në mënyrë të qartë çdo përgjegjësi për dëmtim direkt ose indirekt, në kuptimin më të gjerë, i cili lind ose lidhet me përdorimin dhe/ose interpretimin e kësaj broshure. E drejta e autorit për të gjithë përbajtjen është e Daikin Europe N.V.

ECPSQ20-701

06/2022

