


























Produktportfölj:
Vätskekylare/ värmepumpar
och luftbehandling
för din fastighet



Luftkylda vätskekyllare, luft/vatten värmepumpar och kondensoraggregat

	Typ av köldmedium *	Köldmediekretsar	Frekvensomformare	Fri kyla	Kompressor			Vattenvärmeväxlare		Verkningsgrad				Ljudversion				
					Swing	Scroll	Skruv	Plattvärmeväxlare **	Single pass tub och mantel	Bra	Bättre	Bäst	Hög omgivning	Standard	Låg	Reducerad	Extra låg	
Endast kyla																		
EWAQ~BVP		R-410A	1	●		●			●		●				●			
EWAQ~ACW1		R-410A	1	●			●		●		●				●			
EWAQ~BA*		R-410A	1	●			●		●		●				●			
EWAQ~G-		R-410A	1				●		●		●	●			●		●	
EWAQ~E-		R-410A	1				●		●			●			●	●	●	
EWAQ~F-		R-410A	2				●		●		●	●			●	●	●	
EWAQ~GZ		R-410A	1-2	●			●		●			●			●		●	
EWAD~E-		R-134a	1					●	●		●				●	●		
EWAD~D-		R-134a	2					●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
EWAD~C-		R-134a	2-3					●	●		●	●	●		●	●	●	
EWAD~CZ		R-134a	2-3	●				●	●			●			●	●	●	
EWAD~CF		R-134a	2		●			●	●			●			●	●	●	
EWAD~TZ		R-134a	1-2	●				●	●	●	●	●			●		●	
EWAD~TZ B		R-134a	1-2	●				●	●	●	●	●			●	●	●	
Värmepump																		
EWYQ~BVP		R-410A	1	●		●			●		●				●			
EWYQ~ACW1		R-410A	1	●			●		●		●				●			
EWYQ~BA*		R-410A	1	●			●		●		●				●			
SEHVX-AAW SERHQ-AAW1		R-410A	1	●			●		●		●				●			
EWYQ~G-		R-410A	1				●		●			●			●		●	
EWYQ~F-		R-410A	1-2				●		●			●			●	●	●	
EWYD~BZ		R-134a	2-3	●				●	●		●				●	●		
Kondensorenhet																		
ERAD~E-		R-134a	1					●			●				●	●		




















Kyleffekt (kW)
Värmeeffekt (kW)




Hög verkningsgrad och mångsidighet

Daikin är nytänkande och levererar revolutionerande luftkonditionerar till världen. Som industriledande kommer vi att fortsätta skapa nya värden genom att förutspå kundernas framtida behov för alla miljöer. Daikins vätskekylare och aggregat för luftbehandling ger det ultimata inom tillförlitlighet och flexibilitet. Våra vätskekylare, fläktkonvektorer och luftbehandlingsaggregat luftbehandlingsenheter levererar överlägsen verkningsgrad inom mängder av tillämpningar.

Vätskekylade vätskekylare/ värmepumpar

	Typ av köldmedium *	Köldmedietretsar	Frekvensomformare	Kompressor			Vattenvärmeväxlare			Verkningsgrad			Ljud-version
				Scroll	Skruv	Centrifugal	Plattvärmeväxlare **	En pass tubpanna	Tubpanna	Bra	Bättre	Bäst	
Vätskekylade vätskekylare/ värmepumpar													
EWWP~KBWIN		R-407C	1-2-4-6		●						●		●
EWHQ~G-		R-410A	1		●			●					
EWQ~G-		R-410A	1		●			●					●
EWQ~L-		R-410A	2		●			●					●
EWWD~J-		R-134a	1-2			●		●					●
EWWD~G-		R-134a	1-2			●			●		●		●
EWWD~I-		R-134a	1-2-3			●			●		●		●
EWWD~H-		R-134a	1			●				●	Flödande	●	●
Vätskekylade vätskekylare (endast kyla)													
EWQ~B-		R-410A	1-2			●			●		●	●	●
EWWD-VZ		R-134a	1	●		●				●	Flödande	●	●
Vätskekylare/värmepump utan kondensor													
EWLP~KBWIN		R-407C	1-2		●			●	BPHE			●	●
EWLQ~G-		R-410A	1		●			●					●
EWLQ~L-		R-410A	2		●			●					●
EWLD~J-		R-134a	1-2			●		●					●
EWLD~G-		R-134a	1-2			●			●				●
EWLD~I-		R-134a	1-2-3			●			●				●
Vätskekylade centrifugalaggregat													
EWWD~FZ		R-134a	1	●			●		●	Flödande		●	●
DWSC DWDC		R-134a	1	tillval			●		●	Flödande		●	●
6 000 RT CENTRIFUGAL		R-134a	2 per kylaggregat				●		●	Flödande		●	●




Fläktkonvektorer

Typ	Modell	Produktnamn	Fläktmotor	Fläktmotortyp	Kapacitet
Takmonterad kassett	Takmonterad 4-vägsblåsande kassett - 900 x 900 kassett - Hög verkningsgrad, kontinuerlig luftflödesreglering och fläkthastighetsmodulering - Minskade ljudnivåer - Enkel installation och skötsel	FWG-AT/AF		EC	Kyla: 2,0~ 11,75 kW Värme: 3,3~ 15,65 kW
	Rundblåsande kassett - 900 x 900 kassett - 360° luftutsläpp ger jämnt luftflöde - Integrerat friskluftsintag - Enkel installation i hörn - Standard kondensvattenpump med 850 mm lyft	 FWC-BT/BF		EC	Kyla: 4,0 - 8,7 kW Värme: 5,5 - 12,1 kW
	Takmonterad 4-vägsblåsande kassett - 600 x 600 kassett - Integrerat friskluftsintag - Horisontell autoswing - Enkel installation i hörn - Standard kondensvattenpump med 750 mm lyft	FWF-BT/BF		AC	Kyla: 1,4 - 5,2 kW Värme: 2,3 - 6,7 kW
	Takmonterad 4-vägsblåsande kassett - 600 x 600 kassett - Enkel installation och skötsel - Luftflöde med hög effekt - Standard kondensvattenpump med 700 mm lyft	FWF-CT		AC	Kyla: 1,91 - 4,54 kW Värme: 2,64 - 5,28 kW
Väggmodell (golv)	Golvmonterad enhet - För vertikal montering - Kontinuerlig luftflödesreglering och fläkthastighetsmodulering - Upp till 70 % energibesparingar - Låga ljudnivåer	FWZ-AT/AF		EC	Kyla: 2,64 - 10,08 kW Värme: 2,46 - 11,18 kW
	Golvmonterad enhet - För horisontell eller vertikal dold montering - Isolerade ventiler, ingen extra dräneringsskål krävs - Snabbkopplingar för elektriska alternativ: inga verktyg behövs - Enkel skötsel	FVV-DAT/DAF		AC	Kyla: 1,46 - 8,02 kW Värme: 1,90 - 10,03 kW
Tak-/ väggmodell (flexi)	Flexi-typenhet - För horisontell eller vertikal montering - Kontinuerlig luftflödesreglering och fläkthastighetsmodulering - Upp till 70 % energibesparingar - Låga ljudnivåer	FWR-AT/AF		EC	Kyla: 2,64 - 10,08 kW Värme: 2,46 - 11,18 kW
	Flexi-typenhet - För horisontell eller vertikal dold montering - Isolerade ventiler, ingen extra dräneringsskål krävs - Snabbkopplingar för elektriska alternativ: inga verktyg behövs - Enkel skötsel	FWL-DAT/DAF		AC	Kyla: 1,46 - 8,02 kW Värme: 1,90 - 10,03 kW
	Inbyggd flexi-typenhet - För horisontell eller vertikal dold montering - Kontinuerlig luftflödesreglering och fläkthastighetsmodulering - Upp till 70 % energibesparingar - Låga ljudnivåer	FWS-AT/AF		EC	Kyla: 2,64 - 10,08 kW Värme: 2,46 - 11,18 kW
	Inbyggd flexi-typenhet - För horisontell eller vertikal dold montering - Isolerade ventiler, ingen extra dräneringsskål krävs - Snabbkopplingar för elektriska alternativ: inga verktyg behövs - Enkel skötsel	FWM-DAT/DAF		AC	Kyla: 1,46 - 8,02 kW Värme: 1,90 - 10,03 kW
Väggmodell (Hi-wall)	Väggmonterad enhet - Mycket estetisk design på skåpet - Optimal luftfördelning - Enkel installation - Fläktmotor med 3 hastigheter	FWT-CT		AC	Kyla: 2,43 - 5,28 kW Värme: 3,22 - 7,33 kW
Infälld modell	Infälld takenhet med låg ESP - För horisontell dold montering - Tillgängligt statiskt tryck upp till 50 Pa - Enkel installation och skötsel - Fläktmotor med 4 hastigheter - Luftflöde med hög effekt	FWE-CT/CF		AC	Kyla: 2,10 - 9,96 kW Värme: 2,3 - 13,00 kW
	Infälld takenhet med medel ESP - För horisontell dold montering - Omedelbar justering efter förändringar av temperatur och relativ fuktighet - Tillgängligt statiskt tryck upp till 80 Pa - Låga ljudnivåer	FWP-AT		EC	Kyla: 2,61 - 6,47 kW Värme: 5,47 - 12,28 kW
	Infälld takenhet med medel ESP - För horisontell dold montering - Tillgängligt statiskt tryck upp till 80 Pa - Elmotorer med 7 hastigheter (termiskt skydd på lindningar) - Enkel skötsel	FWB-BT		AC	Kyla: 2,61 - 10,34 kW Värme: 5,47 - 18,78 kW
	Infälld takenhet med hög ESP - För horisontell eller vertikal dold montering - Tillgängligt statiskt tryck upp till 120 Pa - Enkel skötsel	FWD-AT/AF		AC	Kyla: 3,90 - 18,30 kW Värme: 4,05 - 21,92 kW
	Infälld takenhet med hög ESP - För horisontell eller vertikal dold montering - Tillgängligt statiskt tryck upp till 120 Pa - Enkel skötsel	FWN-AT/AF		EC	Kyla: 2,86 - 8,75 kW Värme: 3,63 - 18,10 kW


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	~	18
					•			•			•			
						•	•	•	•					
		•	•	•	•									
		•	•	•										
		•	•			•		•						
	•	•	•	•			•		•			•		
		•	•			•		•						
	•	•	•	•		•		•		•				
		•	•			•		•						
	•	•	•	•		•		•		•				
		•	•	•	•	•		•						
		•	•	•	•	•	•	•	•	•				
				•		•		•		•		•	•	
				•	•	•	•	•		•				



Luftbehandlingsaggregat



Daikin Europe N.V. Naamloze Vennootschap Zandvoordestraat 300 · 8400 Oostende · Belgien · www.daikin.eu · BE 0412 120 336 · RPR Oostende (ansvarig utgivare)



ECPSV17-401

09/17



Daikin Europe N.V. deltar i Eurovent Certification Programme för vätskekylenheter och hydroniska värmepumpar, fläktkonvektorer samt system med variabelt flöde av köldmediet. Se pågående giltighetscertifikat online: www.eurovent-certification.com

Den aktuella publikationen är enbart skapad i informationssyfte och utgör därför inte något bindande erbjudande från Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. har sammanställt denna publikation efter bästa förmåga. Ingen uttrycklig eller antydd garanti lämnas för fullständighet, riktighet, tillförlitlighet eller lämplighet för speciellt syfte av innehållet och produkterna och tjänsterna som presenteras här. Specifikationerna kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Daikin Europe N.V. avisar uttryckligen allt ansvar för eventuell direkt eller indirekt skada, i den vidaste bemärkelse, som uppstår från eller är relaterad till användningen och/eller tolkningen av denna publikation. Allt innehåll är upphovsrättskyddat av Daikin Europe N.V.

Denna publikation ersätter ECPSV16-401A. Tryckt på icke-klorblekt papper.