




# Installeringshåndbok

## Daikin Altherma – Lavtemperatur Split utendørsenhet



ERLQ004CAV3  
ERLQ006CAV3  
ERLQ008CAV3

Installeringshåndbok  
Daikin Altherma – Lavtemperatur Split utendørsenhet

Norsk

CE - DECLARATION-OF-CONFORMITY CE - KONFORMITÄTSEKRLÄRUNG CE - DECLARATION-DE-CONFORMITE CE - CONFORMITEITSEVERKLARING	CE - DECLARACION-DE-CONFORMIDAD CE - DICHIARAZIONE-DI-CONFORMITA CE - ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ	CE - DECLARAÇÃO-DE-CONFORMIDADE CE - ЗАВЯВЛЕНИЕ О-СООТВЕТСТВИИ CE - OVERENSTEMMESE/SEERKLERING CE - FÖRSÄKRAN-OM-ÖVERENSTÄMMELSE	CE - ERKLÆRING OM-SAMSVAR CE - ILMOITUS-YHDENMUKAISUJDESTA CE - PROHLÁŠENÍ-O-SHODĚ	CE - IZJAVA-O-USKLAĐENOSTI CE - MEGFELELŐSÉG-HYILATKOZAT CE - DEKLARACJA-ZGODNOŚCI CE - DECLARAȚIE-DE-CONFORMITATE	CE - IZJAVA O SKLADNOSTI CE - VASTAVUSDEKLARATSIioon CE - ДЕКЛАРАЦИЯ-ЗА-СЪОТВЕТСТВИЕ	CE - АΤΤΙΚΤΙΚΤΕΣ-DEKLARACIJA CE - ATBILSTĪBAS-DEKLARĀCIJA CE - VYHLÁŠENIE-ZHODY CE - UYUMLULUK-BİLDİRİŞİ
---	--	---	--	---	--	---

**Daikin Europe N.V.**

- 01 (E) declares under its sole responsibility that the equipment to which this declaration relates:
- 02 (D) erklärt auf seine alleinige Verantwortung daß die Ausrüstung für die diese Erklärung bestimmt ist:
- 03 (F) déclare sous sa seule responsabilité que l'équipement visé par la présente déclaration:
- 04 (NL) verklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de apparatuur waarop deze verklaring betrekking heeft:
- 05 (E) declara bajo su única responsabilidad que el equipo al que hace referencia la declaración:
- 06 (I) dichiara sotto la propria responsabilità che gli apparecchi a cui è riferita questa dichiarazione:
- 07 (GR) δηλώνει με αποκλειστική της ευθύνη ότι ο εξοπλισμός στον οποίο αναφέρεται η παρούσα δήλωση:
- 08 (P) declara sob sua exclusiva responsabilidade que os equipamentos a que esta declaração se refere:

- 09 (B) заявляет, исключительно под свою ответственность, что оборудование, к которому относится настоящее заявление:
- 10 (DK) erklærer under eneansvarlig, at udstyret, som er omfattet af denne erklæring:
- 11 (S) deklarerar i egenskap av huvudsansvarig, att utrustningen som berörs av denna deklaras innehått att:
- 12 (N) erklærer et fullstendig ansvar for at det utstyr som berøres av denne deklarasjon innebærer at:
- 13 (FI) ilmoittaa yksinomaan omalla vastuullaan, että tämän ilmoituksen tarkoitamat laitteet:
- 14 (CZ) prohlašuje ve své plné odpovědnosti, že zařizeni, k němuž se toto prohlášení vztahuje:
- 15 (HR) izjavljuje pod isključivo vlastitom odgovornošću da oprema na koju se ova izjava odnosi:
- 16 (H) teljes felelősségre tudatában kijelenti, hogy a berendezések, melyekre e nyilatkozat vonatkozik:

- 17 (PL) deklaruje na własną i wyłączną odpowiedzialność, że urządzenia, których ta deklaracja dotyczy:
- 18 (RO) declară pe proprie răspundere că echipamentele la care se referă această declarație:
- 19 (CS) z vsou odgovorností izjavlja, da je oprema naprav, na katero se izjava nanaša:
- 20 (LT) kinnitab oma täielikul vastutusel, et käesoleva deklaratsiooni alla kuuluv varustus:
- 21 (BG) декларира на своя отговорност, че оборудването, за което се отнася тази декларация:
- 22 (IT) vislaška savo atsakomybę skelbia, kad įranga, kuriai taikoma ši deklaracija:
- 23 (LV) ar pilnu atbildību aplicina, ka tālāk aprakstītās iekārtas, uz kurām attiecas šī deklarācija:
- 24 (SK) vyhlasuje na vlastní zodpovednosť, že zariadenie, na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie:
- 25 (TR) tamamen kendiri sorumluluğunda olmaks üzere bu bildirimim ilgili olduğunu donanimimin aşıjadiki gibi olduğunu beyan eder:

**ERLQ004CAV3, ERLQ006CAV3, ERLQ008CAV3,**

- 01 are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these are used in accordance with our instructions:
- 02 der/den folgenden Norm(en) oder einem anderen Normdokument oder -dokumenten entspricht/entsprechen, unter der Voraussetzung, daß sie gemäß unseren Anweisungen eingesetzt werden:
- 03 sont conformes à la/aux norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s), pour autant qu'ils soient utilisés conformément à nos instructions:
- 04 conform de volgende norm(en) of één of meer andere bindende documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig onze instructies:
- 05 están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con nuestras instrucciones:
- 06 sono conformi al(i) seguente(i) standard(s) o al(tri) documento(i) a carattere normativo, a patto che vengano usati in conformità alle nostre istruzioni:
- 07 είναι σύμφωνα με το(α) ακόλουθο(α) πρότυπο(α) ή άλλο έγγραφο(α) κανονισμών, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες μας:
- 08 estão em conformidade com a(s) seguinte(s) norma(s) ou outro(s) documento(s) normativo(s), desde que estes sejam utilizados de acordo com as nossas instruções:

- 09 соответствуют следующим стандартам или другим нормативным документам, при условии их использования согласно нашим инструкциям:
- 10 overholder følgende standard(er) eller andet/andre retningsgivende dokument(er), forudsat at disse anvendes i henhold til vore instrukser:
- 11 respektive utrustning är utförd i överensstämmelse med och följer följande standard(er) eller andra normgivande dokument, under förutsättning att användning sker i överensstämmelse med våra instruktioner:
- 12 respektive utstyr er i overensstemmelse med følgende standard(er) eller andre normgivende dokument(er), under forutsetning av at disse brukes i henhold til våre instrukser:
- 13 vastaavat seuraavien standardien ja muiden ohjeellisten dokumenttien vaatimuksia edellyttäen, että niitä käytetään ohjeidemme mukaisesti:
- 14 za předpokladu, že jsou využívány v souladu s našimi pokyny, odpovídají následujícím normám nebo normativním dokumentům:
- 15 u skladu sa sljedećim standardom(ima) ili drugim normativnim dokumentom(ima), uz uvjet da se oni koriste u skladu s našim uputama:
- 16 megfelelnek az alábbi szabvány(ok)nak vagy egyéb irányadó dokumentum(ok)nak, ha azokat előírás szerint használják:

- 17 spēlnejājamjāy vyimogi nāstēpējāyāy normi i innych dokumentāy normalizāyāyāy, pod warunkiem že ūzywane sāj zgodnie z naszymi instrukcjami:
- 18 sunt in conformitate cu urmātorul (urmātoarele) standard(e) sau alt(e) document(e) normativ(e), cu condiția ca acestea sāj sāj folizate in conformitate cu instrucțiunile noastre:
- 19 sklādni z nāslednjimi standardi in drugiimi normatīvi, pod pogojem, da se uporabljāyo u sklādu z našimi navodili:
- 20 on vastavuses jājrgmis(t)je standardi(te)ja vāi teiste normativsete dokumentidega, kui neid kasutatakse vastavalt meie juhenditele:
- 21 съответстват на следните стандарти или други нормативни документи, при условие, че се използват съгласно нашите инструкции:
- 22 atitinka žemiau nurodytus standartus ir (arba) kitus norminius dokumentus su sąlyga, kad yra naudojami pagal mūsų nurodymus:
- 23 tad, ja lietoati atbilstoši ražotāļa norādījumiem, atbilst sekojošiem standartiem un citiem normatīviem dokumentiem:
- 24 sú v zhode s nasledovnou(y)mi normou(ami) alebo inými(i) normatívnymi(i) dokumentom(ami), za predpokladu, že sa používajú v súlade s našim návodom:
- 25 ūrinŭn, taimitan mōza gōre kullānīlmasi koşuluya aşıjadiki standartlar ve norm belirlen belgelele uyumludur:

**EN60335-2-40,**

- 01 following the provisions of:
- 02 gemäß den Vorschriften der:
- 03 conformément aux stipulations des:
- 04 overeenkomstig de bepalingen van:
- 05 siguiendo las disposiciones de:
- 06 secondo le prescrizioni per:
- 07 με τηρήσει των διατάξεων των:
- 08 de acordo com o previsto em:
- 09 в соответствии с положениями:
- 10 under iagttagelse af bestemmelserne i:
- 11 enligt villkoren i:
- 12 gitt i henhold til bestemmelsene i:
- 13 noudattaen määräyksä:
- 14 za dodržení ustanovení předpisu:
- 15 prema odredbama:
- 16 követeli a(z):
- 17 zgodnie z postanowieniami Dyrektyw:
- 18 in urma prevederilor:
- 19 ob upoštevanju določil:
- 20 vastavalt nõuetele:
- 21 следвайки клаузите на:
- 22 laikantis nuostatų, pateikiamų:
- 23 levrójet prasības, kas noteiktas:
- 24 odzřazující ustanovenia:
- 25 bunun koşullarına uygun olarak:

**Low voltage 2006/95/EC  
Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC \***

- 01 Directives, as amended.
- 02 Direktiven, gemäß Änderung.
- 03 Directives, telles que modifiées.
- 04 Richtlijnen, zoals geamendeerd.
- 05 Directivas, según lo enmendado.
- 06 Direttive, come da modifica.
- 07 Οδηγίες, όπως τροποποιήθεί.
- 08 Directivas, conforme alteração em.
- 09 Директив с всички поправкими.
- 10 Direktiver, med senere ændringer.
- 11 Direktiv, med foretagne ændringer.
- 12 Direktivev, med foretatte ændringer.
- 13 Direktivev, sellaisina kuin ne ovat muuttetuina.
- 14 v platném znění.
- 15 Smjernice, kako je izmijenjeno.
- 16 irányelv(ek) és módosításiak rendelkezéseit.
- 17 z późniejszych poprawkami.
- 18 Directiveor, cu amendamentele respective.
- 19 Direktiivd z vsemi spremembami.
- 20 Direktiivd koos muudatustega.
- 21 Директиви, с технике изменения.
- 22 Direktiivose su rapillydmis.
- 23 Direktiivās un to papildinājums.
- 24 Smernice, v platnom znění.
- 25 Değiştirilmiş hallerine Yönetmelikler.

- 01 Note\* as set out in <A> and judged positively by <B>
- 02 Hinweis\* wie in <A> aufgeführt und von <B> positiv beurteilt gemäß Zertifikat <C>
- 03 Remarque\* tel que défini dans <A> et évalué positivement par <B> conformément au Certificat <C>
- 04 Bemerk\* zoals vermeld in <A> en positief beoordeeld door <B> overeenkomstig Certificat <C>
- 05 Nota\* como se establece en <A> y es valorado positivamente por <B> de acuerdo con el Certificado <C>
- 06 Nota\* delineto nel <A> e giudicato positivamente da <B> secondo il Certificato <C>
- 07 Σημείωση\* όπως καθορίζεται στο <A> και κρίνεται θετικά από το <B> σύμφωνα με το Πιστοποιητικό <C>
- 08 Nota\* tal como estabelecido em <A> e com o parecer positivo de <B> de acordo com o Certificado <C>
- 09 Примечание\* как указано в <A> и в соответствии с положительным решением <B> согласно Свидетельству <C>
- 10 Bemærk\* som anført i <A> og positivt vurderet af <B> i henhold til Certificat <C>

- 11 Information\* enligt <A> och godkänts av <B> enligt Certifikatet <C>
- 12 Merk\* som det fremkommer i <A> og gennem positiv bedømmelse af <B> ifølge Sertifikat <C>
- 13 Huom\* jotka on esitetty asiakkajassa <A> ja jotka <B> on hyväksynyt Sertifikaatin <C> mukaisesti, jak bylo uvedeno v <A> a pozitivně zjištěno <B> v souladu s osvědčenim <C>
- 14 Poznámka\* kako je izloženo u <A> i pozitivno ocijenjeno od strane <B> prema Certifikatu <C>
- 15 Napomena\*
- 16 Megjegyzés\* a(z) <A> alapján, a(z) <B> igazolta a megfelelőlést, a(z) <C> tanúsítvány szerinti, zgodnie z dokumentacją <A>, pozytywną opinią <B> i Świadectwem <C>
- 17 Uwaga\*
- 18 Notat\*
- 19 Opomba\*
- 20 Märkus\*

- 21 Забелуха\* както е изложено в <A> и оценено положително от <B> съгласно Сертификата <C>
- 22 Pastaba\* kaip nustatyta <A> ir kaip teigiamai nuspresta <B> pagal Sertifikatą <C>
- 23 Piezīmes\* kā norādīts <A> un atbilstoši <B> pozitīvajam vērtējumam saskaņā ar sertifikātu <C>
- 24 Poznámka\* ako bolo uvedené v <A> a pozitívne zistené <B> v súlade s osvedčením <C>
- 25 Not\*

<A>	DAIKIN.TCF.015P4/03-2012
<B>	DEKRA (NB0344)
<C>	74736-KRQ/EMC97-4957



Jean-Pierre Beuselincq  
Director  
Ostend, 2nd of May 2012

**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

3PW68004-6B

# Innholdsfortegnelse

<b>1 Om dokumentasjonen .....</b>	<b>3</b>
1.1 Om dette dokumentet .....	3
<b>2 Om boksen .....</b>	<b>3</b>
2.1 Utendørsanlegg .....	3
2.1.1 Slik fjerner du tilbehør fra utendørsanlegget .....	3
<b>3 Installasjon .....</b>	<b>3</b>
3.1 Åpne anleggene .....	3
3.1.1 Slik åpner du utendørsanlegget .....	3
3.2 Montere utendørsanlegget .....	4
3.2.1 Slik klargjør du monteringsstrukturen .....	4
3.2.2 Slik klargjør du dreneringsarbeidet .....	5
3.2.3 Slik monterer du utendørsanlegget .....	5
3.2.4 Slik forhindrer du at utendørsanlegget velter .....	6
3.3 Koble til kjølerøropplegget .....	6
3.3.1 Slik kobler du kjølerøret til utendørsanlegget .....	6
3.4 Kontrollere kjølerørene .....	6
3.4.1 Slik ser du etter lekkasjer .....	6
3.4.2 Slik utfører du vakuumbørsting .....	6
3.5 Fylle på kjølemiddel .....	6
3.5.1 Slik faststår du ekstra mengde kjølemiddel .....	6
3.5.2 Slik fyller du på kjølemiddel .....	6
3.5.3 Slik fester du etiketten for fluoriserte drivhusgasser ..	7
3.6 Koble til det elektriske ledningsopplegget .....	7
3.6.1 Om overholdelse av elektriske bestemmelser .....	7
3.6.2 Slik kobler du det elektriske ledningsopplegget til utendørsanlegget .....	7
3.7 Ferdigstille monteringen av utendørsanlegget .....	7
3.7.1 Slik ferdigstiller du monteringen av utendørsanlegget .....	7
<b>4 Starte opp utendørsanlegget .....</b>	<b>7</b>

## 1 Om dokumentasjonen

### 1.1 Om dette dokumentet

#### Målpublikum

Autoriserte montører

#### Dokumentasjonssett

Dette dokumentet er en del av et dokumentasjonssett. Hele settet består av:

Dokument	Inneholder...	Format
Generelle sikkerhetshe nsyn	Sikkerhetsinstruksjoner du må lese før montering	Papir (i boksen til innendørsenheten)
Bruerveiled ning for montering av innendørsen het	Installeringsanvisninger	
Bruerveiled ning for montering av utendørsen het	Installeringsanvisninger	Papir (i boksen til utendørsenheten)
Referanse gide for installatør	Klargjøring av installasjonen, tekniske spesifikasjoner, gode rutiner, referansedata,...	CD/DVD (i boksen til innendørsenheten)

Dokument	Inneholder...	Format
Tilleggsbok for tilleggsutstyr	Tilleggsinformasjon om hvordan du installerer tilleggsutstyr	Papir (i boksen til innendørsenheten) CD/DVD (i boksen til innendørsenheten)

Oppdateringer av brukerdokumentasjonen kan være tilgjengelig på det regionale Daikin-webområdet eller via forhandleren.

## 2 Om boksen

### 2.1 Utendørsanlegg


#### 2.1.1 Slik fjerner du tilbehør fra utendørsanlegget

- 1 Løft utendørsanlegget.




#### LIVSFARE

Du kan bare håndtere utendørsanlegget som følger:



- 2 Fjern tilbehøret i bunnen av pakken.



- a Bruerveiledning for montering av utendørsanlegg
- b Etikett for fluorisert drivhusgass
- c Flerspråklig etikett for fluoriserte drivhusgasser
- d Anleggets festeplate


## 3 Installasjon

### 3.1 Åpne anleggene

#### 3.1.1 Slik åpner du utendørsanlegget

- 1 Fjern 1 skruer fra servicedekselet.

### 3 Installering



2 Fjern servicedekselet.

### 3.2 Montere utendørsanlegget


#### 3.2.1 Slik klargjør du monteringsstrukturen

Hvis anlegget monteres direkte på gulvet, gjør du klar 4 sett med M8 eller M10 ankerbolter, muttere og underlagsskiver (kjøpes lokalt) som følger:




#### INFORMASJON

Den maksimale høyden på boltene sine øvre fremstikkende del er 15 mm.




For å garantere god drift av enheten i områder med fare for snøfall må det settes av minst 10 cm under enhetens bunnplate. Det anbefales å konstruere en pidestall med samme høyde som maksimal snøfallshøyde. På denne pidestallen anbefales det å installere tilleggsutstyret EKFT008CA for å garantere minimumsavstanden på 10 cm under enhetens bunnplate.



a Maksimal snøfallshøyde


b EKFT008CA tilleggsutstyr

Hvis anlegget monteres på braketter mot veggen, anbefales det å bruke tilleggsutstyret EKFT008CA og installere anlegget slik:



a Maksimal snøfallshøyde

b EKFT008CA tilleggsutstyr



#### 3.2.2 Slik klargjør du dreneringsarbeidet


Sørg for at kondensvann kan tømmes på forsvarlig måte.




#### MERKNAD

Hvis dreneringshullene på utendørsanlegget er blokkert, må du sørge for minst 300 mm klaring under utendørsanlegget.

En ekstra dreneringssump (EKDP008CA) kan brukes til å samle opp dreneringsvann. Dreneringssumpen består av:



a Dreneringssump  
b U-bjelker




#### 3.2.3 Slik monterer du utendørsanlegget



#### LIVSFARE

Du må IKKE fjerne den beskyttende pappen før anlegget er ferdig montert.

- 1 Løft utendørsanlegget som beskrevet under "2.1.1 Slik fjerner du tilbehør fra utendørsanlegget" på side 3.
- 2 Monter utendørsanlegget som følger:




a Luftutslipp



#### MERKNAD

Pidestallen MÅ rettes inn i forhold til baksiden av U-bjelken.

- 3 Fjern den beskyttende pappen og anvisningsarket.




a Beskyttende papp  
b Anvisningsark

## 3 Installering

### 3.2.4 Slik forhindrer du at utendørsanlegget velter

- 1 Klargjør 2 kabler som angitt i følgende illustrasjon (kjøpes lokalt).
- 2 Plasser de 2 kablene over utendørsenheten.
- 3 Sett inn en gummiplate mellom kablene og utendørsenheten for å forhindre at kablet riper opp lakken (kjøpes lokalt).
- 4 Sett på kablens endestykker. Stram til disse endestykkene.




### 3.3 Koble til kjølerøropplegget



**FARE: BRENNSKADER**

#### 3.3.1 Slik kobler du kjølerøret til utendørsanlegget

- 1 Koble forbindelsen for kjølemiddel i væskeform fra innendørsanlegget til væskeavstengningsventil. Koble forbindelsen for kjølemiddel i gassform fra utendørsanleggets gassavstengningsventil.



- a Væskeavstengningsventil
- b Gassavstengningsventil
- c Utløpsport

- 2 Koble forbindelsen for kjølemiddel i gassform fra innendørsanlegget til gassavstengningsventil.

### 3.4 Kontrollere kjølerørene

#### 3.4.1 Slik ser du etter lekkasjer



##### MERKNAD

- IKKE overskrid det maksimale driftstrykket på 4000 kPa (40 bar).
- Bruk bare anbefalt bobletestmiddel.

- 1 Tilfør systemet nitrogen gass opp til et målertrykk på minst 200 kPa (2 bar).
- 2 Test for lekkasjer ved å smøre bobletestmiddel på alle rørforbindingene.
- 3 Slipp ut all nitrogen gassen.

#### 3.4.2 Slik utfører du vakuumbørking

- 1 Sett systemet i vakuum inntil trykket på manifolden viser  $-0,1$  MPa ( $-1$  bar).
- 2 La det stå slik i 4–5 minutter, og kontroller trykket:

Hvis trykket...	Resultat...
Ikke endres	Det er ingen fuktighet i systemet. Denne prosedyren er ferdig.
Øker	Det er fuktighet i systemet. Gå til neste trinn.

- 3 Tøm i minst 2 timer til manifoldtrykket når  $-0,1$  MPa ( $-1$  bar).
- 4 Etter at du har slått AV pumpen, kontrollerer du trykket i minst 1 time.
- 5 Hvis du IKKE når ønsket vakuum eller ikke kan opprettholde vakuumbørking i 1 time, gjør du følgende:
  - Se etter lekkasjer igjen.
  - Utfør vakuumbørking igjen.



##### MERKNAD

Sørg for å åpne gasstoppventilen etter installering og vakuumbørking av røropplegget. Drift av systemet med lukket ventil kan føre til at kompressoren bryter sammen.

### 3.5 Fulle på kjølemiddel

#### 3.5.1 Slik faststår du ekstra mengde kjølemiddel

Hvis den totale lengden på væskerøropplegget er...	Resultat...
$\leq 10$ m	IKKE tilfør ekstra kjølemiddel.
$> 10$ m	Tilfør 20 g kjølemiddel per ekstra meter (over 10 m).

#### 3.5.2 Slik fyller du på kjølemiddel




##### ADVARSEL

Bruk bare R410A som kjølemiddel. Andre stoffer kan forårsake eksplosjoner og ulykker.

- 1 Koble kjølemiddelsylinderen til serviceporten.
- 2 Fyll på den ekstra kjølemiddelmengden.
- 3 Åpne gasstoppventilen.

### 3.5.3 Slik fester du etiketten for fluoriserte drivhusgasser

1 Fyll ut etiketten som følger:



- a Fra den flerspråklige etiketten om fluoriserte drivhusgasser river du av det aktuelle språket og fester det på toppen av a.
- b Fabrikkpåfylt mengde: se anleggets merkeplate
- c Ekstra mengde kjølemiddel som ble påfylt
- d Total mengde kjølemiddel som er påfylt

2 Fest etiketten på innsiden av utendørsanlegget nær gass- og væskeavstengningsventilene.

### 3.6 Koble til det elektriske ledningsopplegget



**FARE: ELEKTRISK STØT**



**ADVARSEL**

Bruk alltid multikjernekabler til strømforsyning.


#### 3.6.1 Om overholdelse av elektriske bestemmelser

Bare for ERLQ006CAV3+ERLQ008CAV3

Utstyr som overholder EN/IEC 61000-3-12 (en europeisk/ internasjonal teknisk standard som fastsetter grenseverdiene for harmonisk strøm generert av utstyr som er koblet til offentlige lavspenningssystemer med en inngangsstyrke på >16 A og ≤75 A per fase).


#### 3.6.2 Slik kobler du det elektriske ledningsopplegget til utendørsanlegget

- 1 Fjern de 2 skruene på bryterboksdekselet.
- 2 Fjern bryterboksdekselet.



3 Åpne ledningsklemmen.

4 Koble sammenkoblingskabelen til strømforsyningen som følger:




5 Sett på bryterboksdekselet.

### 3.7 Ferdigstille monteringen av utendørsanlegget

#### 3.7.1 Slik ferdigstiller du monteringen av utendørsanlegget

1 Isoler og fest røropplegget for kjølemiddel og sammenkoblingskabelen som følger:



- a Gassrør
- b Gassrørisolasjon
- c Sammenkoblingskabel
- d Væskerør
- e Væskerørisolasjon
- f Utvendig tape

2 Sett på servicedekselet.

## 4 Starte opp utendørsanlegget

Installeringshåndboken for innendørsanlegget har informasjon om konfigurering og idriftsetting av systemet.



Copyright 2012 Daikin

**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4PW73435-1A 2012.11