




Manual de instalare

Daikin Altherma – Unitate exterioară cu sistem split de temperatură scăzută



ERLQ004CAV3
ERLQ006CAV3
ERLQ008CAV3

Manual de instalare
Daikin Altherma – Unitate exterioară cu sistem split de temperatură
scăzută

romană

CE - DECLARATION-OF-CONFORMITY
CE - KONFORMITÄTSEKRLÄRUNG
CE - DECLARATION-DE-CONFORMITE
CE - CONFORMITEITSEVERKLARING

CE - DECLARACION-DE-CONFORMIDAD
CE - DICHIARAZIONE-DI-CONFORMITA
CE - ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

CE - DECLARAÇÃO-DE-CONFORMIDADE
CE - ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ
CE - ÖVERENSSTÄMMELSE/SEERKLÄRING
CE - FÖRSÄKRAN-OM-ÖVERENSTÄMMEELSE

CE - ERKLÆRING OM-SAMSVAR
CE - ILMOITUS-YHDENMUKAISUDESTA
CE - PROHLÁŠENÍ-O-SHODĚ

CE - IZJAVA-O-USKLAĐENOSTI
CE - MEGFELELŐSÉGH-NYILATKOZAT
CE - DEKLARACJA-ZGDODNOŚCI
CE - DECLARAȚIE-DE-CONFORMITATE

CE - IZJAVA O SKLADNOSTI
CE - VASTAVUSDEKLARATSIOON
CE - ДЕКЛАРАЦИЯ-ЗА-СЪОТВЕТСТВИЕ

CE - ATTIKTIKTES-DEKLARACIJA
CE - ATBILSTĪBAS-DEKLARĀCIJA
CE - VYHLÁŠENIE-ZHODY
CE - UYUMLULUK-BİLDİRİŞİ

Daikin Europe N.V.

- 01 declares under its sole responsibility that the equipment to which this declaration relates:
02 erklärt auf seine alleinige Verantwortung daß die Ausrüstung für die diese Erklärung bestimmt ist:
03 déclare sous sa seule responsabilité que l'équipement visé par la présente déclaration:
04 verklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de apparatuur waarop deze verklaring betrekking heeft:
05 declara bajo su única responsabilidad que el equipo al que hace referencia la declaración:
06 dichiara sotto la propria responsabilità che gli apparecchi a cui è riferita questa dichiarazione:
07 δηλώνει με αποκλειστική της ευθύνη ότι ο εξοπλισμός στον οποίο αναφέρεται η παρούσα δήλωση:
08 declara sob sua exclusiva responsabilidade que os equipamentos a que esta declaração se refere:

- 09 заявляет, исключительно под свою ответственность, что оборудование, к которому относится настоящее заявление:
10 erklærer under eneansvarlig, at udstyret, som er omfattet af denne erklæring:
11 deklarerer i egenskap av huvudsansvarig, att utrustningen som berörs av denna deklaration innebär att:
12 erklærer et fullstendig ansvar for at det utstyr som berøres av denne deklarasjon innebærer at:
13 ilmoittaa yksinomaan omalla vastuullaan, että tämän ilmoituksen tarkoitamat laitteet:
14 prohlašuje ve své plné odpovědnosti, že zařízení, k němuž se toto prohlášení vztahuje:
15 izjavljuje pod isključivo vlastitom odgovornošću da oprema na koju se ova izjava odnosi:
16 teļšs felelőssége tudatában kijelenti, hogy a berendezések, melyekre e nyilatkozat vonatkozik:

- 17 deklaruje na własną i wyłączną odpowiedzialność, że urządzenia, których ta deklaracja dotyczy:
18 declară pe proprie răspundere că echipamentele la care se referă această declarație:
19 z vsjo odgovornosti izjavlja, da je oprema naprav, na katero se izjava nanaša:
20 kinnitab oma täielikul vastutusel, et käesoleva deklaratsiooni alla kuuluv varustus:
21 deklariira na svoja otvornost, et ooborudanoeto, za koeto se otnaša taazi deklaraciiia:
22 visiška savo atsakomybe skelbia, kad įranga, kuriai taikoma ši deklaracija:
23 ar pilnu atbildību apliecinā, ka tālāk aprakstītās iekārtas, uz kurām attiecas šī deklarācija:
24 vyhlasuje na vlastnu zodpovednost, že zariadenie, na ktoré sa vztahuje toto vyhlásenie:
25 tamamen kendi sorumluluğunda olmak üzere bu bildirimini ilgili ölçüde donanımının aşağıdaki gibi olduğunu beyan eder:

ERLQ004CAV3, ERLQ006CAV3, ERLQ008CAV3,

- 01 are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these are used in accordance with our instructions:
02 der/den folgenden Norm(en) oder einem anderen Normdokument oder -dokumenten entspricht/entsprechen, unter der Voraussetzung, daß sie gemäß unseren Anweisungen eingesetzt werden:
03 sont conformes à la/aux norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s), pour autant qu'ils soient utilisés conformément à nos instructions:
04 conform de volgende norm(en) of één of meer andere bindende documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig onze instructies:
05 están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con nuestras instrucciones:
06 sono conformi al(i) seguente(i) standard(s) o al(tro) documento(i) a carattere normativo, a patto che vengano usati in conformità alle nostre istruzioni:
07 είναι σύμφωνα με το(α) ακόλουθο(α) πρότυπο(α) ή άλλο έγγραφο(α) κανονισμών, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες μας:
08 estão em conformidade com a(s) seguinte(s) norma(s) ou outro(s) documento(s) normativo(s), desde que estes sejam utilizados dos de acordo com as nossas instruções:

- 09 соответствуют следующим стандартам или другим нормативным документам, при условии их использования согласно нашим инструкциям:
10 overholder følgende standard(er) eller andet/andre retningsgivende dokument(er), forudsat at disse anvendes i henhold til vore instrukser:
11 respektive utrustning är utförd i överensstämmelse med och följer följande standard(er) eller andra normgivande dokument, under förutsättning att användning sker i överensstämmelse med våra instruktioner:
12 respektive utstyr er i overensstemmelse med følgende standard(er) eller andre normgivende dokument(er), under forutsetning av at disse brukes i henhold til våre instrukser:
13 vastaavat seuraavien standardien ja muiden ohjeellisten dokumenttien vaatimuksia edellyttäen, että niitä käytetään ohjeidemme mukaisesti:
14 za předpokladu, že jsou využívány v souladu s našimi pokyny, odpovídají následujícím normám nebo normativním dokumentům:
15 u skladu sa sljedjećim standardom(ima) ili drugim normativnim dokumentom(ima), uz uvjet da se oni koriste u skladu s našim uputama:
16 megfelelenek az alábbi szabvány(ok)nak vagy egyéb irányadó dokumentum(ok)nak, ha azokat előírás szerint használják:

- 17 spełniają wymogi następujących norm i innych dokumentów normalizacyjnych, pod warunkiem że używane są zgodnie z naszymi instrukcjami:
18 sunt in conformitate cu umătorul (următoarele) standard(e) sau alt(e) document(e) normative, cu condiția ca acestea să fie utilizate in conformitate cu instrucțiunile noastre:
19 skladi ni naslednjimi standardi in drugimi normativni, pod pogojem, da se uporabljajo v skladu z našimi navodili:
20 on vastavuses järgmis(te) standardi(te)ga või teiste normativsete dokumentidega, kui neid kasutatakse vastavalt meie juhenditele:
21 съответстват на следните стандарти или други нормативни документи, при условие, че се използват съгласно нашите инструкции:
22 atitinka žemiau nurodytus standartus ir (arba) kitus norminius dokumentus su sąlyga, kad yra naudojami pagal mūsų nurodymus:
23 tad, ja lietoati atbilstoši ražotāja norādījumiem, atbilst sekojošiem standartiem un citiem normatīviem dokumentiem:
24 sú v zhode s nasledovnou(y) normou(ami) alebo iným(i) normatívnym(i) dokumentom(ami), za predpokladu, že sa používajú v súlade s našim návodom:
25 ününün, talimatlan miza göre kullanılmaya koşulluyla aşağıdaki standartlar ve norm belirlen belgelele uyumludur:

EN60335-2-40,

- 01 following the provisions of:
02 gemäß den Vorschriften der:
03 conformément aux stipulations des:
04 overeenkomstig de bepalingen van:
05 siguiendo las disposiciones de:
06 secondo le prescrizioni per:
07 με τηνρηση των διατάξεων των:
08 de acordo com o previsto em:
09 в соответствии с положениями:
10 under iagttagelse af bestemmelserne i:
11 enligt villkoren i:
12 gilt i henhold til bestemmelsene i:
13 noudattaen määräyksiä:
14 za dodržení ustanovení předpisu:
15 prema odredbama:
16 követeli a(z):
17 zgodnie z postanowieniami Dyrektyw:
18 in urma prevederilor:
19 ob upštevanju določil:
20 vastavalt nõuetele:
21 следвайки клаузите на:
22 laikantis nuostatų, pateikiamų:
23 levěrojoť prasības, kas noteiktas:
24 održávajúc ustanovenia:
25 bunun koşullarına uygun olarak:

Low voltage 2006/95/EC Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC *

- 01 Directives, as amended.
02 Direktiven, gemäß Änderung.
03 Directives, telles que modifiées.
04 Richtlijnen, zoals geamendeerd.
05 Directivas, según lo enmendado.
06 Direttive, come da modifica.
07 Οδηγίες, όπως τροποποιήθηκαν.
08 Directivas, conforme alteração em.
09 Директив с всички поправки.
10 Direktiver, med senere ændringer.
11 Direktiv, med foretagne ændringer.
12 Direktiver, med foretatte ændringer.
13 Direktivejã, sellaisina kuin ne ovat muutettuina.
14 v platném znení.
15 Smjernice, kako je izmijenjeno.
16 irányelvi(ek) és módosítások rendelkezéseit.
17 z późniejszych poprawkami.
18 Directivelor, cu amendamentele respective.
19 Direktiv od vsami spremembami.
20 Direktiv od koos muudatustega.
21 Директиви, с технике изменения.
22 Direktive su papildytais.
23 Direktivã un to papildinãjamos.
24 Smernice, v platnom znení.
25 Değistirilmiş hallerlele Yönetmelikler.

- 01 Note* as set out in <A> and judged positively by according to the Certificate <C>.
02 Hinweis* wie in <A> aufgeführt und von positiv beurteilt gemäß Zertifikat <C>.
03 Remarque* tel que défini dans <A> et évalué positivement par conformément au Certificat <C>.
04 Bemerk* zoals vermeld in <A> en positief beoordeeld door overeenkomstig Certificaat <C>.
05 Nota* como se establece en <A> y es valorado positivamente por de acuerdo con el Certificado <C>.
06 Nota* delineato nel <A> e giudicato positivamente da secondo il Certificato <C>.
07 Σημείωση* όπως καθορίζεται στο <A> και κρίνεται θετικά από το σύμφωνα με το Πιστοποιητικό <C>.
08 Nota* tal como estabelecido em <A> e com o parecer positivo de de acordo com o Certificado <C>.
09 Примечание* как указано в <A> и в соответствии с положительным решением согласно Свидетельству <C>.
10 Bemærk* som anført i <A> og positivt vurderet af i henhold til Certifikat <C>.

- 11 Information* enligt <A> och godkänts av enligt Certifikatet <C>.
12 Merk* som det fremkommer i <A> og gennem positiv bedømmelse av ifølge Certifikat <C>.
13 Huom* jotka on esitetty asiakirjassa <A> ja jotka on hyväksynyt Sertifiikaatin <C> mukaisesti.
14 Poznámka* jak bylo uvedeno v <A> a pozitivně zjištěno v souladu s osvědčením <C>.
15 Napomena* kako je izloženo u <A> i pozitivno ocijenjeno od strane prema Certifikatu <C>.
16 Megjegyzés* a(z) <A> alapján, a(z) igazolta a megfelelést, a(z) <C> tanúsítvány szerint.
17 Uwaga* zgodnie z dokumentacją <A>, pozytywnã opiniã i Świadectwem <C>.
18 Notã* așa cum este stabilit în <A> și apreciat pozitiv de în conformitate cu Certificatul <C>.
19 Opomba* kot je določeno v <A> in odobreno s strani v skladu s certifikatom <C>.
20 Märkus* nagu on näidatud dokumendis <A> ja heaks kiidetud järgi vastavalt sertifikaadile <C>.

- 21 Забелуха* както е изложено в <A> и оценено положително от съгласно Сертификата <C>.
22 Pastaba* kaip nustatyta <A> ir kaip teigiamai nuspresta pagal Sertifikatã <C>.
23 Piezimes* kã norãdĩts <A> un atbilstoši pozitĩvajam vērtējumam saskaņã ar sertifikãtu <C>.
24 Poznámka* ako bolo uvedené v <A> a pozitívne zistené v súlade s osvedčením <C>.
25 Notã* <A> da belirlidilgi gibi ve <C> Sertifikasina göre tarafindan olumlu olarak deđerlendirilidilgi gibi.

Table with 3 rows: <A> DAIKIN.TCF.015P4/03-2012, DEKRA (NB0344), <C> 74736-KRQ/EMC97-4957

3PFW68004-6B

DAIKIN logo and signature of Jean-Pierre Beuselincq, Director, dated Ostend, 2nd of May 2012. DAIKIN EUROPE N.V. Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Cuprins

1	Despre documentație	3
1.1	Despre acest document	3
2	Despre cutie	3
2.1	Unitate exterioară	3
2.1.1	Pentru a scoate accesoriile de la unitatea exterioară	3
3	Instalarea	3
3.1	Deschiderea unităților	3
3.1.1	Pentru a deschide unitatea exterioară	3
3.2	Montarea unității exterioare	4
3.2.1	Pentru a pregăti structura de instalare	4
3.2.2	Pentru a pregăti lucrarea de evacuare	5
3.2.3	Pentru a instala unitatea exterioară	5
3.2.4	Pentru a preveni răsturnarea unității exterioare	6
3.3	Conectarea tubulaturii agentului frigorific	6
3.3.1	Pentru a conecta tubulatura agentului frigorific la unitatea exterioară	6
3.4	Verificarea tubulaturii agentului frigorific	6
3.4.1	Pentru a verifica existența scurgerilor	6
3.4.2	Pentru a efectua uscarea vidată	6
3.5	Încărcarea agentului frigorific	6
3.5.1	Pentru a stabili cantitatea de agent frigorific suplimentar	6
3.5.2	Pentru a încărca cu agent frigorific	6
3.5.3	Pentru a lipi eticheta cu gaze fluorurate cu efect de seră	7
3.6	Conectarea cablajului electric	7
3.6.1	Despre conformitatea electrică	7
3.6.2	Pentru a conecta cablajul electric la unitatea exterioară	7
3.7	Finalizarea instalării unității exterioare	7
3.7.1	Pentru a finaliza instalarea unității exterioare	7
4	Pornirea unității exterioare	7

1 Despre documentație

1.1 Despre acest document

Public țintă

Instalatori autorizați

Set documentație

Acest document face parte din setul documentației. Setul complet este format din:

Document	Conține...	Format
Măsuri de siguranță generale	Instrucțiuni privind siguranța pe care trebuie să le citiți înainte de instalare	Hârtie (în cutia unității interioare)
Manual de instalare a unității interioare	Instrucțiuni de instalare	
Manual de instalare a unității exterioare	Instrucțiuni de instalare	Hârtie (în cutia unității exterioare)
Ghidul de referință al instalatorului	Pregătirea instalării, specificații tehnice, bune practici, date de referință etc.	CD/DVD (în cutia unității interioare)

Document	Conține...	Format
Broșură cu anexe pentru echipamentul opțional	Informații suplimentare despre modul de instalare a echipamentului opțional	Hârtie (în cutia unității interioare) CD/DVD (în cutia unității interioare)

Cele mai recente versiuni ale documentației furnizate pot fi disponibile pe site-ul Web Daikin regional sau prin intermediul distribuitorului.

2 Despre cutie

2.1 Unitate exterioară


2.1.1 Pentru a scoate accesoriile de la unitatea exterioară

- 1 Ridicați unitatea exterioară.




PRECAUȚIE

Manevrați unitatea exterioară numai în felul următor:



- 2 Scoateți accesoriile din partea de jos a pachetului.



- a Manual de instalare a unității exterioare
- b Etichetă gaze fluorurate cu efect de seră
- c Etichetă multilingvă gaze fluorurate cu efect de seră
- d Placa de montare a unității


3 Instalarea

3.1 Deschiderea unităților

3.1.1 Pentru a deschide unitatea exterioară

- 1 Desfaceți 1 șurub de la capacul de deservire.

3 Instalarea



2 Îndepărtați capacul de deservire.


3.2 Montarea unității exterioare

3.2.1 Pentru a pregăti structura de instalare


Dacă unitatea se instalează direct pe podea, pregătiți 4 seturi de șuruburi de ancorare de M8 M10, piulițe și șaibe (procurare la fața locului) în felul următor:

i INFORMAȚII

Înălțimea maximă a părții superioare cu protuberanță a șuruburilor este de 15 mm.




Pentru a garanta buna funcționare a unității în zone în care există riscul unor căderi de zăpadă, trebuie să lăsați minimum 10 cm sub placa de fund a unității. Vă recomandăm să construiți un piedestal cu aceeași înălțime ca și înălțimea maximă a căderilor de zăpadă. Apoi vă recomandăm ca pe acest piedestal să montați setul opțiunii EKFT008CA pentru a asigura spațiul minim de 10 cm sub placa de fund a unității.




- a Înălțimea maximă a căderilor de zăpadă
- b Set opțiune EKFT008CA

Dacă unitatea se instalează pe console la perete, vă recomandăm să utilizați setul opțiunii EKFT008CA și să instalați unitatea în felul următor:



- a Înălțimea maximă a căderilor de zăpadă
- b Set opțiune EKFT008CA



3.2.2 Pentru a pregăti lucrarea de evacuare


Asigurați-vă că apa de condensare se poate evacua corespunzător.




NOTIFICARE

Dacă orificiile de evacuare ale unității exterioare sunt blocate, lăsați un spațiu de cel puțin 300 mm sub unitatea exterioară.

Se poate utiliza un set al tăvii de evacuare suplimentar (EKDP008CA) pentru a aduna apa evacuată. Setul tăvii de evacuare este format din:



- a Tavă de evacuare
- b Bare cu profil U




3.2.3 Pentru a instala unitatea exterioară



PRECAUȚIE

NU demontați cartonul de protecție înainte de instalarea corespunzătoare a unității.

- 1 Ridicați unitatea exterioară conform descrierii din "2.1.1 Pentru a scoate accesoriile de la unitatea exterioară" la pagina 3.
- 2 Instalați unitatea exterioară în felul următor:




a Evacuare aer



NOTIFICARE

Piedestalul **TREBUIE** să fie aliniat cu partea din spate a barelor cu profil U.

- 3 Scoateți cartonul de protecție și foaia cu instrucțiuni.




- a Carton de protecție
- b Foaie cu instrucțiuni

3 Instalarea

3.2.4 Pentru a preveni răsturnarea unității exterioare

- 1 Pregătiți 2 cabluri conform indicațiilor din ilustrația următoare (procurare la fața locului).
- 2 Treceți cele 2 cabluri peste unitatea exterioară.
- 3 Introduceți o bandă de cauciuc între cabluri și unitatea exterioară pentru ca vopseaua să nu fie zgâriată de cablul (procurare la fața locului).
- 4 Prindeți capetele cablului. Strângeți capetele respective.




3.3 Conectarea tubulaturii agentului frigorific



PERICOL: RISC DE ARSURI

3.3.1 Pentru a conecta tubulatura agentului frigorific la unitatea exterioară

- 1 Conectați racordul agentului frigorific lichid de la unitatea interioară la ventilul de închidere pentru lichid al unității exterioare.



- a Ventil de închidere pentru lichid
- b Ventilul de închidere pentru gaz
- c Ștuț pentru deservire

- 2 Conectați racordul agentului frigorific gazos de la unitatea interioară la ventilul de închidere pentru gaz al unității exterioare.

3.4 Verificarea tubulaturii agentului frigorific

3.4.1 Pentru a verifica existența scurgerilor



NOTIFICARE

- NU depășiți presiunea maximă de exploatare de 4000 kPa (40 bari).
- Utilizați numai soluția recomandată pentru verificarea cu bule.

- 1 Încărcați sistemul cu azot gazos până la presiunea manometrului de cel puțin 200 kPa (2 bari).
- 2 Verificați dacă există scurgeri prin aplicarea unei soluții de verificare cu bule pe toate racordurile.
- 3 Evacuați azotul gazos.

3.4.2 Pentru a efectua uscarea vidată

- 1 Vidăți sistemul până când presiunea în manometru indică -0,1 MPa (-1 bar).
- 2 Lăsați așa cum este timp de 4-5 minute și verificați presiunea:

Dacă presiunea...	Atunci...
Nu se modifică	Nu există umiditate în sistem. Această procedură s-a terminat.
Crește	Există umiditate în sistem. Treceți la pasul următor.

- 3 Evacuați timp de cel puțin 2 ore la o presiune a manometrului de -0,1 MPa (-1 bar).
- 4 După OPRIREA pompei, verificați presiunea timp de cel puțin 1 oră.
- 5 Dacă NU ați ajuns la vidarea dorită sau nu puteți menține vidul timp de 1 oră, efectuați următoarele:
 - Verificați din nou dacă există scurgeri.
 - Efectuați di nou uscarea vidată.



NOTIFICARE

Asigurați-vă că deschideți ventilul de închidere a gazului după instalarea tubulaturii și aspirare. Dacă sistemul funcționează cu ventilul închis, se poate deteriora compresorul.

3.5 Încărcarea agentului frigorific

3.5.1 Pentru a stabili cantitatea de agent frigorific suplimentar

Dacă lungimea totală a tubulaturii agentului frigorific este...	Atunci...
≤10 m	NU adăugați agent frigorific suplimentar.
>10 m	Adăugați câte 20 g de agent frigorific pentru fiecare metru în plus (peste 10 m).

3.5.2 Pentru a încărca cu agent frigorific




AVERTIZARE

Utilizați numai R410A ca agent frigorific. Alte substanțe pot provoca explozii și accidente.

- 1 Conectați cilindrul agentului frigorific la ștuțul de deservire.
- 2 Încărcați cantitatea de agent frigorific suplimentar.
- 3 Deschideți ventilul de închidere a gazului.

3.5.3 Pentru a lipi eticheta cu gaze fluorurate cu efect de seră

1 Completați eticheta după cum urmează:



- a De pe eticheta multilingvă cu gazele fluorurate dezlipiți textul în limba în cauză și lipiți-l deasupra, pe a.
- b Încărcare din fabrică cu agent frigorific: consultați placa de identificare a unității
- c Cantitate suplimentară de agent frigorific încărcată
- d Încărcarea totală cu agent frigorific

2 Lipiți eticheta în interiorul unității exterioare, lângă ventilele de închidere pentru gaz și lichid.

3.6 Conectarea cablajului electric



PERICOL: RISC DE ELECTROCUTARE



AVERTIZARE

Utilizați întotdeauna cablu multicolor pentru cablurile de alimentare electrică.


3.6.1 Despre conformitatea electrică

Numai pentru ERLQ006CAV3+ERLQ008CAV3

Echipament conform cu EN/IEC 61000-3-12 (Standard tehnic european/internațional care stabilește limitele pentru curenții armonici produși de echipamentele conectate la sistemele publice de joasă tensiune cu curent de intrare >16 A și ≤75 A pe fază).


3.6.2 Pentru a conecta cablajul electric la unitatea exterioară

- 1 Scoateți cele 2 șuruburi ale capacului cutiei de distribuție.
- 2 Scoateți capacul cutiei de distribuție.



3 Desfaceți clema cablului.

4 Conectați cablul de intercomunicare și rețeaua electrică în felul următor:




5 Montați capacul cutiei de distribuție.

3.7 Finalizarea instalării unității exterioare

3.7.1 Pentru a finaliza instalarea unității exterioare

1 Izolați și fixați tubulatura agentului frigorific și cablul de interconectare în felul următor:



- a Țeava de gaz
- b Izolație țeavă de gaz
- c Cablu de interconectare
- d Conductă lichid
- e Izolație țeavă de lichid
- f Bandă de finisare

2 Montați capacul de deservire.

4 Pornirea unității exterioare

Consultați manualul de instalare a unității interioare pentru configurarea și darea în exploatare a sistemului.



Copyright 2012 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4PW73435-1A 2012.11