


Priručnik za postavljanje i upotrebu

Udobno upravljačko sučelje



BRC1HHD(A)W7 ▲
BRC1HHD(A)K7 ▲
BRC1HHD(A)S7 ▲

▲ = , , A, B, C, ..., Z

Sadržaj

1 Opće mjere opreza	2
1.1 Za korisnika	2
1.2 Za instalatera	2
2 O ovom dokumentu	3
Za korisnika	4
3 Korisničko sučelje: pregled	4
3.1 Gumbi	4
3.2 Ikone statusa	4
3.3 Indikator statusa	4
4 Postupak	4
4.1 Osnovna upotreba	4
4.1.1 Početni zaslon	4
4.1.2 Radni zasloni	5
4.1.3 Glavni izbornik	5
4.2 Kontrola grijanja/hlađenja prostora	5
4.2.1 Za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE postupka grijanja/hlađenja prostora	5
4.2.2 Za promjenu temperature prostorije	5
4.2.3 Za promjenu načina rada u prostoru	6
4.3 Kontrola kućne vruće vode	6
4.3.1 Za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE postupka tople vode za kućanstvo	6
4.3.2 Za promjenu temperature tople vode za kućanstvo	6
4.3.3 Upotreba pojačanog načina rada KVV-a	6
4.4 Napredna upotreba	7
5 Održavanje i servisiranje	7
5.1 Pregledni prikaz: Održavanje i servisiranje	7
6 Otklanjanje smetnji	7
6.1 Pregledni prikaz: Otklanjanje smetnji	7
Za instalatera	7
7 O pakiranju	7
7.1 Za otvaranje paketa korisničkog sučelja	7
8 Priprema	7
8.1 Zahtjevi ožičenja	7
9 Postavljanje	7
9.1 Postavljanje korisničkog sučelja	7
9.1.1 Za postavljanje korisničkog sučelja	8
9.2 Spajanje električnog ožičenja	8
9.2.1 Spajanje električnog ožičenja	8
9.3 Zatvaranje korisničkog sučelja	9
9.3.1 Za zatvaranje korisničkog sučelja	9
10 Pokretanje sustava	9
11 Održavanje	9
11.1 Mjere opreza pri održavanju	9
11.2 Za čišćenje korisničkog sučelja	9

1 Opće mjere opreza

Molimo pažljivo pročitajte "opće mjere opreza" prije postavljanja opreme klima uređaja i pazite da oprema bude pravilno postavljena.

Nepridržavanje ovih uputa može dovesti do oštećenja imovine ili ozljeda, koje mogu biti ozbiljne ovisno o okolnostima.

Značenje upozorenja i simbola

Te sigurnosne poruke se koriste za privlačenje vaše pažnje. Značenje pojedine sigurnosne poruke opisano je dolje:

	UPOZORENJE Označuje situaciju koja bi mogla rezultirati smrću ili teškom ozljedom.
	OPREZ Označuje situaciju koja bi mogla rezultirati manjom ili srednje teškom ozljedom.
	OPASNOST Označuje situaciju koja rezultira smrću ili teškom ozljedom.
	OPASNOST: OPASNOST OD EKSPLOZIJE Označuje situaciju koja bi mogla rezultirati eksplozijom.
	INFORMACIJA Označuje korisne savjete ili dodatne informacije.
	NAPOMENA Označuje situaciju koja bi mogla rezultirati oštećenjem opreme ili imovine.

1.1 Za korisnika

Općenito

	INFORMACIJA Vidi još i priručnik za uporabu isporučen sa vanjskom i unutarnjom jedinicom.
--	---

	UPOZORENJE NEMOJTE se igrati s jedinicom ili njenim korisničkim sučeljem. Dijete može slučajnim nepažljivim rukovanjem prouzročiti oštećenja tjelesnih funkcija i narušavanje zdravlja.
---	---

	UPOZORENJE Da spriječite električni udar ili požar: - NEMOJTE rukovati korisničkim sučeljem mokrim rukama. - NEMOJTE rastavljati korisničko sučelje i dirati unutarnje dijelove. Obratite se vašem trgovcu. - NEMOJTE preinačavati ili popravljati korisničko sučelje. Obratite se vašem trgovcu. - NEMOJTE sami premještati ili ponovo instalirati korisničko sučelje. Obratite se vašem trgovcu.
---	--

	UPOZORENJE U blizini korisničkog sučelja nemojte koristiti zapaljive tvari (npr. lak za kosu ili insekticid).
---	---

	NAPOMENA Za čišćenje korisničkog sučelja, NEMOJTE koristiti organska otapala, kao što je razrjeđivač za boje. Moguća posljedica: oštećenje, električni udar ili požar.
---	---

1.2 Za instalatera

Mjere opreza opisane u ovom dokumentu obuhvaćaju vrlo važne teme, stoga ih pažljivo slijedite.

**INFORMACIJA**

Ovo korisničko sučelje je opcija i ne može se koristiti samostalno. Ono se može koristiti SAMO u kombinaciji s glavnim korisničkim sučeljem. Također pogledajte priručnike za instaliranje i rukovanje vanjske i unutarnje jedinice.

**UPOZORENJE**

Nepravilno postavljanje ili pričvršćivanje opreme ili pribora može izazvati udar struje, kratki spoj, procurivanje, požar ili druga oštećenja opreme. Upotrebljavajte SAMO dodatni pribor, opcionalnu opremu i rezervne dijelove koje je proizvela ili odobrila tvrtka Daikin.

**UPOZORENJE**

Sva vanjska ožičenja i komponente MORA izvesti licencirani električar i MORAJU biti usklađena s primjenjivim zakonima.

**NAPOMENA**

Korisničko sučelje se MORA postaviti u zatvorenom prostoru.

**NAPOMENA**

Kada se korisničko sučelje koristi kao termostat, izaberite mjesto postavljanja gdje se može utvrditi prosječna temperatura u prostoriji.

NEMOJTE instalirati korisničko sučelje na sljedećim mjestima:

- Na mjestima na kojima nema izloženosti izravnom sunčevom svjetlu.
- Na mjestima na kojima nema izvora topline.
- Na mjestima koja su pod utjecajem vanjskog zraka ili propuha uslijed npr. otvaranja/zatvaranja vrata.
- Na mjestima koja su gdje bi se zaslon mogao lako zamazati.
- Na mjestima gdje NIJE lako pristupiti upravljačkim elementima.
- Na mjestima s temperaturama $<-10^{\circ}\text{C}$ i $>50^{\circ}\text{C}$.
- Na mjestima gdje je relativna vlažnost $>95\%$.
- Na mjestima gdje strojevi stvaraju elektromagnetske valove. Elektromagnetski valovi mogu poremetiti sustav upravljanja, i prouzročiti greške u radu uređaja.
- Na mjestima gdje može biti izložen vodi ili općenito vlažnim mjestima.

Ako NISTE sigurni kako se uređaj instalira ili kako se njime rukuje, obratite se svom zastupniku.

Po završetku postavljanja:

- Provedite probni rad kako biste provjerili ima li grešaka.
- Objasnite korisniku kako da rukuje s korisničkim sučeljem.
- Tražite od korisnika da spremi priručnik za buduću uporabu.

**INFORMACIJA**

Raspitajte se kod svog dobavljača o premještanju i ponovnom postavljanju korisničkog sučelja.

Komplet dokumentacije

Ovaj dokument dio je kompleta dokumentacije. Cijeli komplet obuhvaća:

- **Priručnik za postavljanje i upotrebu:**
 - Upute za postavljanje
 - Upute za osnovni način rada
- **Vodič provjera za instalatera i korisnika:**
 - Proširene informacije za postavljanje i upotrebu
- **Izjava o sukladnosti:**

**INFORMACIJA: Izjava o sukladnosti**

Ovime, Daikin Europe N.V. izjavljuje da je radio oprema tipa BRC1H sukladna s Direktivom 2014/53/EU. Originalna izjava o sukladnosti dostupna je na stranicama proizvođa BRC1H.

Komplet dokumentacije dostupan je na stranicama proizvođa BRC1H.

- BRC1HHDW7: <https://qr.daikin.eu/?N=BRC1HHDW7>



- BRC1HHDK7: <https://qr.daikin.eu/?N=BRC1HHDK7>



- BRC1HHDS7: <https://qr.daikin.eu/?N=BRC1HHDS7>

**INFORMACIJA: Madoka Assistant u dokumentaciji aplikacije**

Daljinski upravljač omogućava samo osnovne postavke i rad. Napredne postavke i rukovanje vrše se putem Madoka Assistant aplikacije. Za više informacija, pogledajte aplikaciju i njenu dokumentaciju. Aplikacija Madoka Assistant je dostupna sa Google Play i Apple Store.

Originalne upute napisane su na engleskom. Svi ostali jezici su prijevodi originalnih uputa.

Tehnički podaci

- **Podset** najnovijih tehničkih podataka dostupan je na regionalnim Daikin internetskim stranicama (javno dostupno).
- **Potpuni set** najnovijih tehničkih podataka dostupan je na Daikin Business Portal (potrebna autentifikacija).

2 O ovom dokumentu


Ciljana publika

Ovlašteni instalateri + krajnji korisnici

Za korisnika

3 Korisničko sučelje: pregled

3.1 Gumbi



- a **UKLJUČENO/ISKLJUČENO**
 - Kada je postupak hlađenja/grijanja prostora i/ili tople vode za kućanstvo ISKLJUČEN, pritisnite da ga UKLJUČITE.
 - Kada je postupak hlađenja/grijanja prostora i/ili tople vode za kućanstvo UKLJUČEN, pritisnite da ga ISKLJUČITE.
- b **CIKLUS/UNESI/AKTIVIRAJ /POTVRDI**
 - S početnog zaslona, kratko pritiskujte da ciklički prođete kroz radne zaslone.
 - S početnog zaslona, dugo pritisnite da uđete u glavni izbornik.
 - U glavnom izborniku, kratko pritisnite da uđete u neki od izbornika.
 - U svakom od izbornika, aktivirajte/potvrdite funkciju, vrijednost ili postavku.
- c **AKTIVIRAJ/CIKLUS/PODESI**
 - Na radnom zaslonu temperature prostorije/tople vode za kućanstvo, aktivirajte zaslon zadane vrijednosti.
 - U glavnom izborniku, ciklički lijevo.
 - U svakom od izbornika/radnih zaslona, podesite funkciju, vrijednost ili postavku (podrazumijevano: smanji).
- d **AKTIVIRAJ/CIKLUS/PODESI**
 - Na radnom zaslonu temperature prostorije/tople vode za kućanstvo, aktivirajte zaslon zadane vrijednosti.
 - U glavnom izborniku, ciklički desno.
 - U svakom od izbornika/radnih zaslona, podesite funkciju, vrijednost ili postavku (podrazumijevano: povećaj).

3.2 Ikone statusa

Ikona	Opis
	Rad sustava isključen. Ukazuje da je postupak hlađenja/grijanja prostora i/ili tople vode za kućanstvo ISKLJUČEN.
	Bluetooth. ⁽¹⁾ Označava da je Bluetooth uključen i da je korisničko sučelje spremno za ažuriranje softvera.
	Grijanje. Označava da sustav radi u postupku grijanja.

⁽¹⁾ Riječ i logotip Bluetooth® su zaštićene trgovačke oznake u vlasništvu Bluetooth SIG, Inc. i za upotrebu tih oznaka Daikin Europe N.V. ima licencu. Ostale trgovačke oznake i nazivi su od pripadajućih vlasnika.

Ikona	Opis
	Hlađenje. Označava da sustav radi u postupku hlađenja.
	Powerful - snažniji način rada. Pokazuje da je aktivan Powerful način rada.
	Rad u slučaju nužde. Pokazuje da je aktivan način rada u slučaju nužde.
	Neispravnost. Pokazuje da je došlo do kvara.



INFORMACIJA


Kada korisničko sučelje signalizira **Slučaj nužde** ili **Neispravnost**, pogledajte na glavnom korisničkom sučelju što nije u redu.



INFORMACIJA

Za više informacija o Bluetooth signalu i ažuriranju softvera, pogledajte referentni vodič za instalatera i korisnika.

3.3 Indikator stanja



a Indikator stanja



INFORMACIJA

Za potpuni opis ponašanja indikatora stanja, pogledajte referentni vodič za instalatera i korisnika.

4 Postupak

4.1 Osnovna upotreba

4.1.1 Početni zaslon

Početni zaslon prikazuje trenutnu temperaturu prostorije i sve vrste informacija kroz statusne ikone. Nakon razdoblja neaktivnosti korisničko sučelje će se uvijek vratiti na početni zaslon.




**INFORMACIJA**

Korisničko sučelje je opremljeno funkcijom štednje energije koja uzrokuje da se zaslon nakon nekog vremena neaktivnosti zatamni. Da bi zaslon ponovo bio osvijetljen, pritisnite neku tipku.

4.1.2 Radni zaslone

S početnog zaslona, pritisnite (kratko) da ciklički prođete kroz radne zaslone.



Radni zaslon	Opis
	Temperatura prostorije. Pogledajte trenutnu temperaturu prostorije i upravljajte (željenom) temperaturom prostorije.
	Temperatura tople vode za kućanstvo. Pogledajte trenutnu temperaturu tople vode za kućanstvo i upravljajte (željenom) temperaturom tople vode za kućanstvo (tj. postupkom grijanja spremnika).
	Powerful - snažniji način rada. Uključite ili isključite Powerful način rada (tj. postupak brzog grijanja spremnika).

4.1.3 Glavni izbornik

S početnog zaslona, pritisnite i držite pritisnuto dok ne uđete u glavni izbornik. Koristite i za cikličko kretanje po izbornicima. Pritisnite ponovo da uđete u jedan od izbornika.

Izbornik	Opis
	Informacija. Pogledajte informaciju o korisničkom sučelju.
	Bluetooth. Neka korisničko sučelje pošalje Bluetooth signal da se izvrši ažuriranje softvera.
	Povratak. Povratak na početni zaslon.



Postavke. Provedite podešavanje korisničkog sučelja.



Način rada u prostoru. Postavite način rada u prostoru.

**INFORMACIJA**

Za više podataka o informacijama na korisničkom sučelju, ažuriranju softvera i postavkama, pogledajte referentni vodič za instalatera i korisnika.

4.2 Kontrola grijanja/hlađenja prostora**4.2.1 Za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE postupka grijanja/hlađenja prostora**

Preduvjet: Korisničko sučelje prikazuje početni zaslon.



1 pritisnite tipku .

Rezultat: Korisničko sučelje će UKLJUČITI ili ISKLJUČITI postupak grijanja/hlađenja prostora, ovisno o prethodnom stanju.

**INFORMACIJA**

Kao naznaku da je postupak ISKLJUČEN, korisničko sučelje prikazuje "OFF" na početnom zaslonu.

OFF**4.2.2 Za promjenu temperature prostorije**

1 S početnog zaslona, pritisnite ili da aktivirate zaslon zadane vrijednosti.



2 Koristite i za promjenu zadane vrijednosti.



3 Pritisnite za potvrđivanje zadane vrijednosti.

Rezultat: Korisničko sučelje usvaja promjene i vraća se na početni zaslon.

**INFORMACIJA**

Kada je postupak ISKLJUČEN, korisničko sučelje ne dopušta promjene zadane vrijednosti.

4 Postupak



INFORMACIJA

Ovisno o podešavanjima izvršenim na glavnom korisničkom sučelju, možda neće biti moguće promijeniti zadanu vrijednost. U tom slučaju, uzaludno je pritiskati **+** ili **-** sa zaslona podešavanja temperature prostorije ili tople vode za kućanstvo.



INFORMACIJA

Način na koji upravljate temperaturom prostorije ovisi o metodi upravljanja temperaturom koja je zadana na glavnom korisničkom sučelju. Ovisno o tome, zaslon zadane vrijednosti može izgledati drugačije od onog prikazanog u ovom priručniku.


Ako se temperatura prostorije regulira upravljanjem zadanom vrijednosti ovisno o vremenu, tada zaslon zadane vrijednosti prikazuje pomaknutu vrijednost, a ne vrijednost temperature.




Za više informacija pogledajte referentni vodič za instalatera i korisnika i dokumentaciju unutarnjih jedinica.

4.2.3 Za promjenu načina rada u prostoru

- 1 S početnog zaslona, pritisnite i držite pritisnuto dok ne uđete u glavni izbornik.



- 2 Koristite **-** i **+** za navigaciju do izbornika načina rada u prostoru.



- 3 Pritisnite da uđete u izbornik.




- 4 Koristite **-** i **+** da izaberete način rada u prostoru i pritisnite da ga aktivirate.

Rezultat: Korisničko sučelje usvaja promjene i vraća se na početni zaslon.

4.3 Kontrola kućne vruće vode

4.3.1 Za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE postupka tople vode za kućanstvo

- 1 S početnog zaslona, pritisnite da odete na zaslon postupka tople vode za kućanstvo.



- 2 pritisnite tipku .

Rezultat: Korisničko sučelje će UKLJUČITI ili ISKLJUČITI postupak tople vode za kućanstvo, ovisno o prethodnom stanju.




INFORMACIJA

Kao naznaku da je postupak ISKLJUČEN, korisničko sučelje prikazuje "OFF" na početnom zaslonu.




4.3.2 Za promjenu temperature tople vode za kućanstvo


- 1 S početnog zaslona, pritisnite da odete na zaslon postupka tople vode za kućanstvo.



- 2 Pritisnite **+** ili **-** za aktiviranje zaslona zadane vrijednosti.



- 3 Koristite **+** i **-** za promjenu zadane vrijednosti.



- 4 Pritisnite za potvrđivanje zadane vrijednosti.

Rezultat: Korisničko sučelje usvaja promjene i vraća se na zaslon postupka tople vode za kućanstvo.



INFORMACIJA

Kada je postupak ISKLJUČEN, korisničko sučelje ne dopušta promjene zadane vrijednosti.




INFORMACIJA


Ovisno o podešavanjima izvršenim na glavnom korisničkom sučelju, možda neće biti moguće promijeniti zadanu vrijednost. U tom slučaju, uzaludno je pritiskati **+** ili **-** sa zaslona podešavanja temperature prostorije ili tople vode za kućanstvo.

4.3.3 Upotreba pojačanog načina rada KVV-a


- 1 S početnog zaslona, pritisnite da odete na zaslon pojačanog Powerful rada.



- 2 Za aktiviranje Powerful rada, koristite **+** i **-** da izaberete "aktiviraj".



- 3 Za isključivanje Powerful rada, koristite **+** i **-** da izaberete "deaktiviraj".




- 4 Pritisnite **OK** za potvrđivanje vašeg izbora.

Rezultat: Korisničko sučelje usvaja promjene i vraća se na početni zaslon.



INFORMACIJA

Kao naznaku da je postupak Powerful aktivan, korisničko sučelje prikazuje ikonu Powerful na zaslonu postupka tople vode za kućanstvo.



INFORMACIJA

Za više informacije o pojačanom Powerful načinu rada, pogledajte referentni vodič za instalatera i referentni vodič za korisnika jedinice.

4.4 Napredna upotreba

O tome kako naći informacije na korisničkom sučelju, izvršiti podešavanje korisničkog sučelja, i izvršiti ažuriranje softvera, pogledajte referentni vodič za instalatera i korisnika.

5 Održavanje i servisiranje

5.1 Pregledni prikaz: Održavanje i servisiranje

Kada korisničko sučelje treba održavanje ili servisiranje, obratite se vašem zastupniku.

6 Otklanjanje smetnji

6.1 Pregledni prikaz: Otklanjanje smetnji


Kada sustav ima grešku, korisničko sučelje prikazuje na početnom zaslonu. Istodobno, glavno korisničko sučelje prikazuje kod greške. Provjerite glavno korisničko sučelje da vidite kod greške. Za popis kodova grešaka i što oni znače, pogledajte dokumentaciju unutarnje jedinice. Za otklanjanje greške, obratite se vašem dobavljaču.

Za instalatera

7 O pakiranju

7.1 Za otvaranje paketa korisničkog sučelja

- Otvorite kutiju.
- Odvojite pribor.



- a Pribor za postavljanje i upotrebu
b Vijci za drvo + zidni ulošci (Ø4,0×30)

8 Priprema

8.1 Zahtjevi ožičenja

Sve ožičenje mora zadovoljiti slijedeće zahtjeve:

Specifikacije žica	Vrijednost
Tip	Obloženi plastični priključni kabel ili kabel (2 žice)
Presjek	0,75~1,25 mm ²
Najveća dužina	500 m

9 Postavljanje



NAPOMENA


Tijekom instalacije upravljača, održavajte okruženje instalacije bez prašine kako biste izbjegli ulazak čestica na stranu tiskane pločice upravljača.

9.1 Postavljanje korisničkog sučelja

Prije nego postavite korisničko sučelje, trebate odrediti putanju polaganja ožičenja i u skladu s njom ukloniti dio poledine kućišta korisničkog sučelja.

Ožičenje odozgo, straga, s lijeve strane, ili odozdo. Uklonite dio poledine kućišta daljinskog upravljača prema slici:

9 Postavljanje




- a Ožičeno odozgo
- b Ožičeno s lijeva
- c Ožičeno s odozdo

Kada ožičenje polažete sa stražnje strane, ne morate ništa uklanjati.


9.1.1 Za postavljanje korisničkog sučelja

- 1 Izvadite iz vrećice s priborom vijke i uloške.
- 2 Pričvrstite poledinu kućišta na ravnu površinu.



INFORMACIJA

Ako je potrebno (npr. kada ugrađujete podžbuknu električnu razvodnu kutiju), postavite stražnje kućište pomoću perforiranih otvora.



NAPOMENA

Pri postavljanju stražnjeg kućišta u ravnini montirane električne instalacijske kutije unutar zida, provjerite je li zid potpuno ravan.



NAPOMENA

Pazite da ne deformirate stražnju stranu kućišta prejakim zatezanjem vijaka za postavljanje.

9.2 Spajanje električnog ožičenja



NAPOMENA

Žice za spajanje NISU uključene u isporuci.




NAPOMENA

Prilikom spajanja, postavite ožičenje dalje od ožičenja napajanja kako biste izbjegli primanje električnih smetnji (vanjske smetnje).


9.2.1 Spajanje električnog ožičenja

Spojte stezaljke korisničkog sučelja P1/P2 sa stezaljkama unutarnje jedinice P1/P2.


Gornja strana




Stražnja strana



Lijeva strana



S donje strane



3 Korisničko sučelje je spremno za rad.



9.3 Zatvaranje korisničkog sučelja

**OPREZ**

NIKADA ne dodirujte unutarnje dijelove korisničkog sučelja.

**OPREZ**


Kada zatvarate korisničko sučelje, pazite da ne priključite ožičenje.

**NAPOMENA**

Da spriječite oštećenje, sa sigurnošću utvrdite da je prednji dio korisničkog sučelja čujno uskočio na stražnji dio kućišta.

9.3.1 Za zatvaranje korisničkog sučelja

- 1 Prednji dio korisničkog sučelja čujno uskočiti na stražnji dio kućišta.



10 Pokretanje sustava

Korisničko sučelje se napaja iz unutarnje jedinice. Pokrenut će se čim se poveže. Da bi korisničko sučelje bilo u radnom stanju, provjerite je li unutarnja jedinica uključena.

Prije nego što korisničko sučelje bude spremno za rad, ono će se sinkronizirati s glavnim korisničkim sučeljem i proći kroz sljedeći redoslijed pokretanja:

- 1 Korisničko sučelje se pokreće.



- 2 Korisničko sučelje sinkronizira se s glavnim korisničkim sučeljem.

11 Održavanje

11.1 Mjere opreza pri održavanju

**UPOZORENJE**

Prije bilo kojeg održavanja ili popravljanja, putem korisničkog sučelja zaustavite rad sustava i isključite električno napajanje na prekidaču strujnog kruga. **Moguća posljedica:** strujnog udara ili ozljede.

**NAPOMENA**

Za čišćenje korisničkog sučelja, NEMOJTE koristiti organska otapala, kao što je razrjeđivač za boje. **Moguća posljedica:** oštećenje, električni udar ili požar.

**UPOZORENJE**


NEMOJTE prati korisničko sučelje. **Moguća posljedica:** proboj električne struje, električni udar ili požar.


**INFORMACIJA**

Ako se pri čišćenju korisničkog sučelja nečistoća s površine ne može lako ukloniti, krpu namočite u neutralnom deterdžentu razrijeđenom vodom, dobro iscijedite krpu i obrišite površinu. Nakon toga obrišite suhom tkaninom.

11.2 Za čišćenje korisničkog sučelja

- 1 Zaslon i ostale površinske dijelove korisničkog sučelja obrišite suhom krpom.





EAC



4P813203-1 A 0000000U



UA. TR. 028



I005 18

Maximum Voltage: DC 17.6 V
Power Consumption: Max 1.94 VA

Copyright 2025 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P813203-1A 2026.01