




Priročnik za montažo in uporabo

Human Comfort Interface



BRC1HDDAW7
BRC1HDDAK7
BRC1HDDAS7

Priročnik za montažo in uporabo
Human Comfort Interface

slovenščina

Vsebina

1 Splošni varnostni ukrepi	2
1.1 Za uporabnika.....	2
1.2 Za monterja	3
2 O tem dokumentu	3
Za uporabnika	4
3 Uporabniški vmesnik: pregled	4
3.1 Gumbi	4
3.2 Ikone stanj	4
3.3 Indikator statusa	4
4 Delovanje	4
4.1 Osnovna uporaba	4
4.1.1 Začetni zaslon	4
4.1.2 Delovni zasloni	5
4.1.3 Glavni meni	5
4.2 Nadzor ogrevanja/hlajenja prostora.....	5
4.2.1 Da bi vključili/izključili delovanje ogrevanja/hlajenja prostora	5
4.2.2 Da bi spremenili temperaturo v sobi	5
4.2.3 Da bi spremenili načina delovanja funkcij prostora	6
4.3 Nadzor tople vode za gospodinjstvo.....	6
4.3.1 Da bi vključite/izključite delovanje vroče vode za gospodinjstvo	6
4.3.2 Spreminjanje temperature tople vode za gospodinjstvo	6
4.3.3 Uporaba zmogljivega delovanja TV za gospodinjstvo	7
4.4 Napredna uporaba.....	7
5 Vzdrževanje in servisiranje	7
5.1 Pregled: Vzdrževanje in servisiranje	7
6 Odpravljanje težav	7
6.1 Pregled: Odpravljanje težav	7
Za monterja	7
7 O škatli	7
7.1 Da bi odpakirali uporabniški vmesnik	7
8 Priprava	7
8.1 Zahteve ožičenja	7
9 Montaža	8
9.1 Nameščanje uporabniškega vmesnika.....	8
9.1.1 Da bi namestili uporabniški vmesnik	8
9.2 Priključevanje električnega ožičenja.....	8
9.2.1 Da bi povezali električne kable	8
9.3 Zapiranje uporabniškega vmesnika.....	9
9.3.1 Da bi zaprli uporabniški vmesnik	9
10 Zagon sistema	9
11 Vzdrževanje	9
11.1 Varnostni ukrepi za vzdrževanje.....	9
11.2 Čiščenje uporabniškega vmesnika	10

1 Splošni varnostni ukrepi

Prosimo, da pazljivo preberete poglavje 'Splošni varnostni ukrepi', preden začnete montažo klimatske naprave, in da se prepričate, da je oprema pravilno nameščena.

Če teh navodil ne upoštevate pravilno, lahko pride do materialne škode ali telesnih poškodb, ki so lahko v nekaterih primerih tudi hude.

Pomen opozoril in simbolov

Varnostna sporočila so namenjena temu, da pritegnejo vašo pozornost. Pomen vsakega od varnostnih sporočil je opisan v nadaljevanju:



OPOZORILO

Označuje situacijo, ki lahko povzroči smrt in hude telesne poškodbe.



OPOMIN

Označuje situacijo, ki lahko povzroči manjše ali srednje nevarne telesne poškodbe.



NEVARNOST

Označuje situacijo, ki vodi v smrt in hude telesne poškodbe.



NEVARNOST: NEVARNOST EKSPLOZIJE

Označuje situacijo, ki lahko povzroči eksplozijo.



INFORMACIJA

Označuje uporabne nasvete ali dodatne informacije.



OPOMBA

Označuje situacijo, ki lahko povzroči poškodbe opreme ali lastnine.

1.1 Za uporabnika

Splošno



INFORMACIJA

Glejte tudi priročnik za uporabo, priložen zunanji in notranji enoti.



OPOZORILO

Otrokom NE dovolite, da bi se igrali z enoto ali uporabniškim vmesnikom. Če otrok po naključju vklopi napravo, lahko to povzroči poškodbe telesnih funkcij in škoduje zdravju.



OPOZORILO

Da bi preprečili električni udar ali požar:

- Uporabniškega vmesnika se NE dotikajte z mokrimi rokami.
- Uporabniškega vmesnika NE razstavljajte in ne dotikajte se notranjih elementov. Stopite v stik s prodajalcem.
- Uporabniškega vmesnika NE spreminjajte ali popravljajte. Stopite v stik s prodajalcem.
- Uporabniškega vmesnika NE premeščajte ali na novo montirajte sami. Stopite v stik s prodajalcem.



OPOZORILO

V bližini uporabniškega vmesnika NE uporabljajte vnetljivih materialov (npr. pršila za lase ali insekticida).



OPOMBA

Da bi očistili uporabniški vmesnik, NE uporabljajte organskih topil, kakršno je razredčilo za barvo. **Možna posledica:** poškodbe, električni udar ali požar.

1.2 Za monterja

Varnostni ukrepi, opisani v tem dokumentu, obravnavajo zelo pomembne teme; skrbno se jih držite.



INFORMACIJA

Ta uporabniški vmesnik je dodatna oprema in ga ni mogoče uporabljati samostojno. Uporabljati ga je mogoče LE v kombinaciji z glavnim uporabniškim vmesnikom. Glejte tudi priročnik za montažo in uporabo notranje in zunanje enote.



OPOZORILO

Nestrokovna montaža ali priklop naprave in opreme lahko povzroči električni udar, kratek stik, uhajanje tekočin ali požar ali drugače poškoduje napravo ali opremo. Uporabljajte SAMO dodatke, opcijsko opremo in nadomestne dele, ki jih izdelava ali odobri Daikin.



OPOZORILO

Napeljavo zunanjega ožičenja in priključitev komponent sistema MORA opraviti pooblaščen električar, izvedba pa MORA ustrezati zadevnim zakonodaji.



OPOMBA

Uporabniški vmesnik MORA biti nameščen v prostoru.



OPOMBA

Ko se uporabniški vmesnik uporablja kot termostat, izberite mesto namestitve, kjer je mogoče zaznati povprečno temperaturo prostora.

Uporabniškega vmesnika NE nameščajte na naslednja mesta:

- Na mesta, kjer je izpostavljen neposredni sončni svetlobi.
- Na mesta, kjer je blizu vira toplote.
- Na mesta, na katera vplivata zunanji zrak ali preprih, npr. zaradi vrat, ki se odpirajo/zapirajo.
- Na mesta, kjer se zaslon z lahkoto zamaže.
- Na mesta, kjer NI preprostega dostopa do krmil.
- Na mesta s temperaturami $<-10^{\circ}\text{C}$ in $>50^{\circ}\text{C}$.
- Na mesta, kjer je relativna vlažnost $>95\%$.
- Na mestih, kjer so stroji, ki oddajajo elektromagnetne valove. Elektromagnetni valovi lahko motijo krmilni sistem in povzročijo okvare na opremi.
- Na mesta, kjer bi lahko bil izpostavljen vlagi ali na na splošno vlažna mesta.

Če NISTE prepričani, kako montirati ali upravljati enoto, se obrnite na svojega prodajalca.

Po končani montaži:

- Zaženite testno delovanje in preverite nepravilnosti.
- Uporabniku razložite, kako pravilno uporabljati uporabniški vmesnik.
- Uporabnika prosite, da priročnik shrani in ga uporabi po potrebi.



INFORMACIJA

S svojim prodajalcem se posvetujte o premikanju in vnovičnem nameščanju uporabniškega vmesnika.

2 O tem dokumentu

Ciljno občinstvo

Pooblaščenim monterjem + končni uporabniki

Dokumentacija

Ta dokument je del kompleta dokumentacije. V kompletu so:

- **Priročnik za namestitev in uporabo:**
 - Navodila za montažo
 - Osnovna navodila za uporabo
- **Navodila za namestitev in uporabniški priročnik:**
 - Razširjene informacije o namestitvi in delovanju
- **Izjava o skladnosti:**



INFORMACIJA: Izjava o skladnosti

Daikin Europe N.V. izjavlja, da je radijska oprema tipa BRC1H izdelana v skladu z Direktivo 2014/53/ES. Originalna Izjava o skladnosti je na voljo na straneh izdelka BRC1H.

Dokumentacija je na voljo na straneh izdelka BRC1H.

- BRC1HHDW7: <https://qr.daikin.eu/?N=BRC1HHDW7>



- BRC1HHDK7: <https://qr.daikin.eu/?N=BRC1HHDK7>



- BRC1HHDS7: <https://qr.daikin.eu/?N=BRC1HHDS7>



INFORMACIJA: Dokumentacija v aplikaciji Madoka Assistant

Krmilnik omogoča le upravljanje osnovnih nastavitev in delovanja sistema. Napredne nastavitve in delovanje se izvedejo prek aplikacije Madoka Assistant. Za več informacij glejte aplikacijo in dokumentacijo v aplikaciji. Aplikacija Madoka Assistant je na voljo v trgovinah Google Play in Apple Store.

Izvirna navodila so napisana v angleščini. Navodila v vseh drugih jezikih so prevodi navodil v izvornem jeziku.


Projektni tehnični podatki

- **Povzetek** najnovejših tehničnih podatkov je na voljo na regionalni Daikin spletni strani (javno dostopna).
- **Popolni** tehnični podatki so na voljo na Daikin Business Portal (zahtevana avtentikacija).

Za uporabnika

3 Uporabniški vmesnik: pregled

3.1 Gumbi



- a** **VKLOP/IZKLOP**
- Ko je delovanje ogrevanja/hlajenja prostora in/ali vroče vode za gospodinjstvo izključeno, pritisnite, da bi ga vključili.
 - Ko je delovanje ogrevanja/hlajenja prostora in/ali vroče vode za gospodinjstvo vključeno, pritisnite, da bi ga izključili.
- b** **KROŽENJE/VNOS/AKTIVIRAJ/POTRDI**
- Na domačem zaslonu na kratko pritisnite, da se zapeljete skozi delovne zaslone.
 - Na domačem zaslonu na dolgo pritisnite, da se vrnete na glavni menu.
 - Na glavnem meniju na kratko pritisnite, da vstopite v enega od menuev.
 - Na kateremkoli meniju aktivirajte/potrdite funkcijo, vrednost ali nastavitev.
- c** **AKTIVIRAJ/KROŽENJE/PRILAGAJANJE**
- Na zaslonu s sobno temperaturo/vročo vodo za gospodinjstvo aktivirajte zaslon nastavitvene točke.
 - Na glavnem meniju se pomaknite levo.
 - Na kateremkoli zaslonu z menujem/delovanjem prilagodite funkcijo, vrednost ali nastavitev (privzeto: manjšanje).
- d** **AKTIVIRAJ/KROŽENJE/PRILAGAJANJE**
- Na zaslonu s sobno temperaturo/vročo vodo za gospodinjstvo aktivirajte zaslon nastavitvene točke.
 - Na glavnem meniju se pomaknite desno.
 - Na kateremkoli zaslonu z menujem/delovanjem prilagodite funkcijo, vrednost ali nastavitev (privzeto: večanje).

3.2 Ikone stanj

Ikona	Opis
	Delovanje sistema izključeno. Prikazuje, da sta ogrevanje/hlajenje prostora in/ali vroča voda za gospodinjstvo izključena.
	Bluetooth.⁽¹⁾ Prikazuje, da je Bluetooth aktiviran, in da je uporabniški vmesnik pripravljen, da bi izvedel posodobitev programske opreme.

Ikona	Opis
	Ogrevanje. Prikazuje, da je sistem v načinu ogrevanja.
	Hlajenje. Prikazuje, da je sistem v načinu hlajenja.
	Funkcija Powerful. Prikazuje, da je aktivno delovanje Powerful.
	Zasilno delovanje. Prikazuje, da je aktivno zasilno delovanje.
	Okvara. Prikazuje, da je prišlo do okvare.



INFORMACIJA


Ko uporabniški vmesnik signalizira **Zasilno delovanje** ali **Okvara**, glejte glavni uporabniški vmesnik, da vidite, kaj je narobe.



INFORMACIJA

Za več informacij o signalu Bluetooth in posodobitvi programske opreme glejte Referenčni priročnik za monterja in uporabnika.

3.3 Indikator statusa



a Indikator statusa



INFORMACIJA

Za popoln opis delovanja statusne diode glejte Referenčni priročnik za monterja in uporabnika.

4 Delovanje

4.1 Osnovna uporaba

4.1.1 Začetni zaslon

Domači zaslon prikazuje dejansko temperaturo prostora in z ikonami tudi vsakovrstne informacije. Po obdobju neaktivnosti delovanja se bo uporabniški vmesnik vedno vrnil na domači zaslon.


⁽¹⁾ Oznaka Bluetooth® in logotipi so registrirane blagovne znamke, ki so last Bluetooth SIG, Inc., Daikin Europe N.V. pa te oznake uporablja v skladu z licenco. Druge blagovne znamke in njihova zaščitena imena so v lasti njihovih lastnikov.

**INFORMACIJA**

Uporabniški vmesnik je opremljen s funkcijo za varčevanje z energijo, ki po določenem obdobju nedejavnosti zatemni zaslon. Da bi zaslon spet posvetil, pritisnite katerikoli gumb.

4.1.2 Delovni zasloni

Na domačem zaslonu (na kratko) pritisnite , da se zapeljete skozi delovne zaslone.



Prikaz zaslona za	Opis
	Temperatura prostora. Tu lahko vidite dejansko temperaturo prostora in nastavite želeno.
	Temperatura vroče vode za gospodinjstvo. Glejte dejansko temperaturo vroče vode za gospodinjstvo in nadzorujte (želeno) temperaturo vroče vode za gospodinjstvo (npr. z delovanjem ogrevanja rezervoarja).
	Funkcija Powerful. Aktivirajte ali deaktivirajte funkcijo Powerful (npr. hitro ogrevanje rezervoarja).

4.1.3 Glavni meni

Na domačem zaslonu pritisnite  in držite pritisnjeno, dokler se ne pojavi glavni meni. Uporabite  in , da krožite po menujih. Še enkrat pritisnite , da vstopite v enega od menujev.

Menu	Opis
	Informacije. Glejte informacije o uporabniškem vmesniku.


Menu	Opis
	Bluetooth. Naj uporabniški vmesnik pošlje signal Bluetooth, da se izvede posodobitev programske opreme.
	Vrnitev. Vrnite se na zaslon za domači zaslon.
	Nastavitve. Izvedite nastavitve uporabniškega vmesnika.
	Način delovanja funkcij prostora. Nastavite način delovanja funkcij prostora.

**INFORMACIJA**

Za več informacij o informacijah uporabniškega vmesnika, posodobitvah programske opreme in nastavitvah glejte Referenčni priročnik za monterja in uporabnika.

4.2 Nadzor ogrevanja/hlajenja prostora**4.2.1 Da bi vključili/izključili delovanje ogrevanja/hlajenja prostora**

Predpogoj: Na uporabniškem vmesniku je prikazan domači zaslon.



- 1 pritisnite gumb .

Rezultat: Uporabniški vmesnik bo zdaj vključil ali izključil delovanje ogrevanja/hlajenja prostora, odvisno od prejšnjega stanja.


**INFORMACIJA**

Ko kaže, da je delovanje ugasnjeno, je na domačem zaslonu uporabniškega vmesnika prikazano "OFF".


OFF

4.2.2 Da bi spremenili temperaturo v sobi

- 1 Na domačem zaslonu pritisnite  ali , da bi aktivirali zaslon nastavitvene točke.



- 2 Uporabite  in , da spremenite nastavitveno točko.



- 3 Pritisnite , da bi potrdili nastavitveno točko.

Rezultat: Uporabniški vmesnik uvede spremembe in se vrne na domači zaslon.

4 Delovanje



INFORMACIJA

Ko je delovanje ugasnjeno, uporabniški vmesnik ne omogoča sprememb nastavitvene točke.



INFORMACIJA

Odvisno od nastavitve, narejenih na uporabniškem vmesniku, morda ni mogoče spremeniti nastavitvene točke. V tem primeru je pritisk **+** ali **-** z zaslona s temperaturo prostora ali vročo vodo za gospodinjstvo brezpredmeten.



INFORMACIJA

Način, kako nadzorujete temperaturo prostora, je odvisno načina krmiljenja, nastavljenega na glavnem uporabniškem vmesniku. Odvisno od tega je lahko zaslon z nastavitveno točko drugačen od tega, ki je prikazan v priročniku.


Če je sobna temperatura krmiljena z vremensko odvisnim nadzorom temperature izhodne vode, je na zaslonu nastavitvene točke vrednost premika, ne vrednost temperature.



Za več informacij glejte referenčni priročnik za monterja in uporabnika in dokumentacijo notranjih enot.

4.2.3 Da bi spremenili načina delovanja funkcij prostora

- 1 Na domačem zaslonu pritisnite in držite pritisnjeno, dokler se ne pojavi glavni menu.



- 2 Uporabite **-** in **+**, da se premaknete na menu načina delovanja funkcij prostora.



- 3 Pritisnite , da bi vstopili v menu.




- 4 Uporabite **-** in **+**, da izberete način delovanja funkcij prostora, in pritisnite , da ga aktivirate.

Rezultat: Uporabniški vmesnik uvede spremembe in se vrne na domači zaslon.

4.3 Nadzor tople vode za gospodinjstvo

4.3.1 Da vključite/izključite delovanje vroče vode za gospodinjstvo

- 1 Na domačem zaslonu pritisnite , da bi šli na zaslon za delovanje vroče vode za gospodinjstvo.



- 2 pritisnite gumb .

Rezultat: Uporabniški vmesnik bo zdaj vključil ali izključil delovanje vroče vode za gospodinjstvo, odvisno od prejšnjega stanja.




INFORMACIJA

Ko kaže, da je delovanje ugasnjeno, je na domačem zaslonu uporabniškega vmesnika prikazano "OFF".




4.3.2 Spreminjanje temperature tople vode za gospodinjstvo


- 1 Na domačem zaslonu pritisnite , da bi šli na zaslon za delovanje vroče vode za gospodinjstvo.



- 2 Pritisnite **+** ali **-**, da bi aktivirali zaslon nastavitvene točke.



- 3 Uporabite **+** in **-**, da spremenite nastavitveno točko.



- 4 Pritisnite , da bi potrdili nastavitveno točko.

Rezultat: Uporabniški vmesnik uvede spremembe in se vrne na zaslon za delovanje vroče vode za gospodinjstvo.



INFORMACIJA

Ko je delovanje ugasnjeno, uporabniški vmesnik ne omogoča sprememb nastavitvene točke.




INFORMACIJA


Odvisno od nastavitve, narejenih na uporabniškem vmesniku, morda ni mogoče spremeniti nastavitvene točke. V tem primeru je pritisk **+** ali **-** z zaslona s temperaturo prostora ali vročo vodo za gospodinjstvo brezpredmeten.

4.3.3 Uporaba zmogljivega delovanja TV za gospodinjstvo


- 1 Na domačem zaslonu pritisnite , da bi šli na zaslon za Zmogljivo delovanje.



- 2 Da bi aktivirali Zmogljivo delovanje, uporabite  in , da bi izbrali "aktiviraj".



- 3 Da bi deaktivirali Zmogljivo delovanje, uporabite  in , da bi izbrali "deaktiviraj".




- 4 Pritisnite , da bi potrdili izbiro.

Rezultat: Uporabniški vmesnik uvede spremembe in se vrne na domači zaslon.



INFORMACIJA

Da prikaže aktivnost delovanja Powerful, je na uporabniškem vmesniku prikazana iona Powerful na zaslonu za delovanje vroče vode za gospodinjstvo.



INFORMACIJA

Za več informacij o Zmogljivem delovanju glejte referenčni priročnik za monterja in uporabniški priročnik za enote.

4.4 Napredna uporaba

O tem, kako brati informacije o uporabniškem vmesniku, izvesti nastavitve uporabniškega vmesnika in izvesti posodobitev programske opreme, glejte referenčni priročnik za monterja in uporabnika.

5 Vzdrževanje in servisiranje

5.1 Pregled: Vzdrževanje in servisiranje

Ko je treba uporabniški vmesnik vzdrževati ali servisirati, se posvetujte s prodajalcem.

6 Odpravljanje težav

6.1 Pregled: Odpravljanje težav


Ko je sistem v stanju napake, je na domačem zaslonu uporabniškega vmesnika prikazano . Uporabniški vmesnik sočasno prikazuje kodo napake. Preverite glavni uporabniški vmesnik, da vidite kodo napake. Za seznam kod napak in njihov pomen glejte dokumentacijo notranje enote. Da bi razrešili napako, se posvetujte s prodajalcem.

Za monterja

7 O škatli

7.1 Da bi odpakirali uporabniški vmesnik

- 1 Odprite škatlo.
- 2 Ločite dodatke.



- a Priročnik za montažo in uporabo
b Vijaki za les + zidni vložki (Ø4,0×30)

8 Priprava

8.1 Zahteve ožičenja

Vsa napeljava mora biti v skladu z naslednjimi zahtevami:

Specifikacija za vodnike	Vrednost
Tip	Z vinilom oplaščen vodnik ali kabel (2-žilni)
Prerez	0,75~1,25 mm ²
Maksimalna dolžina	500 m

9 Montaža




OPOMBA

Med nameščanjem krmilnika pazite, da bo okolje namestitve brez prahu, da na stran s tiskanim vezjem ne bi prišli drobni delci.

9.1 Nameščanje uporabniškega vmesnika

Preden lahko namestite uporabniški vmesnik, se morate odločiti, kod bodo potekali kabli. V skladu s tem odstranite kos ohišja na zadnji strani uporabniškega vmesnika.

Ožičenje je mogoče usmeriti navzgor, nazaj, levo ali navzdol. Odstranite kos ohišja na zadnji strani, kot prikazuje risba.




- a Ožičenje z zgornje strani
- b Ožičenje z leve strani
- c Ožičenje s spodnje strani

Če napeljujete ožičenje z zadnje strani, ni treba odstranjevati kosa ohišja.


9.1.1 Da bi namestili uporabniški vmesnik

- 1 Vzemite vijake in vložke iz vrečke z dodatki.
- 2 Zadnji del ohišja namestite na ravno površino.



INFORMACIJA

Če je to zahtevano (npr. pri nameščanju vgrajene električne omarice za inštalacijo), naredite izbojne odprtine za namestitev zadnjega ohišja.



OPOMBA

Ko nameščate zadnje ohišje na električno omarico, umeščeno v v steno in poravnano z njo, se prepričajte, da je stena popolnoma ravna.



OPOMBA

Pazite, da ga ne boste preveč zategnili vijakov, ker bi s tem lahko zvili ohišje.

9.2 Priključevanje električnega ožičenja



OPOMBA

Povezovalno ožičenje NI priloženo.




OPOMBA

Med napeljavo speljite te vodnike stran od napajalnega ožičenja, da se tako izognete električnim motnjam (zunanje motnje).


9.2.1 Da bi povezali električne kable

Povežite priključne sponke uporabniškega vmesnika P1/P2 na priključne sponke notranje enote P1/P2.


Z zgornje strani





Z zadnje strani



Z leve strani



S spodnje strani



10 Zagon sistema

Uporabniški vmesnik se napaja iz notranje enote. Zagnal se bo, takoj ko bo povezan na napajanje. Da bi uporabniški vmesnik deloval, se prepričajte, da je notranja enota pod napajanjem.

Preden je uporabniški vmesnik pripravljen za delovanje, se bo sinhroniziral z glavnim uporabniškim vmesnikom in izvedel naslednje zagonsko zaporedje:

Zagonsko zaporedje
1 Zagon uporabniškega vmesnika 
2 Uporabniški vmesnik se sinhronizira z glavnim uporabniškim vmesnikom 
3 Uporabniški vmesnik, pripravljen za delovanje 

9.3 Zapiranje uporabniškega vmesnika

**OPOMIN**

Nikoli se ne dotikajte notranjih delov uporabniškega vmesnika.

**OPOMIN**

Ko zapirate uporabniški vmesnik, pazite, da ne boste priprli kablov.

**OPOMBA**

Da bi preprečili poškodbe, se prepričajte, da je čelna plošča uporabniškega vmesnika varno kliknila v zadnji del ohišja.

9.3.1 Da bi zaprli uporabniški vmesnik

- 1 Kliknite čelno ploščo uporabniškega vmesnika v zadnji del ohišja.

11 Vzdrževanje

11.1 Varnostni ukrepi za vzdrževanje

**OPOZORILO**

Preden izvedete dejavnosti vzdrževanja ali popravila, z uporabniškim vmesnikom zaustavite delovanje sistema in izključite prekinjalo vezja za napajanje. **Možna posledica:** električni udar ali poškodba.

11 Vzdrževanje



OPOMBA

Da bi očistili uporabniški vmesnik, NE uporabljajte organskih topil, kakršno je razredčilo za barvo. **Možna posledica:** poškodbe, električni udar ali požar.



OPOZORILO

Uporabniškega vmesnika ne spirajte. **Možna posledica:** uhajanje električnega toka, električni udar ali požar.





INFORMACIJA

Če umazanije ne morete preprosto odstraniti s površine uporabniškega vmesnika, namočite krpo v blago raztopino nevtralnega detergenta v vodi, dobro ožmite krpo in očistite površino. Nato obrišite do suhega s suho krpo.

11.2 Čiščenje uporabniškega vmesnika

- 1 Zaslon in druge površinske dele uporabniškega vmesnika obrišite s suho krpo.




ERC



4P813203-1 0000000F



UA. TR. 028



W005 18

Maximum Voltage: DC 17.6 V
Power Consumption: Max 1.94 VA

Copyright 2025 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P813203-1 2025.04