


Installatørvejledning

Opvarmning af WLAN-kassette



Indholdsfortegnelse

1 Om dette dokument	3
2 Om adapteren	4
2.1 Grundparametre	4
2.2 Kompatibilitet	4
3 Om kassen	5
3.1 Sådan pakkes adapteren ud	5
4 Forberedelse	6
4.1 Krav til installationssted	6
5 Installation	7
5.1 Forholdsregler ved installation af adapteren	7
5.2 Tilslutning af de elektriske ledninger	7
5.2.1 Forholdsregler ved tilslutning af de elektriske ledninger	7
5.2.2 Sådan tilsluttes adapteren til enheden	7
6 Start af systemet	8
7 Konfiguration	9
8 Overdragelse til brugeren	10
9 Fejlfinding	11
9.1 Oversigt: Fejlfinding	11
9.1.1 Symptom: Adapteren reagerer IKKE på interaktion med indendørsenheden	11
9.1.2 Symptom: Der sker ikke noget, når adapteren er i AP-tilstand	11

1 Om dette dokument

Målgruppe

Sæt med dokumentation

Dette dokument er en del af et sæt med dokumentation. Det komplette sæt består af:

- **Generelle sikkerhedsforanstaltninger:**

- Sikkerhedsinstruktioner, som du skal læse før installation
- Format: Papir (i kassen til indendørsenheden)

- **Installationsvejledning:**

- Installationsvejledning
- Format: Papir (medfølger i sættet)

- **Installatørvejledning:**

- Installationsvejledning, konfiguration, retningslinjer for anvendelse, ...
- Format: Digitale filer på <https://www.daikin.eu>. Brug søgefunktionen 🔍 til at finde din model.

- **Overensstemmelseserklæring:**



INFORMATION: Overensstemmelseserklæring

Daikin Europe N.V. erklærer hermed, at radioudstyret af typen BRP069A78 er i overensstemmelse med EU-direktivet 2014/53/EU. Den oprindelige overensstemmelseserklæring findes på <https://www.daikin.eu>. Brug søgefunktionen 🔍 til at finde overensstemmelseserklæringen for din enhed.

Seneste reviderede udgaver af den medfølgende dokumentation findes på det regionale Daikin websted og fås hos din forhandler.

Den originale vejledning er skrevet på engelsk. Andre sprog er oversættelser af den originale vejledning.

2 Om adapteren

Trådløs LAN-adapter for tilslutning af varmepumpesystemet til Daikin Cloud via internettet, så varmepumpesystemet kan styres med appen ONECTA.

2.1 Grundparametre

Parameter	Værdi
Frekvensområde	2400 MHz~2483,5 MHz
Radioprotokol	IEEE 802.11b/g/n
Radiofrekvenskanal	1~13
Udgangseffekt	0 dBm~18 dBm
Effektiv udstrålet effekt	17 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 13 dBm (11n)
Strømforsyning	DC 3,3 V / 500 mA

2.2 Kompatibilitet

Sørg for, at varmepumpesystemet er kompatibelt til anvendelse med adapteren. Se installatørvejledningen til varmepumpesystemet for flere oplysninger.


3 Om kassen

Vær opmærksom på følgende:

- Man SKAL kontrollere enheden for beskadigelse, og om den er komplet, når den leveres. Den ansvarlige hos transportfirmaet skal STRAKS have besked om eventuelle skader eller manglende dele.
- Anbring den emballerede enhed så tæt som muligt på det endelige placeringssted for at forhindre skader under transporten.
- Forbered den passage, hvor du vil bringe enheden til dens endelige placeringssted.

3.1 Sådan pakkes adapteren ud

- 1 Åbn æsken.
- 2 Tag adapteren ud.
- 3 Skil tilbehøret ad.



- a** Adapter
b Installationsvejledning

4 Forberedelse

4.1 Krav til installationssted

- Adapteren er kun beregnet til indendørs montering på indendørsenheden i tørre omgivelser.
- Adapteren er konstrueret til drift med omgivende temperaturer i området 5~35°C.

Adapteren må IKKE installeres på følgende steder:

- På steder, hvor den er udsat for direkte sollys.
- På steder, hvor den er i nærheden af en varmekilde.
- På steder, hvor den udsættes for en dampkilde.
- På steder, hvor den udsættes for maskinolie-dampe.

5 Installation

5.1 Forholdsregler ved installation af adapteren



FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD

- Slå strømforsyningen fra, før du installerer adapteren.
- Tag IKKE fat i adapteren med våde hænder.
- Adapteren må ALDRIG blive våd.
- Man må IKKE adskille, ændre eller reparere adapteren.
- Slå strømforsyningen FRA, hvis adapteren er blevet beskadiget.

Symbol	Forklaring
	Apparater mærket med dette symbol er sikret med dobbelt isolering og kræver ingen sikkerhedsforbindelse til elektrisk jord (jording).

5.2 Tilslutning af de elektriske ledninger

5.2.1 Forholdsregler ved tilslutning af de elektriske ledninger



INFORMATION

Læs også forholdsreglerne og kravene i følgende kapitler:

- Generelle sikkerhedsforanstaltninger
- Forberedelse

5.2.2 Sådan tilsluttes adapteren til enheden



[D] Trådløs gateway

- 1 Sæt WLAN-kassetten i kassetteåbningen på brugergrænsefladen for indendørsenheden.

6 Start af systemet

Adapteren får sin strøm fra indendørsenheden. For at adapteren kan fungere, skal du sørge for, at den er forbundet til indendørsenheden, og at indendørsenheden er tændt.



INFORMATION

Før du starter systemet, skal du kontrollere, at adapteren er korrekt monteret på indendørsenheden.

7 Konfiguration

For at konfigurere adapteren skal du åbne appen ONECTA på din mobilenhed og følge vejledningen i appen. Appen ONECTA findes på Google Play og i App Store:

<http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/>



8 Overdragelse til brugeren

Når du har installeret og konfigureret adapteren, skal du overdrage denne installationsvejledning til brugeren og gøre denne opmærksom på følgende sikkerhedsforholdsregler.



FARE

- Du må IKKE adskille, ændre eller reparere adapteren. Det kan forårsage brand, elektrisk stød eller personskade.
- Adapteren må IKKE blive våd, og den må ikke bruges under badning eller andre aktiviteter med vand. Det kan forårsage elektrisk stød eller brand.
- Brug IKKE adapteren i nærheden af medicinsk udstyr eller personer med pacemakere eller defibrillatorer. Dette kan skabe livstruende elektromagnetiske forstyrrelser.
- Brug IKKE adapteren i nærheden af automatisk styringsudstyr, f.eks. automatiske døre eller brandalarmudstyr. Dette kan forårsage ulykker på grund af fejlfunktioner i udstyr.
- Hvis der opstår unormal lugt, lyd eller overophedning, eller der kommer røg ud af adapteren, skal du straks frakoble indendørsenheden fra dens strømforsyning. Ellers kan der opstå skader og funktionsfejl. Hvis dette sker, skal du kontakte din forhandler.
- Hvis du taber eller beskadiger adapteren, skal du frakoble indendørsenheden fra dens strømforsyning. Ellers kan der opstå skader og funktionsfejl. Hvis dette sker, skal du kontakte din forhandler.



BEMÆRK

Brug ikke adapterne i nærheden af mikrobølgeovne. Dette kan påvirke den trådløse LAN-kommunikation.

9 Fejlfinding

9.1 Oversigt: Fejlfinding

Dette kapitel beskriver, hvad man skal gøre i tilfælde af problemer. Det indeholder oplysninger om løsning af problemer baseret på symptomerne nedenfor.

9.1.1 Symptom: Adapteren reagerer IKKE på interaktion med indendørsenheden

Mulige årsager	Afhjælpning
Kassetten er ikke indsat korrekt.	Kontrollér, at adapteren er indsat korrekt i kassetteåbningen på indendørsenheden brugergrænseflade.

9.1.2 Symptom: Der sker ikke noget, når adapteren er i AP-tilstand

Mulige årsager	Afhjælpning
Firmwaren er ødelagt.	Kontakt din forhandler for at rapportere problemet med firmwaren.

ERC



Copyright 2020 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P624190-1A 2023.11