


Installatörens referenshandbok

Uppvärmning via WLAN-kassett



Innehåll

1	Om detta dokument	3
2	Om adaptern	4
2.1	Grundläggande parametrar	4
2.2	Kompatibilitet	4
3	Om lådan	5
3.1	Packa upp adaptern	5
4	Förberedelse	6
4.1	Krav på installationsplats	6
5	Installation	7
5.1	Försiktighetsåtgärder när adaptern installeras	7
5.2	Anslutning av elkablarna	7
5.2.1	Försiktighetsåtgärder vid anslutning av elledningarna	7
5.2.2	Så här ansluter du adaptern till enheten	7
6	Starta upp systemet	8
7	Konfiguration	9
8	Överlämna till användaren	10
9	Felsökning	11
9.1	Översikt: Felsökning	11
9.1.1	Symptom: Adaptern svarar INTE på interaktion med inomhusenheten	11
9.1.2	Symptom: Ingenting händer när adaptern befinner sig i AP-läge	11

1 Om detta dokument

Målgrupp

Dokumentpaket

Detta dokument ingår i ett dokumentpaket. Hela paketet omfattar:

- **Allmänna säkerhetsföreskrifter:**

- Säkerhetsanvisningar som du måste läsa före installationen
- Format: Papper (i lådan för inomhusenheten)

- **Installationshandbok:**

- Installationsanvisningar
- Format: Papper (levereras i satsen)

- **Installatörens referenshandbok:**

- Installationsanvisningar, konfiguration, riktlinjer för tillämpning...
- Format: Digitala filer på <https://www.daikin.eu>. Använd sökfunktionen 🔍 för att hitta din modell.

- **Konformitetsdeklaration:**



INFORMATION: Konformitetsdeklaration

Härmed deklarerar Daikin Europe N.V. att radioutrustning av typen BRP069A78 efterföljer direktiv 2014/53/EG. Ursprunglig konformitetsdeklaration finns tillgänglig på <https://www.daikin.eu>. Använd sökfunktionen 🔍 för att hitta konformitetsdeklarationen för din enhet.

Den senaste revisionen för tillhandahållen dokumentation är tillgänglig på den regionala Daikin-webbplatsen och kan fås från din återförsäljare.

Originalinstruktionerna är skrivna på engelska. Alla övriga språk är översättningar av originalinstruktionerna.

2 Om adaptorn

Trådlös LAN-adapter för att ansluta värmepumpsystemet till Daikin Cloud via Internet, vilket gör det möjligt att styra värmepumpsystemet via ONECTA-appen.

2.1 Grundläggande parametrar

Parameter	Värde
Frekvensintervall	2400 MHz~2483,5 MHz
Radioprotokoll	IEEE 802.11b/g/n
Radiofrekvenskanal	1~13
Uteffekt	0 dBm~18 dBm
Effektiv utstrålad effekt	17 dBm (11b)/14 dBm (11g)/13 dBm (11n)
Strömförsörjning	DC 3,3 V/500 mA

2.2 Kompatibilitet

Se till att värmepumpsystemet är kompatibelt för användning med adaptorn. Mer information finns i installatörens referenshandbok för värmepumpsystemet.


3 Om lådan

Tänk på följande:

- Vid leverans **MÅSTE** enheten kontrolleras för skador samt att allt finns med. Eventuella skador eller saknade komponenter SKA omedelbart anmälas till transportbolagets skaderepresentant.
- Placera den förpackade enheten så nära installationsplatsen som möjligt för att skydda den från transportskador.
- Förbered i förväg den väg där enheten ska transporteras in till installationspositionen.

3.1 Packa upp adaptern

- 1** Öppna lådan.
- 2** Plocka ut adaptern.
- 3** Håll isär tillbehören.



- a** Adapter
b Installationshandbok

4 Förberedelse

4.1 Krav på installationsplats

- Adaptern är endast utformad för montering på inomhusenheten, på en torr plats inomhus.
- Adaptern är konstruerad för användning i en rumstemperatur på mellan ca 5~35°C.

Installera INTE adaptern på någon av följande platser:

- På platser där enheten utsätts för direkt solljus.
- På platser i närheten av en värmekälla.
- På platser där den utsätts för en ångkälla.
- På platser där den utsätts för ånga från maskinolja.

5 Installation

5.1 Försiktighetsåtgärder när adaptern installeras



FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR

- Stäng av strömmen innan du installerar adaptern.
- Hantera INTE adaptern med blöta händer.
- Låt INTE adaptern bli fuktig.
- Försök INTE ta isär, modifiera eller reparera adaptern.
- Stäng AV strömmen om adaptern skadats.

Symbol	Förklaring
	Apparater med denna symbol är skyddade genom dubbel isolering och behöver inte någon säkerhetsanslutning till elektrisk jordning.

5.2 Anslutning av elkablarna

5.2.1 Försiktighetsåtgärder vid anslutning av elledningarna



INFORMATION

Läs även säkerhetsföreskrifterna i följande kapitel:

- Allmänna säkerhetsföreskrifter
- Förberedelse

5.2.2 Så här ansluter du adaptern till enheten



[D] Trådlös gateway

- 1 Sätt in WLAN-kassetten i kassettfacket på inomhusenhetens användargränssnitt.

6 Starta upp systemet

Adaptern hämtar ström från inomhusenheten. Adaptern måste anslutas till inomhusenheten och inomhusenheten måste vara påslagen för att den ska fungera.



INFORMATION

Se till att adaptorn är monterad på rätt sätt på inomhusenheten innan systemet startas.

7 Konfiguration

För att konfigurera adaptern öppnar du applikationen ONECTA på din mobila enhet och följer anvisningarna i appen. Applikationen ONECTA är tillgänglig på Google Play och App Store:

<http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/>



8 Överlämna till användaren

När adaptern har installerats och konfigurerats lämnar du över installationshandboken till användaren och gör användaren uppmärksam på följande säkerhetsföreskrifter.



FARLIGT

- Ta INTE isär, modifiera eller försök reparera adaptern. Det kan orsaka brand, elstöt eller personskada.
- Låt INTE adaptern bli våt och använd den inte när du badar eller gör liknande aktiviteter med vatten. Det kan orsaka elstöt eller brand.
- Använd INTE adaptern i närheten av medicinteknisk utrustning eller personer som använder pacemakers eller hjärtdefibrillatorer. Det kan orsaka livshotande elektromagnetisk störning.
- Använd INTE adaptern i närheten av automatisk styrutrustning som t.ex. automatiska dörrar eller brandlarmsutrustning. Det kan orsaka olyckor på grund av felaktigt fungerande utrustning.
- I händelse av onormal doft eller ljud, överhettning eller rök från adaptern ska inomhusenheten omedelbart kopplas bort från strömförsörjningen. Det kan annars leda till brand eller funktionsfel. Konsultera din återförsäljare om det sker.
- Om du råkar tappa eller skada adaptern ska inomhusenheten kopplas bort från strömförsörjningen. Det kan annars leda till brand eller funktionsfel. Konsultera din återförsäljare om det sker.



OBS!

Använd inte adaptern nära en mikrovågsugn. Det kan påverka den trådlösa LAN-kommunikationen.

9 Felsökning

9.1 Översikt: Felsökning

Detta kapitel beskriver vad som måste göras om problem uppstår. Det innehåller information om att lösa problem baserat på symptomen nedan.

9.1.1 Symptom: Adaptern svarar INTE på interaktion med inomhusenheten

Möjliga orsaker	Korrigerande åtgärd
Kassetten har inte installerats korrekt.	Kontrollera så att adaptern är korrekt installerad i kassettfacket på inomhusenhetens användargränssnitt.

9.1.2 Symptom: Ingenting händer när adaptern befinner sig i AP-läge

Möjliga orsaker	Korrigerande åtgärd
Firmware är skadad.	Kontakta din återförsäljare för att rapportera om problemet med din firmware.

ERC



Copyright 2020 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P624190-1A 2023.11