

# Lille diskret loftsmode

FDBQ-B



Standbyfunktion



Lydsvag

## Designet til hotelværelser

- › Kompakt enhed (230 mm høj og 652 mm dyb), kan let monteres i smalle loftshulrum
- › Diskret skjult i loftet, da kun indsugnings- og udblæsningsgitteret er synligt
- › Fleksibel installation da retningen af luftindsugningen kan ændres fra indsugning bagfra til indsugning i bunden
- › For let montering kan afløbsbakken placeres til venstre eller højre for enheden

# FDBQ-B + MXS-K/MXS-G/ MXS-E/MXS-F




Indendørs enhed		FDBQ	25B
Mål	Enhed	Højde x Bredde x Dybde	mm
			230x652x502
Lydeffektniveau	Køling	dBA	55
	Opvarmning	dBA	55
Lydtryksniveau	Køling	Høj	dBA
		Lav	dBA
	Opvarmning	Høj	dBA
		Lav	dBA
Styresystemer	Fortrådet fjernbetjening		BRC1D52 / BRC1E52A/B

Udendørs enhed				3MXS40K	3MXS68G	3MXS52E	4MXS80E	5MXS90E	4MXS68F
Mål	Enhed	Højde x Bredde x Dybde	mm	735x936x300	735x936x300	735x936x300	770x900x320		735x936x300
Lydeffektniveau	Køling		dBA	59	61	59	62	66	61
	Opvarmning		dBA	60		60		-	
Lydtryksniveau	Køling	Nom.	dBA	46	48	46	48	52	48
		Opvarmning	Nom.	dBA	47	49	47	49	52
Driftsområde	Køling	Omgivende Min.-Maks.	°CDB	-10~46	-10~46		-10~46		-10~46
	Opvarmning	Omgivende Min.-Maks.	°CWB	-15~18	-15~18		-15~18		-15~18
Kølemiddel	Type/GWP			R-410A/2.087,5					
	Påfyldning		kg/TCO <sub>2</sub> Eq	2,0/ 4,2	2,59/ 5,4	2,0/4,2	2,99/6,2		2,6/5,4
Strømforsyning	Fase/Frekvens/Spænding		Hz/V	1~/50/230					

Indeholder fluoreret drivhusgas (1) EER/COP iht. Eurovent 2012, kun til brug uden for EU (2) Nominel effektivitet: køling ved 35°/27° nominel belastning, opvarmning ved 7°/20° nominel belastning

**Daikin Europe N.V.** Naamloze Vennootschap Zandvoordestraat 300 · 8400 Oostende · Belgien · [www.daikin.eu](http://www.daikin.eu) · BE 0412 120 336 · RPR Oostende (Ansvarshavende redaktør)



ECPDA15-103

06/15



Daikin Europe N.V. deltager i Eurovent Certification programmet for Liquid Chilling Packages (LCP), luftbehandlingsenheder (AHU), Fan coil-enheder (FCU) og systemer med variabelt kølemiddelflow (VRF). Tjek nuværende certifikats gyldighed online på: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com) eller ved brug af: [www.certiflash.com](http://www.certiflash.com)

Denne brochure er kun udarbejdet som information, og den udgør ikke et tilbud, der er bindende for Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. har samlet denne brochures indhold efter bedste overbevisning. Der gives ingen udtrykkelige eller underforståede garantier for, at indholdet og de produkter og tjenester, der præsenteres heri, er komplette, nøjagtige, pålidelige eller egnede til et bestemt formål. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. Daikin Europe N.V. afviser udtrykkeligt ethvert ansvar for nogen form for direkte eller indirekte skader, forstøt i ordets bredeste betydning, som er opstået på grund af eller i forbindelse med denne brochures brug og/eller fortolkning. Daikin Europe N.V. har copyright på hele indholdet.