

# Skjult gulvmodel

FXNQ-A




Flere lejere

## Designet til at blive skjult i væggen

- › Diskret skjult i væggen: Kun ind- og Udsugningsristene er synlige
- › Kræver kun minimal installationsplads, da dybden kun er 200 mm
- › Dens lave højde (620 mm) gør, at enheden passer perfekt under et vindue

# FXNQ-A



Indendørs enhed		FXNQ	20A	25A	32A	40A	50A	63A
Kølekapacitet	Nom.	kW	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
Varmekapacitet	Nom.	kW	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,00
Strømforsyning - 50Hz	Køling	Nom.	0,071			0,078	0,099	0,110
	Opvarmning	Nom.	0,068			0,075	0,096	0,107
Mål	Enhed	Højde	620 / 720 (1)					
		Bredde	790			990		1.190
		Dybde	200					
Vægt	Enhed	kg	23,5			27,5		32
Kabinet	Farve	Umalet						
	Materiale	Galvaniseret stålplade						
Blæser -	Køling	Høj/lav	8,0/6,4			10,5/8,5	12,5/10,0	16,5/13,0
Luftmængde - 50 Hz	Opvarmning	Høj/lav	8,0/6,4			10,5/8,5	12,5/10,0	16,5/13,0
Blæser - Udvendigt statisk tryk - 50 Hz	Høj/nom.	Pa	41/10		42/10	52/15	59/15	55/15
Luftfilter	Type	Plastnet med mugresistens						
Lydeffektniveau	Køling	Høj/nom.	51/-			52/-	53/-	54/-
Lydtryksniveau	Køling	Høj/nom./lav	30/28,5/27			32/30/28	33/31/29	35/33/32
	Opvarmning	Høj/nom./lav	30/28,5/27			32/30/28	33/31/29	35/33/32
Kølemiddel	Type	R-410A						
	GWP	2.087,5						
Rørtilslutninger	Flydende	UD	6,35			9,52		
	Gas	UD	12,7			15,9		
	Dræn	VP20 (I.D. 20/U.D. 26)						
Strømforsyning	Fase/Frekvens/Spænding	Hz/V	1~/50/60/220-240/220					
Effekt - 50Hz	Maksimal sikring amp (MFA)	A	16					
Styresystemer	Trådløs fjernbetjening	BRC4C65						
	Fortrædet fjernbetjening	BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C / BRC1D52						
	Brugervenlig fortrædet fjernbetjening til hoteller	BRC2E52C (varmegenvindingstype)/BRC3E52C (varmepumpe type)						

(1) Inklusive installationsben | Indeholder fluoreret drivhusgas

**Daikin Europe N.V.** Naamloze Vennootschap Zandvoordestraat 300 · 8400 Oostende · Belgien · www.daikin.eu · BE 0412 120 336 · RPR Oostende (Ansvarshavende redaktør)



ECPDA16-262

02/17



Denne brochure er kun udarbejdet som information, og den udgør ikke et tilbud, der er bindende for Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. har samlet denne brochures indhold efter bedste overbevisning. Der gives ingen udtrykkelige eller underforståede garantier for, at indholdet og de produkter og tjenester, der præsenteres heri, er komplette, nøjagtige, pålidelige eller egnede til et bestemt formål. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. Daikin Europe N.V. afviser udtrykkeligt ethvert ansvar for nogen form for direkte eller indirekte skader, forstået i ordets bredeste betydning, som er opstået på grund af eller i forbindelse med denne brochures brug og/eller fortolkning. Daikin Europe N.V. har copyright på hele indholdet.