

Sistemas de ar condicionado

Aquecimento e arrefecimento

Siesta

- » SEER/SCOP:
até **A⁺**
- » Controlo fácil
e intuitivo
- » Modo Turbo
- » Unidade exterior
com tratamento
anti-corrosivo
- » Vasta gama,
da classe 25 à 60

Unidade mural



ATXV-AB



Inverter



Apenas ventilação



Modo "Dormir" confortável



Oscilação automática vertical



Velocidade do ventilador automática



Velocidade do ventilador



Programa de desumidificação



Temporizador de 24 horas



Controlo remoto por infravermelhos



Reinício automático

Aquecimento e arrefecimento

Unidade interior			ATXV25AB	ATXV35AB	ATXV50AB	ATXV60AB		
Potência de arrefecimento	Nom.	kW	2.65	3.4	5.2	6.25		
Potência de aquecimento	Nom.	kW	2.8	3.84	5.65	6.75		
Eficiência sazonal (em conformidade com a EN14825)	Arrefecimento	Etiqueta energética	A+					
		Pdesign	kW	2.65	3.40	5.20	6.25	
		SEER		5.60		5.10		
	Aquecimento (clima médio)	Consumo anual de energia	kWh	166	213	325	429	
		Etiqueta energética		A				
		Pdesign	kW	2.80	3.20	4.50	5.80	
	SCOP		3.80	3.92	3.80			
	Consumo anual de energia	kWh	1.032	1.143	1.658	2.137		
Dimensões	Unidade	AlturaxLarguraxProfundidade	mm		275x845x180	298x940x200	315x1.007x219	
Peso	Unidade		kg		9	12	14	
Ventilador - Caudal de ar	Arrefecimento	Funcionamento Alto/Nom./Baixo/Silencioso	m ³ /min		10/8,3/6,7/5	9,7/8,3/6,7/5	14,2/13/10,8/9,2	16,7/13,3/11,7/9,2
Nível de potência sonora	Arrefecimento	/	dBA		50	51	63	58
Nível de pressão sonora	Arrefecimento	Funcionamento Alto/Nom./Baixo/Silencioso	dBA		41/39/34/28	42/40/35/30	48/43/40/35	51/47/42/39
Ligações das tubagens	Líquido	DE	mm		6,35			
	Gás	DE	mm		9,52	12,7	15,9	
	Água drenada	DE	mm		-			
Alimentação elétrica	Fase/Frequência/Tensão		Hz/V				1~/50/220-240	

Unidade exterior			ARXV25AB	ARXV35AB	ARXV50AB	ARXV60AB		
Dimensões	Unidade	AlturaxLarguraxProfundidade	mm		540x776x320	700x955x396	790x980x427	
Peso	Unidade		kg		28	29	45	60
Nível de potência sonora	Arrefecimento	/	dBA		63	68	63	
Nível de pressão sonora	Arrefecimento	Nom.	dBA		51	53	56	58
Limites de funcionamento	Arrefecimento	Ambiente	Mín.~Máx.	°CBs			18~43	
	Aquecimento	Ambiente	Mín.~Máx.	°CBh			-10~24	
Fluido refrigerante	Tipo	R-410A						
	GWP	1.975						
Ligações das tubagens	Líquido	DE	mm		6,35			
	Gás	DE	mm		9,52	12,7	15,9	
	Comprimento da tubagem	UE - UI	Máx.	m		15	25	
	Desnível	UI - UE	Máx.	m		10		
Alimentação elétrica	Fase/Frequência/Tensão		Hz/V				1~/50/220-240	



Unidade interior ATXV-AB



Controlo remoto por infravermelhos



Unidade exterior ARXV-AB

A Daikin possui uma reputação mundial com base em 90 anos de experiência como fabricante bem sucedido de equipamento de ar condicionado de alta qualidade para utilização industrial, comercial e residencial, e 56 anos enquanto líder de tecnologia de bombas de calor.



A Daikin Europe N.V. participa no programa de Certificação Eurovent para Conjuntos de Chillers Líquidos (LCP), Unidades de tratamento de ar (AHU) e Unidades ventilador-convectoras (FCU). Verifique a validade actual do certificado online, em www.eurovent-certification.com ou em www.certiflash.com

O presente folheto pretende ser apenas informativo e não constitui uma oferta contratual com a Daikin Europe N.V. A Daikin Europe N.V. compilou o conteúdo deste folheto de acordo com o melhor dos seus conhecimentos. Não é dada qualquer garantia expressa ou implícita no que toca à totalidade, precisão, fiabilidade ou adequação para um determinado fim do seu conteúdo e dos produtos e serviços que apresenta. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A Daikin Europe N.V. rejeita explicitamente quaisquer danos directos ou indirectos, no seu sentido mais amplo, resultantes ou relacionados com a utilização e/ou interpretação deste folheto. Todos os conteúdos estão ao abrigo de copyright da Daikin Europe N.V.

Os produtos Daikin são distribuídos por:

DAIKIN AIRCONDITIONING PORTUGAL S.A.

Sede: Edifício D. Maria I - Piso O Ala A/B - Quinta da Fonte - 2770-229 Paço de Arcos | Tel: +351 21 426 87 00 | Fax: +351 21 426 22 94 | Email: info@daikin.pt
Delegação Norte: Rua B - Zona Industrial da Varziela - Lotes 50 e 51 - 4480-620 Árvore | Tel: +351 21 426 87 90 | Fax: +351 252 637 020

www.daikin.pt