

# Streamer teknolojili hava temizleyici

MC55W



Flash Streamer

## Güçlü hava temizleme

- › Hava temizleme teknolojileri sayesinde temiz hava
- › İnce toz partiküllerini yakalar

- › Güçlü emiş ve fısıltı kadar sessiz çalışma
- › Yeni, şık ve kompakt tasarım

# MC55W



MC55WMM

Tekli Ünite		MC	55W
Uygulama			Döşeme tipi
Uygulanabilir oda alanı		m <sup>2</sup>	41
Boyutlar	Birim	YükseklikxGenişlikxDerinlik	dd
Ağırlık	Birim		500x270x270
Gövde	Renk		6,8
Fan	Tipi		Beyaz
	Hava debisi	Hava temizleme işlemi	Çok Bıçaklı Fan (Sirocco fan)
		Sessiz/Düşük/Orta/Turbo	66/120/192/330
Ses basıncı seviyesi	Hava temizleme işlemi	Sessiz/Düşük/Orta/Turbo	19/29/39/53
Hava temizleme işlemi	Çekilen güç	Sessiz/D/O/Turbo	0,008/0,010/0,015/0,037
Koku giderme yöntemi			Flash streamer + Koku giderici katalizör
Toz toplama yöntemi			Elektrostatik HEPA filtresi
Hava filtresi	Tipi		Polietilen tereftalat ağ
İşaret	Öğe	01	Toz İşareti: 3 aşamalı / Koku: 3 aşamalı / Anti polen modu / Çocuk kilidi lambası / PM 2.5 sensör lambası: 6 aşamalı / Hava debisi: Sessiz/Düşük/Standart/Turbo / OTO. FAN modu / Eco modu / AÇIK/KAPALI lambası / Streamer lambası
Güç beslemesi	Faz/Frekans/Gerilim	Hz/V	1~/50/60/220-240/220-230
Tipi			Hava Temizleyici

Uygulanabilir oda alanı, ünitenin maksimum fan devrinde (YY) çalıştırılması için uygundur. Uygulanabilir oda alanı, belirli miktarda toz partikülünün 30 dakikada temizlenebileceği alanı belirtir. Çalışma sesi seviyeleri, ünitenin önünden, solundan, sağından ve üstünden 1 m uzaklıkta ölçülen değerlerin ortalamasıdır. (Ekosuz bir odadaki değerlere denktir) | Üniteye elektrostatik HEPA filtresi takılır. | Diğer işlevler: Aktif plazma oluşturma işlevi. Otomatik yeniden başlatma işlevi.

**Daikin Europe N.V.** Naamloze Vennootschap · Zandvoordestraat 300 · 8400 Oostende · Belçika · www.daikin.eu · BE 0412 120 336 · RPR Oostende (Sorumlu Editör)

Bu kitapçık sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır ve Daikin Europe N.V.yi bağlayıcı bir teklif niteliği taşımaz. Daikin Europe N.V. bu kitapçığın içeriğini sahip olduğu bilgiler ışığında derlemiştir. Burada verilen içeriğin, ürünlerin ve hizmetlerin bütünlüğü, doğruluğu, güvenilirliği veya belirli bir amaca uygunluğu hakkında doğrudan veya dolaylı herhangi bir garanti verilmemektedir. Teknik özellikler önceden uyarı yapılmaksızın değiştirilebilir. Daikin Europe N.V. bu yayının kullanımı ve/veya yorumlanmasından doğan veya bu kitapçıkla ilişkili, doğrudan veya dolaylı herhangi bir hasar için en geniş anlamıyla hiçbir bir sorumluluk kabul etmemektedir. Tüm içeriğin telif hakkı sahibi Daikin Europe N.V.'ye aittir.

ECPTR20-702

01/2021

